



1. PLUG HOUSING TO BE MATED ; SEE TABLE-1 TO BE MATED SMOOTHLY WITH THE PLUG HOUSING
2. RECOMMENDED SCREW: PAN-HEADED, TYPE-2 TAPPING SCREW OF 3DIA, LENGTH: SEE TABLE-2 (JIS B1115, B1122).
3. FASTENING TORQUE FOR SCREW: 0.392N·m MAX BUT, TORQUE FOR OPERATION SHOULD BE PROVIDED RESPECTIVELY.
4. AS FOR THE HANDLING OF THIS PRODUCT, FOLLOW THE INSTRUCTION SHEET NO. 411-5965

- △. MEASURED AT 6mm FROM [-Z-].
- △. APPLICABLE PRINTED CIRCUIT BOARD: THICKNESS SEE TABLE-2
- △. DETAILS OF TERMINALS TO BE MATED ; SEE TABLE-3.
- △. IDENTIFICATION MARK FOR THE CONTACT FINISH ; SEE TABLE
- △. MEASURED AT 2mm FROM [-Z-].
- △. ID MARK, PART NUMBER INDICATED.

1. 嵌合相手ハウジング型番 ; TABLE-1
2. プラグハウジングと平滑なく嵌合、離脱できること
3. 推奨取付ねじ ; JIS B1115, B1122タッピングねじ、なべ2種呼び径3、長さはTABLE-2参照
4. ねじ締めトルク: 0.392N·m MAX
5. ねじ、管理値は別途規定すること。
6. 本製品の取扱いについては、取扱説明書NO. 411-5965に従うこと。

TABLE-1

POS. 極数	MALE HOUSING オスハウジング PART NO	FEMALE HOUSING メスハウジング PART NO
4	1565749-3, 1565749-4 1565749-5, 1565749-8	1473672-2
4	1565749-1, 1765749-6 1565749-7, 1-1565749-0	1473672-1

TABLE-2

THICKNESS OF PCB (mm) プリント基板板厚 (mm)	1.2	1.6
NOMINAL LENGTH OF SCREW (mm) 固定用ねじ着下長さ (mm)	5	6

TABLE-3

SIGNAL	FINISH 仕上り	RECEPTACLE CONTACT P/N	APPLICABLE WIRE RANGE 適用電線
025	TIN	1123343-1	CAVS/CAVUS 0.22~0.5mm ² AVSS/AESSX/AVSSH-f 0.3~0.5mm ²

OBsolete	1	2.4	∅2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TINED X 4	KEYING 2	PBT GF15	GRAY	1-1565749-3
	2	2.4	∅2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 2	PBT GF15	GRAY	1-1565749-2
	1	2.4	∅2.4	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TINED X 4	KEYING 1	PBT GF15	NATURAL	1-1565749-1
	2	2	∅2.63	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 1	SPS GF17	NATURAL	1-1565749-0
	4	2	∅2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE GOLD	KEYING 2	SPS GF17	GRAY	1565749-8
	2	2	∅2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 1	SPS GF17	NATURAL	1565749-7
	3	2.4	∅2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 1	PBT GF15	NATURAL	1565749-6
	2	2	∅2.63	PLASTIC BOX 通い箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 2	SPS GF17	GRAY	1565749-5
	2	2	∅2.63	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	SELECTIVE-TIN (MATTE) SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	KEYING 2	SPS GF17	GRAY	1565749-4
	1	2.4	∅2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TINED X 4	KEYING 2	PBT GF15	GRAY	1565749-3
	1	2.4	∅2.4	PAPER BOX タンボール箱	PLASTIC TUBE プラスチックチューブ	PRE-TINED X 4	KEYING 1	PBT GF15	NATURAL	1565749-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

OWNER: N. YASUDA 02NOV01
 CHK: T. KOHNO 02NOV01
 APVD: N. SAI 02NOV01

PRODUCT SPEC 108-5664
 APPLICATION SPEC 114-5250

WEIGHT: SEE TABLE
 CUSTOMER DRAWING

SIZE: 114-5250
 SHEET: 5:1 OF 1
 REV: F3

TE Connectivity
 025 4P CAP HOUSING ASSY
 025 4P キャップ ハウジング アセンブリ

108-5664
 114-5250
 110779 ©=1565749