
| REV | REVSION RECORD | DWN | DATE | APVD |
|---|---|---|---|---|
| K8 | REVISED PER ECR-15-016360 | NK | 10MAR2016 | LP |
| K9 | REVISED PER ECR-21 | AA | 3MAR2021 | BH |

1 OBSOLETE PART NUMBER




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1-926 539-7 | PA 4.6 GF 15 | schwarz | V-2 | 170°C |
| ~~1-926 539-6~~ | PA 6.6 ZYTEL E103 HSL | natur | V-2 | 140°C |
| 1-926 539-5 | PA 6.6 | weiß | V-2 | 110°C |
| 1-926539-4 | PP | schwarz | HB | 65°C |
| 1-926539-3 | PP | rot | HB | 65°C |
| 1-926539-2 | PA 6.6 | orange | V-2 | 110°C |
| 1-926539-1 | PA6.6 | violett | V-2 | 110°C |
| ~~1-926539-0~~ | PA6.6 | gelb | V-2 | 110°C |
| 926 539-9 | PA6.6 | blau | V-2 | 110°C |
| 926 539-8 | PA6.6 | grün | V-2 | 110°C |
| 926 539-7 | PA 6.6 | braun | V-2 | 110°C |
| 926 539-6 | PP | natur | HB | 65°C |
| 926 539-5 | PBT | schwarz | V-0 | 140°C |
| 926 539-4 | PA 6.6 | grau | V-2 | 110°C |
| 926 539-3 | PA 6.6 | schwarz | V-2 | 105°C |
| 926 539-2 | PA 6.6 | rot | V-2 | 110°C |
| 926 539-1 | PA 6.6 | natur | V-2 | 110°C |
| Bestell-Nr. | Werkstoff | Oberfläche Farbe | UL 94 | Einsatz-temperatur RTI elkt. |

M 1:1

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Bestell-Nr. | Werkstoff | Oberfläche Farbe |
| Gez. 18.10.78 Lohn | Gepr. 17.11.78 Romaky | Gepr. |

TE Connectivity

Benennung: Jsolationshuelse fuer 6.3mm Steckhülse

K

Nicht tolerierte Maße ± 0,4 mm ± 1,5°

Format B

Zeichnungs-Nr. 926539

Maßstab 5 : 1

Blatt-Nr.

REV K9

WAR Nr. 78-9526