


RELEASED FOR PUBLICATION DEC , 1997.

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED.

COPYRIGHT 1997 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION.

LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
P	LTR	DESCRIPTION						
	D	REVISED AS PER ECR-24-220856				09SEP2024	MK	JM



- 1 HAND TOOL P/N: 722560-1
2 PLATING PRE-TIN, BRIGHT 2.5μm MIN.
3 PRODUCT INTERCHANGEABLE WITH P/N: 170262-1
4 L/P CONTACT P/N: 170204-5

- 1 適用手動工具 製品型番：722560-1
2 錫めっき、光沢、厚さ2.5μm以上。
3 製品型番：170262-1と交換可能品。
4 L/P端子 製品型番：170204-5

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 ≥ : ±0.4
30 ≥ > 10: ±0.4
100 ≥ > 30: ±0.4
ANGLES: ±1°

WIRE RANGE 抱合電線断面積		(AWG26~20) 0.14~0.52 mm ²		INSULATION DIA 被覆外径 1.1~1.9 mmø					
MATERIAL 0.2mm THICKNESS 材料 材料 BRASS			FINISH 仕上						
 Tyco Electronics			Tyco Electronics Corporation Kawasaki, Japan						
NAME 名称			CONTACT, AMP EI SERIES CONNECTOR コンタクト AMP EI シリーズ コネクタ						
SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号		RESTRICTED TO					
A4	00779	C-170262-5							
		SCALE 尺度	8:1			SHEET	1 OF 1	REV	D

DIMENSIONS: 単位： 耗 mm	DWN H.HOSHINO 05DEC1997
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差	CHK K.ASAKAWA 08DEC1997
0 PLC ± -	APVD S.KUBOUCHI 27OCT1998
1 PLC ± -	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5118
2 PLC ± -	APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5035
3 PLC ± -	
4 PLC ± -	
ANGLES ± -	
WEIGHT	

