




- 注記:**
1. 製品規格 : 108-5277
 2. 取付適用規格 : 114-5129
 - △ 両端のコネクタは、機械通し接続されていること。
 - △ アウターのクリンプ強度 : 1 kg MIN
 - △ 六角カシメ部のバリは、六角カシメゲージ (#2.08⁺⁰_{-0.005}) に挿入できる範囲までとする。
 - △ 電気的仕様は、表に示す条件とする。
 7. 抜き力
ゲージピン (# 0.34) を中心コンタクトに挿入して抜く時の力が 50g 以上のこと。
 - △ ケーブルの長さ別マーク・ナンバーは、2 OF 2 に記載。
 - △ 製造場所の色をマーキングする。
 - △ 製造の年の色をマーキングする。
 - △ 製造の月の色をマーキングする。
 - △ NEC 仕様番号 : 804-044475-GRP-0 版 1

- NOTE:**
1. PRODUCT SPECIFICATION , 108-5277
 2. APPLICATION SPECIFICATION , 114-5129
 - △ CONNECTORS MUST BE CONNECTED ONE TO ANOTHER SHOWN ON TABLE "TERMINATION I.D. TABLE"
 - △ OUTER CRIMPING STRENGTH , 1 kg MIN
 - △ OUTER CRIMPING ZONE BURR , #2.08mm⁺⁰_{-0.005} MAX
 - △ ELECTRIC CHARACTERISTIC , SEE ON TABLE.
 7. UNMATING FORCE
SPEC 50g MIN (GAGE PIN #0.34)
 - △ CABLE LENGTH OF PART NUMBER SEE 2 OF 2.
 - △ MARKING COLOR FOR PRODUCTION LOCATION.
 - △ MARKING COLOR FOR PRODUCTION YEAR.
 - △ MARKING COLOR FOR PRODUCTION MONTH.
 - △ NEC SPEC NO. , 804-044475-GRP-0 REV 1

△ 電気的仕様 (ELECTRIC CHARACTERISTICS)

導通、短絡 (CONNECTION)
5-5, 6-6 間に導通があり、5-6 間に導通がないこと。
5-4, 6-4 MUST BE CONNECTED AND 5-6 MUST NOT BE CONNECTED.

断線 (DISCONNECTION)
400mSEC 以上にわたり、6.5kV 以上の電圧を耐えること。

NO DISCONNECTION OF 6.5kV MIN , 400mSEC MIN.

絶縁抵抗 (INSULATION RESISTANCE)
乾燥のないコンタクト間 AC 250 V の電圧を印加して 1.0 0 MOH 以上のこと。
100% MIN , TEST CONDITION 2500CV

耐電圧 (DIELECTRIC STRENGTH)
乾燥のないコンタクト間 AC 350V の電圧を印加して 10min 以上のリーク電流のないこと。
LEAK MUST BE LESS THAN 10mA.
TEST CONDITION 350 ACV

△ 接続表 (TERMINATION I.D. TABLE)

FROM (L SIDE NO.)	TO (R SIDE NO.)	接続
A-1	B-1	SIG
A-0	B-0	GND

1	750ジュンフロンEPTFE同軸ケーブル、緑色	同軸ケーブル	175802-4	7
2	ポリオレフィン	熱収縮チューブ	1-175803-1~4	6
2	黄銅、接触部に0.8μm最小の金めっき	アウター コンダクター	175431-1	5
2	りん青銅、表面に0.1μm平均の金めっき	インナー フェルール	175427-2	4
2	ポリエステル系樹脂、白色	ホットメルト	---	3
2	LCP、自然色	インシュレーションハウジング	175430-2	2
2	ベリリウム銅、接触部に0.8μm最小の金めっき	シェブロンコンタクト	175428-2	1
数量	材料及び仕上げ	名称	型番	番号
© 1988 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING AMP AMP (JAPAN) LTD. Tokyo, Japan				
WIRE RANGE		INSULATION DIA	NAME	
MATERIAL		FINISH	ケーブル アッセンブリー <COAX P-T-P CABLE ASS'Y>	
O1 ECO-10-002850		KK HMR	GENERAL TOLERANCE	
O RELEASED (ECN J-10610)		Y.K. K.S.	SIZE LOC NUMBER	
LTR REVISION RECORD		DR CHK DATE	SCALE REV. SHEET	
		CHK. 10-13-88	3-2 01 1 of 2	
		APP. 18 OCT '88		
		H. TAGUCHI		

CUSTOMER DRAWING

C-173325



METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS, DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV. 10/83

TABLE 1-1

AMP PART NUMBER	GRP NO.	L (mm)	TUBE COLOR	TOLERANCE	CABLE COLOR
173325-1	010	100	白 (WHITE)		
-2	012	125	赤 (RED)		
-3	015	150	緑 (GREEN)		
-4	017	175	青 (BLUE)		
-5	020	200	白 (WHITE)		
-6	022	225	赤 (RED)		
-7	025	250	緑 (GREEN)		
-8	027	275	青 (BLUE)		
-9	030	300	白 (WHITE)		
1-	-0	032	赤 (RED)		
1-	-1	035	緑 (GREEN)		
1-	-2	037	青 (BLUE)		
1-	-3	040	白 (WHITE)		
1-	-4	042	赤 (RED)		
1-	-5	045	緑 (GREEN)		
1-	-6	047	青 (BLUE)		
1-	-7	050	白 (WHITE)		
1-	-8	052	赤 (RED)		
1-	-9	055	緑 (GREEN)		
2-	-0	057	青 (BLUE)		
2-	-1	060	白 (WHITE)		
2-	-2	062	赤 (RED)		
2-	-3	065	緑 (GREEN)		
2-	-4	067	青 (BLUE)		
2-	-5	070	白 (WHITE)		
2-	-6	072	赤 (RED)		
2-	-7	075	緑 (GREEN)		
2-	-8	077	青 (BLUE)		
2-	-9	080	白 (WHITE)		
3-	-0	082	赤 (RED)		
3-	-1	085	緑 (GREEN)		
3-	-2	087	青 (BLUE)		
3-	-3	090	白 (WHITE)		
3-	-4	092	赤 (RED)		
3-	-5	095	緑 (GREEN)		
3-	-6	097	青 (BLUE)		
3-	-7	100	白 (WHITE)		
3-	-8	102	赤 (RED)		
3-	-9	105	緑 (GREEN)		

TABLE 1-2

AMP PART NUMBER	GRP NO.	L (mm)	TUBE COLOR	TOLERANCE	CABLE COLOR
4-173325-0	107	1075	青 (BLUE)		
4-	-1	110	白 (WHITE)		
4-	-2	112	赤 (RED)		
4-	-3	115	緑 (GREEN)		
4-	-4	117	青 (BLUE)		
4-	-5	120	白 (WHITE)		
4-	-6	122	赤 (RED)		
4-	-7	125	緑 (GREEN)		
4-	-8	127	青 (BLUE)		
4-	-9	130	白 (WHITE)		
5-	-0	132	赤 (RED)		
5-	-1	135	緑 (GREEN)		
5-	-2	137	青 (BLUE)		
5-	-3	140	白 (WHITE)		
5-	-4	142	赤 (RED)		
5-	-5	145	緑 (GREEN)		
5-	-6	147	青 (BLUE)		
5-	-7	150	白 (WHITE)		
5-	-8	152	赤 (RED)		
5-	-9	155	緑 (GREEN)		
6-	-0	175	青 (BLUE)		
6-	-1	160	白 (WHITE)		
6-	-2	162	赤 (RED)		
6-	-3	165	緑 (GREEN)		
6-	-4	167	青 (BLUE)		
6-	-5	170	白 (WHITE)		
6-	-6	172	赤 (RED)		
6-	-7	175	緑 (GREEN)		
6-	-8	177	青 (BLUE)		
6-	-9	180	白 (WHITE)		
7-	-0	182	赤 (RED)		
7-	-1	185	緑 (GREEN)		
7-	-2	187	青 (BLUE)		
7-	-3	190	白 (WHITE)		
7-	-4	192	赤 (RED)		
7-	-5	195	緑 (GREEN)		
7-	-6	197	青 (BLUE)		
7-	-7	200	白 (WHITE)		
7-	-8	202	赤 (RED)		
7-	-9	205	緑 (GREEN)		

TABLE 1-3

AMP PART NUMBER	GRP NO.	L (mm)	TUBE COLOR	TOLERANCE	CABLE COLOR
8-173325-0	207	2075	青 (BLUE)		
8-	-1	210	白 (WHITE)		
8-	-2	212	赤 (RED)		
8-	-3	215	緑 (GREEN)		
8-	-4	217	青 (BLUE)		
8-	-5	220	白 (WHITE)		
8-	-6	222	赤 (RED)		
8-	-7	225	緑 (GREEN)		
8-	-8	227	青 (BLUE)		
8-	-9	230	白 (WHITE)		
9-	-0	232	赤 (RED)		
9-	-1	235	緑 (GREEN)		
9-	-2	237	青 (BLUE)		
9-	-3	240	白 (WHITE)		
9-	-4	242	赤 (RED)		
9-	-5	245	緑 (GREEN)		
9-	-6	247	青 (BLUE)		
9-	-7	250	白 (WHITE)		

製造場所及び製造年月
(PRODUCTION I.D. CODE)

色 (COLOR)	場所 (LOCATION)	年 (YEAR)	月 (MONTH)
茶 (BROWN)		1991	1
ピンク (PINK)		1992	2
ダイ (ORANGE)		1993	3
黄 (YELLOW)		1994	4
黄緑 (YELLOW GREEN)		1995	5
青 (BLUE)		1996	6
紫 (PURPLE)		1997	7
赤 (RED)	AMP	1988	8
銀 (SILVER)		1989	9
黒 (BLACK)		1990	10
銅 (COPPER)			11
金 (GOLD)			12

13 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI



© 1988 BY AMP (JAPAN) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENTS PENDING		AMP AMP (JAPAN) LTD. Tokyo, Japan	
WIRE RANGE mm² CANG - 2		INSULATION DIA mm	
MATERIAL ---		FINISH ---	
DR. ---		OE. ---	
CHK. ---		APP. ---	
SEE 1 OF 2		GENERAL TOLERANCE 0mm to 10mm : ±0.2 10mm to 30mm : ±0.25 30mm to 100mm : ±0.3 ANGLES : ±3°	
LTR ---		SIZE A3	
REVISION RECORD ---		LOC J	
DR ---		NUMBER C-173325	
CHK ---		REV. 01	
DATE ---		SHEET 2 OF 2	

CUSTOMER DRAWING