

NUMBER 173336

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)


METRIC

PRINT DIST

単位: 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV. 3/93



注記

- 製品規格; 108-5173, 取付適用規格; 114-5057
- 溶接部はシーラント処理されている。
- グランド位置; #1, 14, 26, 38, 50
- 材料及び仕上げ
 - リセプタクルハウジング; ガラス入りPBT樹脂, 黒色 (□0.64), 青色 (□0.55)
 - タブモールド; ガラス入りPPS樹脂, ナチュラル
 - ウェルディングタブ; CA-725, 接触部に0.76μm以上の部分金メッキ
 - リセプタクルスプリング; SUS-304
- ケーブル長公差;

$$L \leq 1000: +75, -10$$

$$1000 < L \leq 5000: +\{(L/100)+65\}, -10$$

$$5000 < L: +115, -10$$
- 使用するケーブル長は、L+100mmである。
- 使用ケーブル長により型番にダッシュ番号がつく。
EX; 1.1m → 1-1-1
- 溶接部のシグナル線とグランドコモンバー間に挿入されている。
- この間約250mm間隔にUL認定PVCチューブ (AH-3, 24AWG 透明/イワセ製) にて結束されている。

NOTES

- PRODUCT SPEC; 108-5173, APPLICATION SPEC; 114-5057
- WELDED ZONE IS SEALED WITH SEALANT.
- GROUND POSITION; #1, 14, 26, 38, 50
- MATERIAL & FINISH
 - RECEPTACLE HSG; GLASS FILLED PBT, BLACK (□0.64), BLUE (□0.55)
 - TAB MOLD; GLASS FILLED PPS, NATURAL
 - WELDING TAB; CA725, SELECTIVE GOLD PLATING 0.76μm MIN ON CONTACT AREA
 - RECEPTACLE SPRING; SUS-304
- TOLERANCE;

$$L \leq 1000: +75, -10$$

$$1000 < L \leq 5000: +\{(L/100)+65\}, -10$$

$$5000 < L: +115, -10$$
- USED CABLE LENGTH; L+100mm
- P/N HAS PREFIX & SUFFIX No. PER USED CABLE LENGTH
EX; 1.1m → 1-1-1
- INLAY FILM IS INSERTED BETWEEN SIGNAL WIRES & GROUND COMMON BAR OF WELDED ZONE
- THIS ZONE IS BUNDLED WITH UL RECOGNIZING PVC TUBE (AH-3 AWG24, CRALITY/MANUFACTURED BY IWASE) AT THE SPACE OF 250REF
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

PPHS 94V-0 PBTP 94V-0	1	参照 (SEE)	緑 (GREEN)	参照 (SEE)	ブリアッセンブリ 5G □0.55 (PRE ASS'Y)	8
---	2	---	白 (WHITE)	ポリエステル (POLYESTER)	インレイフィルム (INLAY FILM)	7
---	1	---	透明 (CLARITY)	上質紙 (HIGH QUALITY PAPER)	IDラベル (ID LABEL)	6
---	2	---	自然色 (NATURAL)	ポリエステル (POLYESTER)	プルタブ (PULL TAB)	5
E49881 E41447	1	---	自然色 (NATURAL)	FEP, 銀めっき (666L-3710-0005) AG PLATED	マルチフラットケーブル 95n485 (MULTI FLAT CABLE)	4
PPHS 94V-0	2	---	自然色 (NATURAL)	ガラス入りPPS (GLASS FILLED PPS)	ケーブルカバーA (CABLE COVER A)	3
PBTP 94V-0	2	---	黒 (BLACK)	ガラス入りPBT (GLASS FILLED PBT)	ケーブルカバーB (CABLE COVER B)	2
PPHS 94V-0 PBTP 94V-0	1	参照 (SEE)	色 (COLOR)	参照 (SEE)	ブリアッセンブリ 5G □0.64 (PRE ASS'Y)	1
UL	部品点数 (REQD No)	仕上 (FINISH)	色 (COLOR)	材料 (MATERIAL)	名称 (NAME)	ITEM No.

構成部品表

Copyright ©1994年 AMP (Japan), LTD. 日本エー・エム・ピー株式会社				Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan			
組合電線断面積 (WIRE RANGE)				被覆外径 (INSULATION DIA.)				名称 (NAME)			
--- mm ² (AWG -)				--- mmφ				CABLE ASSEMBLY 50P 95n 5G □0.64X□0.55 TRANSMISSION CABLE CONNECTOR (II)			
材料 (MATERIAL) 表参照 (SEE TABLE)				仕上 (FINISH) 表参照 (SEE TABLE)				公差 (TOLERANCE)			
A1 REVISED PER ECO-10-002850				A REVISED & REDRAWN (ECN FJ00-0309-94)				10mm ±0.2 10mm以下 ±0.25 30mm以下 ±0.3 角 度 ±3°			
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR 9 Mar 94				B J 173336			
DR CHK DATE				CHK. 9 Mar 94				尺度 (SCALE)			
DR CHK DATE				APP. 9 Mar 94				NONE			
DR CHK DATE				APP. 9 Mar 94				REV. A1			
DR CHK DATE				APP. 9 Mar 94				SHEET 1 OF 2			

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

TABLE

			4901	4-173336-9	4900	3901	3-173336-9	3900	
			4801	4-▲-8	4800	3801	3-▲-8	3800	
			4701	4-▲-7	4700	3701	3-▲-7	3700	
			4601	4-▲-6	4600	3601	3-▲-6	3600	
			4501	4-▲-5	4500	3501	3-▲-5	3500	
			4401	4-▲-4	4400	3401	3-▲-4	3400	
			4301	4-▲-3	4300	3301	3-▲-3	3300	
			4201	4-▲-2	4200	3201	3-▲-2	3200	
			4101	4-▼-1	4100	3101	3-▼-1	3100	
	5001	5-173336-0	5000	4001	4-173336-0	4000	3001	3-173336-0	3000
	FUJITSU P/N	P/N	L	FUJITSU P/N	P/N	L	FUJITSU P/N	P/N	L
10 OBSOLETE	2901	2-173336-9	2900	1901	1-173336-9	1900	9000	1-173336-9	900
	2801	2-▲-8	2800	1801	1-▲-8	1800	8000	▲-8	800
	2701	2-▲-7	2700	1701	1-▲-7	1700	7000	▲-7	700
	2601	2-▲-6	2600	1601	1-▲-6	1600	6000	▲-6	600
	2501	2-▲-5	2500	1501	1-▲-5	1500	5000	▲-5	500
10 OBSOLETE	2401	2-▲-4	2400	1401	1-▲-4	1400	4000	▲-4	400
	2301	2-▲-3	2300	1301	1-▲-3	1300	3000	▲-3	300
	2201	2-▲-2	2200	1201	1-▲-2	1200	2000	▲-2	200
	2101	2-▼-1	2100	1101	1-▼-1	1100	1000	1-173336-9	100
	2001	2-173336-0	2000	1001	1-173336-0	1000			
	FUJITSU P/N	P/N	L	FUJITSU P/N	P/N	L	FUJITSU P/N	P/N	L

7



SEE SHEET 1 OF 2				Copyright ©1994年 日本エー・エム・ビー株式会社		Copyright ©1994 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・エム・ビー株式会社 Tokyo, Japan			
				総合電線断面積 (WIRE RANGE) --- mm ² (AWG -)		被覆外径 (INSULATION DIA.) --- mmφ		名称 (NAME) CABLE ASSEMBLY 50P 95Ω 5G □0.64X□0.55 TRANSMISSION CABLE CONNECTOR (II)			
				材料 (MATERIAL) SEE 1 OF 2		仕上 (FINISH) SEE 1 OF 2		般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下 ±0.2 10mm超え 30mm以下 ±0.25 30mm超え 100mm以下 ±0.3 角 度 : ±3°		L0C B J 番号 (No.) 173336	
				DR. 4/MAR/94 M. KIMURA 9 Mar 94		DE. 4/MAR/94 M. KIMURA Rev. 9. 94		尺 寸 (SCALE) NONE		REV. A1 SHEET 2 OF 2	
LTR	変更 (REVISION RECORD)			DR	CHK	DATE	CHK.	APP.			