






2		Instructions de mise en oeuvre à appliquer par le client <i>Customer instructions to be applied by the customer</i>
---	---	--

4 Notice d'instruction de montage: FT09023
Mounting instruction notice : FT09023

6 Zone hachurée = partie en saillie du détrompeur
Shaded = projecting part of keying system

 Clavette principale
Principal keying

 Marquage / Marking

Marquage pour toutes les références commerciales avec un barillet (rep.7) nickelé:
CKB reference commerciale - année - semaine, hauteur des caractères = 3 mm.
Marking for all commercial reference with a nickel plated coupling ring (item 7):
CKB Commercial reference - year - week, height of characters = 3 mm.

Pour la référence CPP36M19-6BSYH090 avec un barillet
(rep.7) en surtec/molykote, marquage laser: Année -
Semaine TE < Com ref), hauteur des caractères = 3 mm.
*For the reference CPP36M19-6BSYH090 with surtec/molykote
plated coupling ring (item 7), laser marking : Year - Week
TE < Com ref), height of characters = 3 mm.*

9 Contacts femelles (à commander séparément)
Female contacts (to be ordered separately)

Référence Part number	Calibre Caliber	Section Section	Outilage de sertissage manuel Manual crimping tool			
			Pince Clamp	Positionneur Positionner	Sélecteur Selector	Matrice Die
DPPS206346-A00 DPPS206346-A01	3	0,5 mm2 à / to 1,82 mm2	OCETA FT8	TP1012	4 pour /to 0,5 mm2 et /and 0,6 mm2 5 pour /to 0,93 mm2 6 pour /to 1,34 mm2 7 pour /to 1,5 mm2 et /and 1,82 mm2	/
DPPS206347-A00 DPPS206347-A01		1,34 mm2 à / to 2,61 mm2		TP900-1	6 pour /to 1,34 mm2 à /to 1,5 mm2 7 pour /to 1,82 mm2 8 pour /to 2,5 mm2 et /and 2,61 mm2	
DPPS202230-A00	6	4 mm2	Mécatraction PMM1CF	/	/	D5HCU4-120
DPPS202147-A00		6 mm2				H1 35-6
DPPS201800-000		10 mm2				H1 10-35FCD
DPPS19628-A004		16 mm2				H1 16-50F
DPPS1731-206665		25 mm2				H1 25-70F

```
10 Outil d'extraction / Extracting tool
Calibre 3 / Caliber 3 : OUTEXT-0420
Calibre 6 / Caliber 6 : OUTCCIEXT-F0100
```

11 Couple de serrage : 25 N.m.
Tightening torque : 25 N.m.

2 Couple de Verrouillage : 40 N.m.
Locking torque : 40 N.m.

13 Obturator calibre 6 (à commander séparément):
DPPS205439-A00
Obturator caliber 6 (to be ordered separately):
DPPS205439-A00

Obturator calibre 3 (à commander séparément):
DPPS1710-205439
Obturator caliber 3 (to be ordered separately):
DPPS1710-205439

14 Specification de packaging : NA
Packaging spec : NA

15 Manuel client: NA
Customer manual: NA

Références commerciales / Commercial references : CPP36M19-6BS*H090
Voir plan / see drawing

Voir plan See drawing
PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Dwg. GALIPAUD 01MAR2018 Appr. GLEMOINE 01MAR2018		 TE Connectivity	
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		Fiche femelle taille 19 -06 Female plug size 19-06	
mm		mm			

[illegible]