

Version ohne Dichtungsschutz
VERSION WITHOUT SEALINGCOVER

Version mit Dichtungsschutz
VERSION WITH SEALINGCOVER
siehe/SEE TE 2112593





- 4

Deckel/COVER
Material: PBT-GF15
-
Farbe: schwarz
COLOR: BLACK
- 3

Dichtung/SEAL
Material: HTV20
-
Farbe: hellblau
COLOR: LIGHT BLUE
- 2

Dichtung/SEAL
Material: 52 00-MVQ-50
-
Farbe: transparent
COLOR: TRANSPARENT
- 1

Buchsengehaeuse/SOCKET HSG.
Material: PBT-GF10
-
Farbe: siehe Tabelle
COLOR: SEE TABLE



Bemerkungen
NOTES

- Massgebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Formteilungsgrat
MOULD BURRS
Formteilungsversatz
MOULD OFFSET
- Zulaessiger Regeneratanteil max.25%
RECYCLED MATERIAL MAX 25% PERMISSIBLE
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Verpackung: Schuetttgut
PACKING: LOOSE PIECE
- Kodierung A, 6 polig wie gezeichnet
CODING A, 6 POS. AS SHOWN
- Kragenanschluss siehe Zeichnung: TE: 114-94000-18
SHROUDED CONNECTION SEE DRAWING.


Anlieferzustand:
2. Kontaktsicherung in Vorraststellung - wenn nach Transport endverrastet,
bitte in Vorraststellung pasten
CONDITION AFTER MANUFACTURING:
SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRELOCKING POSITION - IF IN ENDOCKING POSITION AFTER
TRANSPORTATION, PLEASE RELOCK IN ACCORDANCE

- 9 Passend zu Kontakt siehe Zeichnung:
SUITABLE FOR CONTACT SEE DRAWING:

Buchsenkontakt SOCKET CONTACT	NanoMQS
Kammer CAVITIES	1 - 6
max.DGB [mm 2]	0.22 - 0.35
ISOØ [mm]	1.10 - 1.30
Zeichnung DRAWING	TE 1703930

- Verzug zulaessig bis max. 0.3 (in Minus Richtung)
WARPAGE PERMITTED MAX. 0.3 (TO MINUS DIRECTION)
- Weissbruch zulaessig
STRESS WHITENING PERMITTED
- Ausfuehrung Lieferantenlogo wahlweise
SUPPLIER LOGO VERSION OPTIONAL
- Optionale Schutzkappe: Fa.Schlemmer 7806150
OPTIONAL PROTECTION CAP:
- Optionale Blindstopfen: TE 2208113-2
OPTIONAL BLIND-PLUGS:

Polzahl / POSITION	6pol 6POS		TE: 0-2112594-1 Rev.: C	TE: 0-2112594-2 Rev.: C	TE: 0-2112594-3 Rev.: C	TE: 0-2112594-4 Rev.: A	TE: 0-2112594-5 Rev.: A	TE: 0-2112594-6 Rev.: A	TE: 0-2112594-9 Rev.: B												
	5pol 5POS		TE: 5-2112594-1 Rev.: C	TE: 5-2112594-2 Rev.: C	TE: 5-2112594-3 Rev.: C																
	4pol 4POS		TE: 4-2112594-1 Rev.: C	TE: 4-2112594-2 Rev.: C	TE: 4-2112594-3 Rev.: C																
	3pol 3POS		TE: 3-2112594-1 Rev.: C	TE: 3-2112594-2 Rev.: C	TE: 3-2112594-3 Rev.: C																
	2pol 2POS		TE: 2-2112594-1 Rev.: C	TE: 2-2112594-2 Rev.: C	TE: 2-2112594-3 Rev.: C																
A schwarz/black			B grau/GREY			C blau/BLUE			D bordeauxviolett CLARET VIOLET			E braun/BROWN			F gruen/GREEN			Z wasserblau/ WATERBLUE			
Kodierung / CODING																					



1:1

TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Freimassstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN M. Stein 27JAN2010		C. Boemmel 28JAN2010	
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DIMENSIONS: MASSENHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS	
		0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		APVD 9 Jetter 03APR2012	
MATERIAL -		ANGLER/WINKEL FINISH/BOHRER/ALCHE/FARBE		PRODUCT SPEC PRODUCT SPEC 108-94288-6	
		WEIGHT GEWICHT		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSPEC 114-94033	
		CUSTOMER DRAWING		SCALE MASSSTAB	
				SHEET BLATT	
				OF VON	
				REV C	