



D


C

B


A





DETAIL X
SCALE 5:1



CONNETTORE COME FORNITO
(CONNECTOR AS SUPPLIED)



COPERCHIO DI PROTEZIONE E SECONDARY LOCK FORNITI NELL'IMBALLO IN PARI QUANTITA' (PROTECTIVE COVER AND SECONDARY LOCK SUPPLIED IN THE BOX IN SAME QUANTITY)

































NOTE:

- 1) IL CONNETTORE SI ACCOPPIA CON LE CONTROPARTI: DISEGNO TE P/N 284331-1/-2 (VERSIONE DORATA) E 284738-1/-2 (VERSIONE STAGNATA) (CONNECTOR MATEABLE WITH COUNTERPARTS P/N 284331-1/-2 (GOLD PLATED VERSION) AND 284738-1/-2 (TIN PLATED VERSION))
- 2) N° 64 CAVITA' PER CONTATTI MOS P/N 968220-5 (PER CAVI SEZ. 0.35 - 0.5 mm² VERSIONE DORATA), P/N 968220-1 (PER CAVI SEZ. 0.35 - 0.5 mm² VERSIONE STAGNATA), P/N 968221-5 (PER CAVI SEZ. 0.75 mm² VERSIONE DORATA) E P/N 968221-1 (PER CAVI SEZ. 0.75 mm² VERSIONE STAGNATA). TAPPO PER CAVITA' P/N 284583-1 (N°64 CAVITIES SUITABLE FOR MOS CONTACTS P/N 968220-5 (0.35 - 0.5 sqmm wire GOLD PLATED VERSION), P/N 968220-1 (0.35 - 0.5 sqmm wire TIN PLATED VERSION), P/N 968221-5 (0.75 sqmm wire GOLD PLATED VERSION), AND P/N 968221-1 (0.75 sqmm wire TIN PLATED VERSION). CAVITY PLUG P/N 284583-1)
- 3) IL CONNETTORE VIENE FORNITO CON LEVA CHIUSA. IL COPERCHIO CAVI ED IL DISPOSITIVO DI AGGANCIO SECONDARIO VENGONO FORNITI IN KIT NELLA STESSA SCATOLA IN PARI QUANTITA' (CONNECTOR IS SUPPLIED WITH CLOSED LEVER. CABLE COVER AND SECONDARY LOCK ARE SUPPLIED IN KIT, IN THE SAME BOX AND QUANTITY)
- 4) VEDERE FOGLI SEGUENTI PER I DETTAGLI DELLE DIVERSE POLARIZZAZIONI (SEE NEXT SHEETS FOR DIFFERENT POLARIZATIONS DETAILS)



P/N -1 COME MOSTRATO
(P/N -1 AS SHOWN)

1	NERO (BLACK)	PA 6.6 G.F.	COPERCHIO DI PROTEZIONE CAVI (CABLES PROTECTING COVER)	9
1	ROSSO (RED)	PA 6.6 G.F.	LEVA (LEVER)	8
1	GIALLO (YELLOW)	GOMMA SILICONICA (SILICON RUBBER)	GUARNIZIONE PERIFERICA (PERIPHERAL SEAL)	7
1	GIALLO (YELLOW)	GOMMA SILICONICA (SILICON RUBBER)	GUARNIZIONE MULTIPLA (FAMILY SEAL)	6
2	ROSSO (RED)	PA 6.6 G.F.	SLITTE (SLIDES)	5
1	ROSSO (RED)	PA 6.6 G.F.	RITENZIONE SECONDARIA CONTATTO (CONTACT SECONDARY LOCK)	4
1	4	PA 6.6 G.F.	64 POS. COPERCHIO GUARNIZIONE (64 POS. FAMILY SEAL COVER)	3
1	4	PA 6.6 G.F.	64 POS. CONNETTORE PARTE INFERIORE (64 POS. HOUSING LOWER PART)	2
1	NERO (BLACK)	PA 6.6 G.F.	64 POS. CONNETTORE PARTE SUPERIORE (64 POS. HOUSING UPPER PART)	1
Q.TY	COLOUR	MATERIAL	DESCRIPTION	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN O. BISETTI 30SEP99	TE Connectivity	
DIMENSIONS:		CHK O. CANUTO 30SEP99	NAME 64 POSITIONS FEMALE CONNECTOR	
mm		APVD A. GENTA 30SEP99		
		PRODUCT SPEC 108-20205		
		APPLICATION SPEC 411-20061		
MATERIAL -		WEIGHT -	SIZE CAGE CODE DRAWING NO A100779C=284272	RESTRICTED TO -
FINISH -		CUSTOMER DRAWING	SCALE 2:1	SHEET 1 OF 5 REV D13

8	7	6	5	4	3	2	1						
E' CONSENTITA LA DIVULGAZIONE TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI							REVISIONS REVISIONI DESCRIPTION DESCRIZIONE DATE DATA DWN D.I.S. APVD APP.						
VERSIONI PER CENTRALINA MAGNETI MARELLI (MAGNETI MARELLI ECU VERSIONS)							SEE SHEET 1						
P/N & REVISION	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LATO ACCOPPIAMENTO (GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE)	COLORE (COLOUR)	APPLICAZIONE:	COPERCHIO DI POLARIZZAZIONE (POLARIZATION COVER) ● : CAVITA' CHIUSE (CLOSED CAV.) ○ : CAVITA' APERTE (OPENED CAV.)	P/N & REVISION	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LATO ACCOPPIAMENTO (GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE)	COLORE (COLOUR)	APPLICAZIONE:	COPERCHIO DI POLARIZZAZIONE (POLARIZATION COVER) ● : CAVITA' CHIUSE (CLOSED CAV.) ○ : CAVITA' APERTE (OPENED CAV.)				
OBSOLETE 284272-1 REV.D		NERO (BLACK)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURA: 178		2-284272-9 REV.D		BIANCO (WHITE)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE VERSIONE UNIVERSALE					
OBSOLETE 1-284272-1 REV.D		GRIGIO (GRAY)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURE: 178 223 1.6 16v		3-284272-0 REV.D		GIALLO (YELLOW)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO VERSIONE UNIVERSALE					
OBSOLETE 1-284272-0 REV.D		GRIGIO (GRAY)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURA: 192 1.6		3-284272-3 REV.D		BIANCO (WHITE)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURA: 350,199, 223,169 12-14 8V EVO					
OBSOLETE 1-284272-4 REV.D		NERO (BLACK)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURE: 192 1.6 223 1.6 16v		3-284272-4 REV.D		GIALLO (YELLOW)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURA: 199 12-14 FIRE 8V					
1-284272-5 REV.D		NERO (BLACK)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE VERSIONE UNIVERSALE		3-284272-6 REV.D		GIALLO (YELLOW)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURA: 223, 169 FIRE 8V					
1-284272-6 REV.D		GRIGIO (GRAY)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO VERSIONE UNIVERSALE		3-284272-7 REV.D		GIALLO (YELLOW)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURA: 14 8v EVO2 843, 848, 350, 169					
1-284272-9 REV.D		NERO (BLACK)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURE: 188 M.Y.-169 1242 8v SELESPEED		4-284272-1 REV.D		BIANCO (WHITE)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURA: 199 14 8V CNG					
2-284272-0 REV.D		GRIGIO (GRAY)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO VEICOLO USATO SU VETTURE: 188 M.Y.-169 1242 8v SELESPEED										
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. QUESTO DISEGNO È UN DOCUMENTO DI PROPRIETÀ E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA INCORPORATO. È SOGGETTO A MODIFICAZIONI PER OTTENERE L'ULTIMA REVISIONE DEL DISEGNO CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO RESPONSABILE.							DWN/DIS. D. BISETTI CHK/CONT. O. CANUTO APVD/APP. A. GENTA PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20205 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20061	30SEP99 30SEP99 30SEP99	NAME 64 POSITIONS FEMALE CONNECTOR -	SIZE A CAGE CODE 00779 DRAWING NO. C-284272 NUMERO -	RESTRICTED TO -		
DIMENSIONS: DIMENSIONI: mm							TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC/DEC: ±0.3 1 PLC/DEC: ±0.3 2 PLC/DEC: ±0.2 3 PLC/DEC: ±0.2 4 PLC/DEC: ±0.2 ANGLES/ANGOLI: ±2°	APVD/APP. APVD/APP. PRODUCT SPEC SPEC DI PRODOTTO 108-20205 APPLICATION SPEC SPEC DI APPLICAZIONE 411-20061	WEIGHT PESO -	CUSTOMER DRAWING DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	SCALE SCALA 1:1	SHEET FOGLIO 2 OF 5	REV. D 13
MATERIAL MATERIALE -							FINISH FINITURA -						

8		7		6		5		4		3		2		1			
© 2022 TE Connectivity. All Rights Reserved.														REVISIONS			
P		LTR		DESCRIPTION								DATE		DWN		APVD	
				SEE SHEET 1													

VERSIONI PER CENTRALINA MAGNETI MARELLI (MAGNETI MARELLI ECU VERSIONS)				
P/N & REVISION	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA LATO ACCOPPIAMENTO (GRAPHICAL REPRESENTATION MATING SIDE)	COLORE (COLOUR)	APPLICAZIONE:	COPERCHIO DI POLARIZZAZIONE (POLARIZATION COVER)
4-284272-5 REV.D		NERO (BLACK)	VERSIONE PER CENTR.MARELLI LATO MOTORE USATO SU VETTURA: FIRE EVO	

ABCDA

