







LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN
		0		RELEASED	FJ00-0814-98	11 MAY 98	CWL



注記
1. 材料
ハウジング: 高耐熱性樹脂 (UL94V-0) 黒
コンタクト: 銅合金 (THK=0.2mm) はんだめっき
ソルダーペグ: 銅合金 (THK=0.2mm) はんだめっき
2. はんだ付タイン及び、ソルダーペグのはんだ付面の平坦度は0.1mm MAX.

NOTES:
1. MATERIAL
HOUSING : HIGH HEAT RESISTANT THERMOPLASTIC (UL94V-0) BLACK.
CONTACT : COPPER ALLOY (THK=0.2mm), TIN-LEAD PLATED.
SOLDER PEG: COPPER ALLOY (THK=0.2mm), TIN-LEAD PLATED.
2. TINE & SOLDER PEG COPLANARITY: 0.1mm MAX.



WEIGHT (g)	D	C	B	A	Pos	PART NUMBER
0.19	11.0	10.0	15.0	16.4	21	2-1123874-1
0.16	8.5	7.5	12.5	13.9	16	1-1123874-6

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN W.L. CHOO 11 MAY 98	WIRE RANGE 結合電線断面積		INSULATION DIA 被覆外径	
DIMENSIONS: 単位: ㎜		CHK J. Taniguchi 11 MAY 98	AMP 日本イー・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差		APVD S. Kubouchi 12 MAY 98	NAME 名称			
10 ≥ : ±0.2		PRODUCT SPEC 製品規格	0.5mm PITCH FPC CONNECTOR			
30 ≥ > 10 : ±0.25		108-5600	NON-ZIF, HEIGHT 1.2mm, SMT, EXTENDED PEG			
100 ≥ > 30 : ±0.3		APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE CAGE CODE DRAWING NO 番号			
ANGLE : ±3°		WEIGHT SEE TABLE 表参照	A3 00779 C= 1123874			
MATERIAL 材料	SEE NOTE 注記参照	FINISH 仕上	RESTRICTED TO			
		SEE NOTE 注記参照	SCALE 尺 NON SHEET OF REV 0			
		CUSTOMER DRAWING				