

C133596

A4

CABLE Ø EXT.

MAXI : 5.35 pour 132483-2
 4.80 pour 133596-1
 4.05 pour 133596-2
 3.15 pour 133596-3

SECTION FIL ADMISSIBLE
 0,21 A 0.60 mm²

PLAT POLARISATION
 DU CONTACT

INSTRUCTION DE SERTISSAGE : IS 15913

Contact femelle T.20 : pince M22520/2-01 + positionneur K491
 Ferrule : pince AMP 482280-1

NOTE 4	NOTE 3	NOTE 2	NOTE 1				
1	•	•	•	•	FERRULE ASSY	133092-4	3
•	1	•	•	•	FERRULE ASSY	133092-3	3
•	•	1	•	•	FERRULE ASSY	133092-2	3
•	•	•	1	•	FERRULE ASSY	133092-1	3
2	2	2	2	2	SOCKET CONT. "SUB 20"	133083-1	2
1	1	1	1	1	TWIN SOCK. SHELL ASSY	133089-1	1
Qty	Qty	Qty	Qty	Qty	DESCRIPTION	P/N	Item
133596-3	133596-2	133596-1	132483-2	132483-1	MASSE DES CONTACTS: AVEC FERRULE: 6 gr. SANS FERRULE: 4.75 gr.		

- NOTES:**
1. POUR UTILISATION AVEC CABLE F2709/12 (FILECA)
 2. POUR UTILISATION AVEC CABLE F2709/9 (FILECA)
 3. POUR UTILISATION AVEC CABLE F2709/3 (FILECA) ET 2709/13 (FILECA) ET 2709/33 (FILECA)
 4. POUR UTILISATION AVEC CABLE F2703/32 (FILECA)

-	-	-	-	NUMERO	DESCRIPTION	OBSERVATION	REP.
-	-	-	-	©1991 BY AMP INCORPORATED ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		DESSIN CLIENT UNIQUEMENT POUR REFERENCE	
-	-	-	-	DESSINE LE 24/07/91	MATIERE -	AMP AMP DE FRANCE 95301 PONTOISE	
-	-	-	-	PAR T.CORRIOU	FINITION -		
F	CONF. PS123227	TC	12/92	VERIFIE LE -	DIMENS. FIL ISOLANT -	CLASSE	
E	MISE A JOUR	TC	10/91	PAR -	TOLERANCES SAUF INDICATION ± 0,3	ECHELLE 1:1	LOC F A N° C133596 REV F
D	AJOUTE PS123227-3	TC	07/91	PLAN FAIT EN CAO	CONTACT BIFILAIRE FEMELLE		
C	AJOUTE 2709/33	TC	10/89	ne pas modifier le calque			
B	AJOUTE 132483-1 & -3	BJP	10/84				
A	MISE A JOUR	BJP	04/83				
REV	MODIFICATIONS	DES	DATE				

133596-1 à 133596-3
 133596-1 à 133596-3
 133596-1 à 133596-3

DIST