




PROJEKT NR.:		REVISIONS			
91-52010		ÄNDERUNGEN		DATE	DWN
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			APVD
	F1	ECR-16-001303		27JAN2016	MS
	F2	ECR-25-246222		30MAY2025	MK
					PT

Fuehrungselement
GUIDE PART




1 Werkstoff:PBT+ASA-GF20
Material: (Crastin XMB 1076)




Rastelement
LOCKING PART

Kodierungen
CODINGS




Verzug max.-0.3mm zulaessig
WARPAGE MAX. 0.3mm PERMITTED

Buchsenseitiger Kabelabgang rechts
CABLE DIRECTION RIGHT FOR SOCKET HOUSING




Bemerkungen:
NOTES

- Produkt darf nur mit Zustimmung von BMW geaendert werden
PRODUCT SHALL BE CHANGED WITH THE AGREEMENT OF BMW ONLY
- Magebend ist der deutsche Text
ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
- Drahtgroessenbereich 0.75 mm² in allen Kammern
moeglich jedoch nur in 4 Kammern zulaessig
WHIRE SIZE RANGE 0.75 mm² IN ALL CAVITIES POSSIBLE
BUT ONLY IN 4 CAVITIES PERMITTED
- Masse und Ausfuehrung der Rast- und Fuehrungselemente
siehe Zeichnung: TE Spez. 114-18063-2
DIMENSION AND STYLING OF GUIDE PART AND LOCKING PART
SEE DWG.: TE SPEC. 114-18063-2
- Produktspezifikation: 108-18157
PRODUCTSPECIFICATION:



Buchsenseitiger Kabelabgang Links
CABLE DIRECTION LEFT FOR SOCKET HOUSING

1:1



Buchsenseitiger Kabelabgang rechts CABLE DIRECTION RIGHT FOR SOCKET HOUSING	2-962692-2	E	B=B-E	natur/NATURAL	-	-	s	6.2	1-962693-1	962112-3	2-963616-1	2-963263-1	929650-2	962108-2
	1-962692-2	E	A=C-F	schwarz/BLACK	-	-			1-963616-1	2-963263-1				
	TE BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	KOD. COD.	OBERFLAECHE SURFACE			ART KIND	GRAMM	TE Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO.		TE Zeichnungs-Nr. / DRAWING NO.			
				FARBE/COLOUR			GEWICHT WEIGHT		Abdeckkappe/SHIELD	Deckel/COVER	Abdeckkappe/SHIELD	Deckel/COVER	Buchsengeh SOCKET HSG.	
									hierzu gehoert / USED WITH		hierzu passt / SUITABLE FOR			

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140ENTRICK TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1982-11 SHALL APPLY. Freimasstoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1982-11. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN C.Beut 12OCT1994	12OCT1994	NAME MQS. PIN HOUSING, 18 POS. MQS. Stiftgehäuse, 18 polig	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: (MM)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANZEN		APVD J.Hahn	-	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	
0 PLC 1 PLC 2 PLC 3 PLC 4 PLC		±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE A1	
MATERIAL -		WEIGHT GEWICHT -		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG	
SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV F2	