





NUMMER 962880				VERWENDET FÜR _				WAR NR. _				ÄNDERUNGEN DIE DEM TECH- NISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR				VERTRAULICH UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG, ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIelfÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH				CAD-ORIGINAL				ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH				REV.		ÄNDERUNG				DATUM		NAME	
Doppelanschlag Kombinationen von				mit 0.5																				ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN				© COPYRIGHT 1991 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN				B		Tab-Spitze und Kastenmaß geändert			
												G		Revisionsstand angeglichen				05.05.93														H.Gehrke					
J		Isolationshuelse vorgeformt				17-MAR-97		T.Bersch																													
J1		DRAWING CORRECTION				16-DEC-24		KMD																													



	Kontaktzone selectiv vergoldet 0.8 μm min. über Ni
	Crimpbereich vorverzinnt 1 μm min. über Ni

					ZEICHNUNG GüLTIG AB				
					 TE Connectivity				
963811-3	962880-3	J	CuFe2	sel. Gold  / Sn 	BENENNUNG		2.8 mm Flachstecker mit doppelter Rastfeder		
963811-2	962880-2	J	CuFe2						
963811-1	962880-1	J	CuSn4						
AMP BESTELL-NR. EINZELAUSFÜHRUNG	AMP BESTELL-NR. BANDWARE	Rev.	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE	NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.		
				FARBE	± 0.2 ± 2*	A2	962880		
GEZ. 16.12.88		GEPR.		10.01.89	MASSTAB 10:1		BLATT 1 VON 1		REV. J1
N.Keil			R.Hofer/ E.Herth						