






FORD-Nr. 92GG 14489 AEB

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
1	Zeichnung geprüft	14.03.89	Pfeffer
2	Maße hinzu	01.02.90	Pfeffer
3	ANPASSUNG AN S-ZEICHNG.	05.11.90	Hochschw.
4	-2; -3 HINZU	09.01.91	Stobroth
5	Umstellung von weiß auf natur	29.09.92	Paul
6	Umst.von nat.auf weiß;SPC-geänd.	07.04.93	Paul
7	Rasthakenmaß reduziert	27.10.93	Paul
8	-4 hinzugefügt, (Farbe:gelb)	12.10.94	Paul
D	Revisions-Status auf "D"gesetzt	07.11.94	Paul
E	Rasthakenanbindung verstärkt	18.05.95	Paul



Bemerkungen
NOTES

Maße für "SPC"
DIMENSIONS TO

1 Passend zu
FITTING WITH 92GG 14A459 AEA



2 Spacer--+Gehäusematerial gemäß
SPACER+HSG.MATERIAL TO FORD SPEC.
TBE PBTP

3 Kammer nach Ford Zeichnung 89FG 14474 ABA
CAVITY ACCORDING TO FORD DWG. 89FG 14474 ABA

4 Aufnahme entsprechend
FITTING FIGURE ACCORDING TO S91AG 14A485 AA

5 x ø3.7 (Kammer 1-5) max.1.5mm² FLR

NUR FÜR FORD



Maßstab
SCALE 1:1

⑥ 963094-4	2	1	SPACER	PBTP GV20	ROT
	1	1	BUCHSENGEHÄUSE	PBTP GV20	GELB
963094-3	2	1	SPACER	PBTP GV20	ROT
	1	1	BUCHSENGEHÄUSE	PBTP GV20	BLAU
963094-2	2	1	SPACER	PBTP GV20	ROT
	1	1	BUCHSENGEHÄUSE	PBTP GV20	WEIß ⑥
963094-1	2	1	SPACER	PBTP GV20	ROT
	1	1	BUCHSENGEHÄUSE	PBTP GV20	SCHWARZ
BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE
					FARBE
			GEZ. 25 JAN 1989 W.PFEFFER	GEPR. H. BOUDA	11 APR 1989

ZEICHNUNG GÜLTIG AB		
AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany		
BENENNUNG		
5POL. 1.6mm BUCHSENGEH.		
K		
NICHT TOLERIERTE MASSE ± 0.3 MM ± 1.5 °	FORMAT A2	ZEICHNUNGS-NR. 963094
MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1	REV. E