

PROJEKT NR.: PRJ-13-1358

MATED WITH:
 PASSEND ZU:

| P | | LTR | DESCRIPTION BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|---|-----|-----------------------------|-----------|-----|------|
| | A | | NEW DRAWING | 18FEB2014 | MS | RJ |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

siehe Produktgruppenzeichnung 2282158
 SEE TABLE DRAWING 2282158

2014



RELEASED FOR PUBLICATION
 FREI FUER VEROFFENTLICHUNG

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
 VERTRAULICHE UNVEROFFENTLICHTE ZEICHNUNG

ALL RIGHTS RESERVED.
 ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Tyco Electronics AMP GmbH

© COPYRIGHT 2014

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|------------------------------|---------------------------|
| DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm | | TOLERANCING ISO 8015 TOLERIERUNG ISO 8015 | | MATERIAL | | FINISH OBERFLAECHE/FARBE | |
| TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN | | DWN M.Stein | | - | | - | |
| 0 PLC ± | | CHK - | |  TE Connectivity | | | |
| 1 PLC ± | | APVD - | | | | | |
| 2 PLC ± | | PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. | | NAME | | | |
| 3 PLC ± | | - | | NanoMQS Buchsengehaeuse | | | |
| 4 PLC ± | | APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. | | NanoMQS SOCKET HOUSING | | | |
| ANGLES/WINKEL ±° | | - | | SIZE | CAGE CODE | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. | RESTRICTED TO NUR FUER |
|  | | WEIGHT GEWICHT | | A 4 | 00779 | ©=2282152 | - |
| CUSTOMER DRAWING | | /KUNDENZEICHNUNG | | SCALE MASSSTAB | | SHEET BLATT | 1 OF VON 1 |
| | | | | | | REV A | |