











PN 1-2333508-1

CODING A (GROOVES A-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-C) wie gezeigt

DELIVERY CONDITION:
Lieferzustand:

SECONDARY LOCKING DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION, LEVER IN LOCKED POSITION.


Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung, Hebel in Verriegelungsstellung.



FURTHER CODINGS
Weitere Kodierungen


PN 2-2333508-1

CODING B (GROOVES A-D) AS SHOWN
Kodierung (Nuten A-D) wie gezeigt




PN 3-2333508-1

CODING C (GROOVES B-C) AS SHOWN
Kodierung (Nuten B-C) wie gezeigt



REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG				
P	LTR	DATE	DWN	APVD
A3	REVISED PER PCN-22-129745	15FEB2022	VC	GCR
A4	REVISED PER PCN-22-137088	26APR2022	VC	GCR
B	REVISED PER PCN-23-184994	24AUG2023	DM	AW
B1	NOTE 16 PN CLARIFIED	13MAY2025	UBF	AW

- NOTES
Bemerkungen
- 1 TE CONNECTIVITY (TE) ORDER-NUMBER.
TE Connectivity (TE) Bestellnummer
- 2 TE PART NUMBER OF ITEM 1
TE Teilenummer von Pos. 1
- 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 4 MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 5 CONTACT CAVITY NUMBERING
Kammernummerierung
- 6 DIFFERENT CODINGS
Unterschiedliche Kodierungen
- 7 SLIDING DISTANCE OF SECONDARY LOCKING DEV.
Verschiebeweg der zweiten Kontaktsicherung
- 8 DESIGNED FOR CORRUGATED TUBE NW13
Ausgelegt fuer Wellrohr NW13
- 9 INSERTION DEPTH OF CAVITY PLUG: 1st
CAVITY PLUG IS SHOWN SYMBOLICALLY ONLY
AND NOT A PART OF ASS'Y 2333508!
Einstecktiefe der Blindstopfen: 1st
Blindstopfen ist nur symbolisch dargestellt
und kein Bestandteil der Verkaufass'y 2333508!
- 10 FITTING COVER SEE DRAWING (COVER IS NOT
A PART OF ASS'Y 2333508):
Passende Abdeckkappe s. Zeichnung (die Kappe ist
kein Bestandteil der Verkaufass'y 2333508):
TE-NO.: 1394050
- 11 SUITABLE CABLE TIE (MAX. WIDTH 4.4mm):
Passender Kabelbinder (max. Breite 4.4mm):
Verzug zulaessig bis . . .
- 12 WARPAGE TO . . . PERMITTED
Verzug zulaessig bis . . .
- 13 SUITABLE TO COUNTERPART DRAWING
Passend zu Gegenstück Zeichnung
TE-NO.: 2112162
- 14 BULK PACKAGING IN CORRUGATED BOX
Schuetztgut im Versandkarton
- 15 THE USE OF LACQUER ON THE PART MAY RESULT IN HIGH
OPERATION FORCES THAN SPECIFIED IN THE TE PRODUCT
SPECIFICATION. THIS CAN LEAD TO FAILURE OF FUNCTIONAL
FEATURES (EX. LEVERS) IN THE WORST CASE.
A QUALIFICATION WITH THIS LACQUER CONDITION MUST BE
DONE BY APPLYING USER
Eine Lackierung der Steckverbindung kann hoehere
Betaefigungskraefte zur Folge haben, als in der TE
Produkt-Spezifikation angegeben. Dies kann im
ungenueftigen Fall auch zum Bruch von Betaefigungshilfen
(z.B. Hebel) fuehren. Die Eignung des verwendeten Lacks
fuer die Werkstoffe der Steckverbindung ist vom
Anwender zu ueberpruefen
- 16 AMP MCP2.8 CONTACT SEALED BY TE CONNECTIVITY
(MAX. WIRE SIZE 2.5mm² FLR) PN 1355036
AMP MCP2.8 Kontakt gedichtet von TE Connectivity
(max. Drahtgrossenbereich: 2.5mm² FLR) PN 1355036
- 17 FITS TO TE CONNECTIVITY INTERFACE DRAWING FOR
CONNECTOR 114-18085-030
Passend zu TE Connectivity Anschluss-Ausfuehrungs-
vorschrift: 114-18085-030



TOLERANCING EN ISO 8015 TOLERIERUNG EN ISO 8015		DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN: SHIVAKUMAR H CHK: GURUMURTHY C APVD: 18JUN2018		NAME: AMP MCP 2.8 SOCKET HSG.21POS., SEALED WITH SECONDARY DEVICE, REVERSED EXIT		SIZE: A1		CAGE CODE: 00779		DRAWING NO.: C=2333508		RESTRICTED TO: NUR FÜR: -			
DIMENSIONS: MASSENHEITEN: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLE TOLERANZEN		MATERIAL: SEE TABLE siehe tabelle		WEIGHT GEWICHT 55g		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 2:1		SHEET BLATT 1		OF VON 1		REV B1	