





2366667-1 AS SHOWN
Wie gezeigt



SECTION: C-C
Schnitt



SECTION: A-A
Schnitt





REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
A		NEW DRAWING	1FEB2020	PM	JK
B		ECR-20-003885	06MAR2020	DML	JK

NOTES
Bemerkungen

- 1 TE SINGLE PART NUMBER
TE Einzelteilnummer
- 2 REVISION OF THE MOLD
Werkzeugänderungsindex
- 3 MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- 4 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
- 5 MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 6 TE LOGO
TE Firmenzeichen
- 7 ALL VISUAL SURFACES DEPENDENT TO THE TOOL ACCORDING TO VDI 3400/27-30.
NO EJECTOR PIN MARKS ALLOWED.
Alle Sichtflächen Werkzeugabhängig nach VDI 3400/27-30. Keine Auswerferstiftmarkierungen erlaubt.
- 8 UNSPECIFIED GENERAL TOLERANCES TO BE
Nicht spezifizierte Allgemeintoleranzen betragen überall

0.6	A	B
-----	---	---

ALL OVER UNLESS OTHERWISE STATED.
sofern nicht anders angegeben.
- 9 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND CORRUGATED SHIPPING BOX
Schüttgut in Plastikbeutel und Versandkarton



2366667-1	B	COVER, CABLE SEAL, COMBO DC	PA6 GF10+GB20	28.9	17.5	16.7...17.3	70	4.5	6.0	ORANGE SIMILAR RAL 2003
TE-PART-NO.	REV.	DESCRIPTION	MATERIAL	DIM A (mm)	DIA D (mm)	FOR CABLE DIAM. (mm)	FOR CABLE CROSS SECTION (mm²)	VOLUME (cm³)	WEIGHT (g)	COLOUR
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN P. MOREIRA 05FEB2020 CHK B. KOSCH 11FEB2020 APVD J. KOESTER 11FEB2020		NAME COVER, CABLE SEAL, COMBO DC Deckel, Kabel Dichtung, COMBO DC				
DIMENSIONS: mm				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		PRODUCT SPEC				
MATERIAL SEE TABLE				FINISH		APPLICATION SPEC				
						WEIGHT				
						CUSTOMER DRAWING				
DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO: DIN 16742 DIN EN ISO 8015 (A0) - DIN EN ISO 291 DIN EN ISO 14405-1/-2/-3						SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO A I - C=2366667				
						SCALE 2:1 SHEET 1 OF 1 REV B				