


ISO 1:1

Aderenhülse
DIN 46 228


Schaltbild



Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	31.08.2004	Braun		2:1		MND1 033 095
Gepr.	09.10.2007	Seege				Vers.Nr.:

Aufbau

Gehäusewerkstoff Thermoplast GF
 Deckelwerkstoff Thermoplast GF
 Anschluß Kabel H03VV-F 2x0,75 qmm
 Schutzart IP 67 IEC 60 529
 Schutzisolierung 0 0 

Mechanische Daten

Vorlauf 0,6 bis 1,5 mm
 Nachlauf min. 2 mm
 Differenzweg 0,2 bis 0,9 mm
 Schaltkraft max. 10 N
 Rückschaltkraft > 1 N
 Betätigungskraft max. < 20 N
 Stromführende Teile Cu-Legierungen
 Kontaktwerkstoff Ag
 Lebensdauer mechanisch 10 Mio.
 Schalthäufigkeit max. 100 pro Minute
 Betätigungsgeschwindigkeit in Stößelrichtung min. 0,1 mm/s
 max. 10 mm/s
 Umgebungstemperatur -40°C bis +70°C

Elektrische Daten

Nennspannung 460 V AC, 1,5 A
 250 V AC, 5 A
 24 V DC, 2 A
 Schaltleistung min. 12 V DC, 10 mA

Für kleinere Spannungen bzw. Ströme
 empfehlen wir Schalter mit vergoldeten Kontakten.

Für diese Zeichnung behalten wir uns
 das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	31.08.2004	Braun		1:1		MND1 033 095
Gepr.	09.05.2012	Weiro				Vers.Nr.: