






NOTES:
I. TECHNICAL CHARACTERISTICS:
HOOD MATERIAL: DIE CAST ALUMINIUM ALLOY
SURFACE: CONDUCTIVE PAINTING
DEGREE OF PROTECTION: IP67 (MATED)

1. 技术参数：

上壳材料：	铝合金
表面处理：	喷导电漆
防护等级：	IP67（配合）



TYPE 2:H10B HOOD,SIDE ENTRY,EMC,
HIGH CONSTRUCTION,SCREW CONNECTION
THE OTHER DIMENSIONS THE SAME AS TO TYPE 1(TOP ENTRY)
类型 2: H10B带屏蔽上壳(侧出、高结构、螺丝连接)
其他尺寸与类型1(顶出)相同



T1120105121-000	H10B-TSH-EMCS-PG21	H10B HOOD,SIDE ENTRY PG21,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出PG21、高结构、螺丝连接）	PG21	TYPE-2: SIDE ENTRY 类型-2: 侧出	
T1120105129-000	H10B-TSH-EMCS-PG29	H10B HOOD,SIDE ENTRY PG29,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出PG29、高结构、螺丝连接）	PG29		
T1120105120-000	H10B-TSH-EMCS-M20	H10B HOOD,SIDE ENTRY M20,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出M20、高结构、螺丝连接）	M20		
T1120105125-000	H10B-TSH-EMCS-M25	H10B HOOD,SIDE ENTRY M25,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出M25、高结构、螺丝连接）	M25		
T1120105132-000	H10B-TSH-EMCS-M32	H10B HOOD,SIDE ENTRY M32,EMC, HIGH CONSTRUCTION, SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出M32、高结构、螺丝连接）	M32		
T1120105140-000	H10B-TSH-EMCS-M40	H10B HOOD,SIDE ENTRY M40, EMC, HIGH CONSTRUCTION, SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （侧出M40、高结构、螺丝连接）	M40		
T1130105121-000	H10B-TGH-EMCS-PG21	H10B HOOD,TOP ENTRY PG21,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出PG21、高结构、螺丝连接）	PG21	TYPE-1: TOP ENTRY 类型-1: 顶出	
T1130105129-000	H10B-TGH-EMCS-PG29	H10B HOOD,TOP ENTRY PG29,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出PG29、高结构、螺丝连接）	PG29		
T1130105120-000	H10B-TGH-EMCS-M20	H10B HOOD,TOP ENTRY M20,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出M20、高结构、螺丝连接）	M20		
T1130105125-000	H10B-TGH-EMCS-M25	H10B HOOD,TOP ENTRY M25,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出M25、高结构、螺丝连接）	M25		
T1130105132-000	H10B-TGH-EMCS-M32	H10B HOOD,TOP ENTRY M32,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出M32、高结构、螺丝连接）	M32		
T1130105140-000	H10B-TGH-EMCS-M40	H10B HOOD,TOP ENTRY M40,EMC, HIGH CONSTRUCTION,SCREW TYPE H10B带屏蔽上壳 （顶出M40、高结构、螺丝连接）	M40		
PART NUMBER 料 号	PART DESCRIPTION 描 述		PG/M THREAD-1 PG/M螺纹孔-1	PG/M THREAD-2 PG/M螺纹孔-2	TYPE 类 型

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN ROY LIU 21JUN2016 CHK KYLE ZENG 21JUN2016 APVD CHRIS WANG 21JUN2016		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ±. 1 PLC ±. 2 PLC ±. 3 PLC ±. 4 PLC ±. ANGLES ±. MATERIAL FINISH		NAME H10B-TSH/TGH-EMCS-PG/M	
		PRODUCT SPEC - APPLICATION SPEC - WEIGHT -		SIZE A2 CAGE CODE - DRAWING NO C-T11X01051XX000 RESTRICTED TO	
MATERIAL - -		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1 SHEET 1 OF 1 REV B1	