



LOC	DIST	REVISIONS				
		P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE
.	.					
		0		RELEASED	FJ00-0727-97	15/MAY/'97
						T.K



注記

1. 本製品は、AMP製品規格108-5400に準ずる。

△ 材料

ハウジング：熱可塑性樹脂
 シェル：炭素鋼
 コントクト：銅合金
 リテンションレグ：銅合金

△ 仕上げ

コンタクト：金めっき
 シェル：ニッケルめっき
 リテンションレグ：半田めっき

4. プラグコネクタかん合前にスクリーロック
 又はスクリーロックが取付けられていること。
 (締め付け最大トルク値 5Kg-cm)

基板取付寸法は、MIL規格(MS18273)に準ずる。

NOTES

1. THESE PRODUCTS CONFORM AMP SPEC 108-5400.

△ MATERIAL



HOUSING: THERMOPLASTIC
 SHELL: CARBON STEEL
 CONTACT: COPPER ALLOY
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY

△ FINISH

CONTACT: GOLD PL.
 SHELL: NICKEL PL.
 RETENTION LEG: TIN-LEAD PL.

4. SCREWLOCK OR SCREW MUST BE ASSEMBLED
 BEFORE PLUG CONNECTOR MATING.
 (SCREW ON TORQUE: 5Kg-cmMAX)

△ P.C. BOARD MOUNTING DIMENSION CONFORM
 MIL SPEC. (MS-18273)



SECTION "X-X"

Au: 0.76µm MIN.	353951-9
FINISH	P/N

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		OWN T. KAWAMAE CHK Y. FUJISAWA APVD 16-MAY-'97 16-MAY-'97 PRODUCT SPEC 108-5400 APPLICATION SPEC 取付適用規格		15/MAY/'97 NAME T. KAWAMAE Y. FUJISAWA DRAWING NO C= 353951	
DIMENSIONS: 単位: 概 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	AMP Kawasaki, Japan			
一般公差 10mm: ±0.2 30mm: ±0.25 100mm: ±0.3 ANGLE: ±0.3°	材料 仕上	RECEPTACLE ASS'Y RIGHT ANGLE SIZE 1, 19P LOW PROFILE REVERSE-D (P.C.B t=0.8~1.6 IR REFLOW) (SHELL: NICKEL PLATING) AMPLIMITE II-J ULTRA SLIM HD-20			
SEE NOTE 2	SEE NOTE 3	SIZE A3	CAGE CODE 00779	RESTRICTED TO -	SCALE 2-1
CUSTOMER DRAWING		SHEET 1 OF 1		REV 0	

