


TAILLE/SIZE	A (mm)	Nombre de patte / Spring quantity	Masse /Mass (gr)
00	Rouleau/Reel	/	/
01	45,94 ±0,3	8	0,12 max

787-0054-XX

787-0054-01



Ref bobine : 787-0054-00
Reel P/N : 787-0054-00

NOTA :

Caractéristiques de la bande RFI

Epaisseur : 0.1 mm.

Matériaux : Alliage cuivre beryllium.

Protection : Nickel chimique

Masse : 0.12gr maxi.

Dimensions en millimètres [pouces]

RFI spring characteristics


Thickness : 0.003937 inch.

Material : Copper beryllium alloy

Plating : Electroless nickel

Mass : 0.12 gr maxi.

Dimensions in millimeters [inches]



			SERIE DMC-M		DATE 07/02/2012		VISA Creation Created		VISA Approbation Approval			
a	13/06/13	Creation	DESIGNATION Bande de masse				REF : P/N: 787-0054-XX					
Revision	Date	Observations	ORIGINE : DE 046/06				RFI SPRING					
 DEUTSCH			Connecteurs Electriques Deutsch 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE				FICHE TECHNIQUE TECHNICAL DATA SHEET				204-19-B/F00	