




REVISIONS ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	E3	REVISED AS PER ECN-24-284060	11SEP2024	MK	GC




38.10	40.14	35.56	16	1-828 549-6	
35.56	37.60	33.02	15	1-828 549-5	
33.02	35.06	30.48	14	1-828 549-4	
30.48	32.52	27.94	13	1-828 549-3	2
27.94	29.98	25.40	12	1-828 549-2	2
25.40	27.44	22.86	11	1-828 549-1	
22.86	24.90	20.32	10	1-828 549-0	2
20.32	22.36	17.78	9	—828 549-9	2
17.78	19.82	15.24	8	—828 549-8	2
15.24	17.28	12.70	7	—828 549-7	2
12.70	14.74	10.16	6	—828 549-6	2
10.16	12.20	7.62	5	—828 549-5	2
7.62	9.66	5.08	4	—828 549-4	2
5.08	7.12	2.54	3	—828 549-3	2
2.54	4.58	—	2	—828 549-2	2
”A”	”B ±0.3 ”	”C”	POLZAHL	BESTELL-NR.:	



- 1 KODIERSTEGE:
NACH DEM ERSTEN UND VOR DEM LETZTEN KONTAKTSTIFT
- 2 OBSOLETE

-	-	-	-	-	-
SIEHE	POLZAHL	Cu Sn6	MIN. 2µm VORVERZINNT UEBER 1.3µm Ni	KONTAKTSTIFT	2
TABELLE	1	PBTP 30 GV	NATUR	GEHAEUSE	1
TE PART NO.	PCS	MATERIAL	SURFACE	DESCRIPTION	ITEM NO.
			COLOUR		

LEITERPLATTENBOHRBILD



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.		DWN S. STOLZ 20.11.86	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSENGHEITEN: mm		CHK R.KRAEMER 02.12.86			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 2768-M n. ISIRI 16901 - 140 n. DIN 16901 - 140		APVD -	NAME 2-16 POS. AMP-QUICK PIN-HEADER 90DEG 2-16 POL. AMP-QUICK STIFTLEISTE 90DEG		
MATERIAL		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. -	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-828549
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. -	WEIGHT GEWICHT 0.000000	RESTRICTED TO NUR FÜR	REV E3
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB 4:1	SHEET BLATT 1 von 1		