




1	908926-1	PLATE, APPL MOUNTING Δ	151
1	3-21064-1	SCREW, SLOTTED RH (6-32X1.25) FEED ADJ	150
			149
			148
			147
1	5-21008-1	SCREW, SKT SET (10-32X.375) RAM	146
2	4-21028-9	PIN, SLOTTED SPRING (ϕ .125X.375) RAM	145
1	3-21028-2	PIN, SLOTTED SPRING (ϕ .094X.25) PLATE, REAR SHEAR	144
1	4-21028-0	PIN, SLOTTED SPRING (ϕ .094X.75) RAM	143
2	5-21028-1	PIN, SLOTTED SPRING (ϕ .125X.50) SCREW, ADJUSTMENT	142
2	3-21006-8	SCREW, SKT SET (8-32X.125) PIN, HINGE	141
1	1-21030-2	PIN, DOWEL (ϕ .187X.62) LEVER, INTERMEDIATE	140
1	1-21030-6	PIN, DOWEL (ϕ .187X1.25) HOUSING	139
2	1-21030-3	PIN, DOWEL (ϕ .187X.75) HOUSING	138
1	753646-1	RING, RET "C" (ϕ 3.2) PIN, CAM ROLLER	137
1	21108-9	WASHER, FLAT (No. 5/16) SCREW, ADJUSTMENT	136
2	1-21002-4	SCREW, BHC (4-40X.375) HOOK, SHEAR PICK-UP	135
4	21108-7	WASHER, FLAT (No. 10) GUIDE, STRIP	134
2	21108-7	WASHER, FLAT (No. 10) STUD, DRAG	133
4	21024-4	WASHER, LOCK (No. 8) GUIDE, STRIP	132
2	21024-5	WASHER, LOCK (No. 10) CAP, HOUSING	131
4	21024-5	WASHER, LOCK (No. 10) CAP, HOUSING	130
1	21022-3	NUT, HEX (10-32, SELF LOCK) STUD, DRAG	129
1	21018-5	NUT, HEX (6-32) FEED ADJ	128
1	1-22202-7	NUT, HEX (5/16-24) SPRING, HINGEBAR	127
1	21061-9	SCREW, SKT SET (8-32X.25) INSERT, ANVIL	126
1	21018-6	NUT, HEX (8-32) PIN CAM ROLLER	125
2	4-21006-0	SCREW, SKT SET (8-32X.25) HINGE PIN	124
1	8-21007-5	SCREW, SKT SET (5/16-24X.75) SPRING, HINGEBAR	123
2	2-21006-7	SCREW, SKT SET (6-32X.12) DISC	122
1	21009-2	SCREW, SKT SET (1/4-20X.25) RAM	121
2	3-21002-1	SCREW, BHC (10-32X1.00) HOLDER, SHEAR	120
1	2-21002-1	SCREW, BHC (8-32X.38) CRIMPER, WIRE	119
1	21004-8	SCREW, SHOULDER SHC (1/4-20) HOLDER, HOOK	118
3	3-21002-4	SCREW, BHC (1/4-20X.62) BLOCK, STABILIZER	117
4	3-21002-5	SCREW, BHC (1/4-20X.75) HOUSING	116
			115
2	2-21002-5	SCREW, BHC (10-32X.25) PLATE, ANVIL RETAINING	114
2	2-21000-7	SCREW, SHC (8-32X.50) MOUNT, DRAG	113
2	2-23657-1	SCREW, SHC (8-32X.62, NYLOCK) BLADE, SLUG	112
1	3-21000-4	SCREW, SHC (10-32X.38) BLOCK, PIVOT	111
2	2-21000-7	SCREW, SHC (8-32X.50) GUIDE, STRIP FRONT	110
2	2-21000-8	SCREW, SHC (8-32X.62) GUIDE, STRIP REAR	109
2	1-21002-7	SCREW, BHC (6-32X.375) STOP SHEAR	108
2	2-21000-8	SCREW, SHC (8-32X.62) FEED ROD GUIDE	107
4	2-21000-9	SCREW, SHC (8-32X.75) PRESSURE BLOCK	106
1	3-21002-0	SCREW, BHC (10-32X.875) HOLDER, SHEAR	105
2	3-21000-7	SCREW, SHC (10-32X.75) FEED PLATE	104
			103
4	4-21000-1	SCREW, SHC (10-32X1.50) HOUSING CAP	102
1	3-21000-9	SCREW, SHC (10-32X1.00) CAM	101
2	21045-3	RING, RET "C" (ϕ .187) PIN, FEED FINGER	83
1	690191-1	PLUG, NYLON	82
1	21024-4	WASHER, LOCK (No. 8) PIN, CAM ROLLER	81
2	21024-4	WASHER, LOCK (No. 8) DEPRESSOR, SHEAR	80
1	913710-1	PIN, CAM ROLLER	75
1	913696-1	GUARD Δ	74
1	458109-1	WASHER, SPECIAL	73
2	690603-1	SPRING, ASSIST	72
1	690517-1	SPACER	71
1	22594-8	NUT, HEX	70
1	240628-1	PLATE, ADJUSTMENT	69
1	240626-1	SHAFT, PIVOT	68
1	240633-1	BUSHING	67
1	240630-1	LEVER, INTERMEDIATE	66
QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO

CRIMP	WIDTH (圧着幅) Δ	TYPE	RANGE (レンジ)	FD (フィード寸法)
WIRE (ワイヤル)	4.06mm Δ	TAB LOCK	AWG #18-#14	19.56mm
INSUL (インスル)	4.57mm Δ	O	ϕ 2.8~3.8mm	

POWER UNIT (適用マシン)		
MACHINE NAME (機種)	STROKE (ストローク)	FEED TYPE (フィードタイプ)
A-O-L or G-TERM (30mm STROKE)	30mm (1 1/8 inch)	PRE FEED (プリフィード)

SET UP GAGE No. (セットアップ・ゲージ番号): 939497-1
 APPLICATOR INSTRUCTION No. (取扱番号): 408-8031
 CUSTOMER (顧客)

APPLICATOR SER No. (製造番号)

C	REVISED ITEM 59	ECR-13-017251	SN/JK	06NOV2013
B	REVISED ITEM 59	ECR-13-008613	SN/JK	27MAY2013
A	REVISED	ECR-09-05489	SN/SY	10MAR2009
LTR	REVISION RECORD	EC NO	DR/APP	DATE

1	240629-1	BLOCK, PIVOT	ブロック, ピボット	65
1	240632-2	SCREW, ADJUSTMENT	スクリュー, アジャストメント	64
1	240659-3	PIN, CAM ROLLER	ピン, カム ローラ	63
1	240658-1	ROLLER, CAM	ローラ, カム	62
1	918315-1	ROD, FEED	ロッド, フィード	61
1	919656-1	STOP, SHEAR	ストップ, シア	60
1	913707-1	CAP, HOUSING	キャップ, ハウジング	59
1	914308-1	HOUSING	ハウジング	58
1	913708-1	SPRING, SHEAR	スプリング, シア	57
1	915020-1	GUIDE, FEED ROD	ガイド, フィード ロッド	56
1	240624-1	PIN, FEED FINGER	ピン, フィード フィンガ	55
1	691499-1	SPRING, FEED FINGER	スプリング, フィード フィンガ	54
1	908922-1	FINGER, FEED	フィンガ, フィード	53
1	240634-1	LEVER, TERMINAL	レバー, ターミナル	52
1	913708-1	SPRING, HOLDER HOOK	スプリング, ホルダー フック	51
1	913614-1	CAM ROLLER	カム ローラ	50
1	3-21002-5	BOLT, CRIMPER	ボルト, クリンパ	49
1	915030-1	CAM, PRE FEED 30mm (1 1/8 inch) STROKE	カム	48
1	22353-8	SCREW, SHOULDER (ϕ .187X.250)	ショルダー, スクリュー	47
1	721419-1	BLOCK, INSULATION ADJUST	ブロック, インスレーション アジャスト	46
1	690191-1	PLUG, NYLON	プラグ, ナイロン	45
1	913706-1	RAM	ラム	44
1	690125-1	WASHER, LAMINATED	ワッシャ, ラミネート	43
1	690124-4	WASHER, RAM	ワッシャ, ラム	42
1	2-722395-8	PIN, SHEAR	ピン, シア	41
2	323241-6	BALL, STEEL	ボール, スチール	40
2	690170-1	SPRING, COMPRESSION	スプリング, コンプレッション	39
1	690142-1	DISC, INSULATION	ディスク, インスレーション	38
1	596915-1	DISC, WIRE	ディスク, ワイヤ	37
1	22480-5	WASHER, SPRING	ワッシャ, スプリング	36
1	690212-1	POST, RAM	ポスト, ラム	35
1	3-23846-5	SPRING, HINGE BAR Δ	スプリング, ヒンジ バー	34
				33
1	690573-1	SPACER, SPRING	スペーサ, スプリング	32
1	914309-1	MOUNT, DRAG	マウント, ドラグ	31
1	1-22354-8	STUD, DRAG	スタッド, ドラグ	30
1	21030-2	PIN, MOUNT, DRAG	ピン, マウント, ドラッグ	29
1	690582-1	PIN, HINGE	ピン, ヒンジ	28
1	913705-1	HOLDER, HOOK	ホルダ, フック	27
1	919658-1	PLATE, BASE	プレート, ベース	26
1	913704-1	BAR, HINGE	バー, ヒンジ	25
1	690571-1	BLOCK, STABILIZER	ブロック, スタビライザ	24
1	908923-1	BLOCK, PRESSURE	ブロック, プレッシュア	23
1	8-22282-6	SPRING, DRAG	スプリング, ドラグ	22
1	21030-6	LEVER, DRAG	レバー, ドラグ	21
1	454570-1	DRAG, STOCK	ドラッグ, ストック	20
1	454573-1	GUIDE, STRIP REAR	ガイド, ストリップ リア	19
1	913703-3	GUIDE, STRIP FRONT	ガイド, ストリップ フロント	18
1	913702-1	HOOK, SHEAR PICK-UP	フック, シア ピックアップ	17
1	24449-8	SPRING, FEED RETURN	スプリング, フィード リターン	16
1	913701-1	HOLDER, SHEAR	ホルダ, シア	15
1	919657-1	SHEAR, DEPRESSOR	ティアプレッサ, シア	14
1	908919-9	POSITIONER, TERMINAL	ポジショナ, ターミナル	13
1	5-22280-5	SPRING, TERM. POSITIONER	スプリング, ターミナル ポジショナ	12
1	721455-2	PLATE, REAR SHEAR	プレート, リア シア	11
1	908917-1	INSERT, ANVIL	インサート, アンビル	10
1	914411-4	PLATE, FRONT SHEAR	プレート, フロント シア	9
1	690575-1	ANVIL	アンビル	8
1	913699-2	BLADE, SLUG	ブレード, スラグ	7
				6
1	684906-1	PLATE, ANVIL RETAINING	プレート, アンビル リテーニング	5
1	721420-2	SPACER, TUBULAR	スペーサ, チューブラ	4
1	690588-1	CRIMPER, INSULATION	クリンパ, インスレーション	3
1	908925-3	SPACER, CRIMPER	スペーサ, クリンパ	2
1	690587-1	CRIMPER, WIRE	クリンパ, ワイヤ	1
QTY	PART NO	DESCRIPTION	ITEM NO	

APPLICABLE TERMINAL (適用端子): .250 FLAG FASTON				
0.46THK		0.41THK		
60645	41801	63517	63604	63445
41531	41802	63651	42511	
41532	42041	100646	42742	
41799	61156		60641	
41800	63555		60712	

TERMINAL APPLICABLE SPEC (取付適用規格): 114-2078			
CRIMPING DATA (圧着データ)			
PAD	CH (圧着高さ) [mm]	WIRE SIZE (ワイヤ径) [AWG]	STRIP LENGTH (剥き長さ) [mm]
A	NOT USED	不使用	5.5 REF
B	1.52±0.05	14	
C	1.32±0.05	16	
D	1.22±0.05	18	

CUSTOMER ACCESSIBLE PRODUCT DRAWING			
DR K. SHIZUKA	24JAN03	APP S. YABE	24JAN03
CHK S. SHIZUKA	24JAN03	REL S. YABE	24JAN03
NAME MINI APPLICATOR, HINGE BAR END FEED			
SCALE -	A3	DWG NO. 1596696-2	SHEET 1 OF 1