


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	F	PLATING OPTIMIZATION	08JUL2024	AR	VG

EMPFOHLENES LEITERPLATTEN-LAYOUT



BEMERKUNGEN:

- 1 STECKBEREICH: MIN 0.66µm PdNi + MIN. 0.1µm Au ÜBER 1.27µm Ni
LÖTBEREICH: 2.5–4.0µm Sn ÜBER 1.27µm Ni
- 2. VERPACKUNG DER STIFTLISTEN SIEHE ZEICHN. 966926
- 3 BOHRUNG FÜR SHROUD-BEFESTIGUNG (OPTIONAL)
- 4 GEBOHRTES LOCH: Ø1.18
PLATTIERUNG: Sn ÜBER MIN. 0.025 Cu
- 5 LÖTAUGE AUF DER PLATINENUNTERSEITE: Ø1.65 MIN
- 6 PN 176135 ODER
PN 964976 MIT PN 969047 / 969129
- 7 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
- 8 GOLD FLASH IS PERMITTED ON THE SURFACE SHOWN(TOP SURFACE OF SOLDER TAIL)


1	CuZn	STIFTKONTAKT	2
SCHWARZ	LCP	AMPMODU STIFTGEHÄUSE	1
OBERFLÄCHE FRABE	WERKSTOFF	BENENNUNG EINZELTEIL	POS


POS PER ROW	L	M±0.05	N	PART NO
2	4.0	7.6	2	966926-2
3	6.0	9.6	4	966926-3
4	8.0	11.6	6	966926-4
5	10.0	13.6	8	966926-5
6	12.0	15.6	10	966926-6
7	14.0	17.6	12	966926-7
8	16.0	19.6	14	966926-8
9	18.0	21.6	16	966926-9
10	20.0	23.6	18	1-966926-0
11	22.0	25.6	20	1-966926-1
12	24.0	27.6	22	1-966926-2
13	26.0			
14	28.0			
15	30.0			
16	32.0			

OBSOLETE 7

OBSOLETE 7

GEGENSTECKER:
MATING PART: 6



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN A.HOFFMANN 11-APR-96		TE Connectivity Ltd.				
		CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME				
		APVD G. FELDMEIER 11-APR-96		AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT				
		PRODUCT SPEC		—				
		108-18544		—				
		APPLICATION SPEC						
MATERIAL —		—		SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO	
		WEIGHT 0		A3	00779	C-966926	—	
		CUSTOMER DRAWING						SCALE 5:1
								SHEET 1 of 3
				REV F				


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

DETAIL X
EINZELHEIT X

M2:1







DER BLISTERGURTASCHE

DETAIL X
EINZELHEIT X

M2:1



DER BLISTERGURTASCHE

SECTION A-A
SCHNITT A-ASECTION B-B
SCHNITT B-BABMESSUNGEN, MATERIALIEN UND OBERFLÄCHE /
FARBE DER STIFTELEISTEN SIEHE ZEICHNUNG 966916

POLZAHL	BESTELL-NR.	ITEM	SPULE $\varnothing_a/\varnothing_k \times C$
2x2	966926-2	②	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x3	966926-3	③	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x4	966926-4	④	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x5	966926-5	⑤	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x6	966926-6	⑥	$\varnothing 330/100 \times 38.4$
2x7	966926-7	⑦	$\varnothing 330/100 \times 38.4$
2x8	966926-8	⑧	$\varnothing 330/100 \times 38.4$
2x9	966926-9	⑨	$\varnothing 330/100 \times 38.4$
2x10	1-966926-0	⑩	$\varnothing 330/100 \times 38.4$
2x11	1-966926-1	⑪	$\varnothing 330/100 \times 50.4$
2x12	1-966926-2	⑫	$\varnothing 330/100 \times 50.4$
2x2	5-966926-2	②	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x4	5-966926-4	④	$\varnothing 330/62 \times 22.4$
2x15	-		
2x16	-		

OBSOLETE




OBSOLETE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.


DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
mm	
	0 PLC ± 0.15
	1 PLC ± 0.15
	2 PLC ± 0.15
	3 PLC ± 0.15
	4 PLC ± 0.15
	ANGLES ± 0.15
MATERIAL	FINISH
-	-

DWN A. HOFFMANN 11-APR-96	TE Connectivity Ltd.			
CHK M. SCHAARSCHMIDT 11-APR-96				
APVD G. FELDMEIER 11-APR-96	NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT			
PRODUCT SPEC 108-18544				
APPLICATION SPEC				
WEIGHT	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-966926	RESTRICTED TO
CUSTOMER DRAWING	SCALE 1:2	SHEET 2 OF 3	REV F	


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-





SECTION B-B
SCHNITT B-B



SECTION C-C
SCHNITT C-C



SECTION C-C
SCHNITT C-C



BEMERKUNGEN:

- 9 VERPACKUNGSEINHEIT=MINDESTBESTELLMENGE; 1000 STIFBLEISTEN PRO SPULE
- 10 ABWICKELRICHTUNG
- 11 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
- 12 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
- 13 ABDECKFOLIE MIT BLISTERGURT VERSCHWEISST / VERKLEBT
- 14 STIFBLEISTEN MIT GERADER POLZAHLE JE REIHE SIND VERSETZT ZUR MITTE DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
- 15 STIFBLEISTEN MIT UNGERADER POLZAHLE JE REIHE SIND MITTIG IN DER BLISTERGURTTASCHE POSITIONIERT.
- 16 UMGEKEHRT GEWICKELT.

FOR PN 5-2 AND 5-4

FOR PN 5-2

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
	0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± - FINISH
MATERIAL	-

DWN A.HOFFMANN 11-APR-96	TE Connectivity Ltd.			
CHK M.SCHAARSCHMIDT 11-APR-96				
APVD G. FELDMEIER 11-APR-96	NAME AMPMODU 2mm, SMD, PACKED IN BLISTER BELT			
PRODUCT SPEC 108-18544				
APPLICATION SPEC	SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
WEIGHT	A3	00779	C-966926	-
CUSTOMER DRAWING		SCALE	SHEET	REV
		1:2	3 OF 3	F