


X: Codage A,B,C,D ou N
 X: Keying A,B,C,D or N
 (1)


CARACTERISTIQUES:

Température d'utilisation: -55°C à +175°C
 Matériaux: Thermoplastique, silicone fluoré
 Masse: 3,7g Maxi
 Dimensions: Millimètres [pouces]
 Contacts: - 6 Contacts Femelle #16 MIL-C 39029/57
 - 5 Contacts Femelle #22 MIL-C 39029/57



CHARACTERISTICS:

Operating temperature range: -55°C to +175°C
 Materials: Thermoplastic and fluorosilicon
 Weight: 3,7g Maxi
 Dimensions: Millimeters [inches]
 Contacts: - 6 Socket Contacts #16 MIL-C 39029/57
 - 5 Socket Contacts #22 MIL-C 39029/57



Vue F
 View F

2 Marquages sur la face opposée aux clés.

2 Marking on the opposite keys side.

Module livré sans contacts / Module delivered without contacts

SERIE		DMC-M Série II		DATE		27-03-06		VISA Creation Created		VISA Approval Approval	
Revision	Date	DESIGNATION		REF :		DMC-M 99-01 BX (1)					
ORIGINE :		Module Femelle Hybride #16-#22		P/N:							
DE017/06		Socket Hybride Module #16-#22									



Connecteurs Electriques Deutsch
 17, rue LAVOISIER - BP 117 - 27091 EVREUX CEDEX 09 - FRANCE

**FICHE TECHNIQUE
 TECHNICAL DATA SHEET**

204-19-B/F00