

8

7

6

5

4

3

2

1

© 2022 TE Connectivity. All Rights Reserved.

DRC13-70PA-B027
CODING A

SCALE 2:1

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

A

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

B

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

CODING
Kodierung

DRC13-70PB-B027
CODING B

SCALE 2:1

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

B

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

CODING
Kodierung

DRC13-70PC-B027
CODING C

SCALE 2:1

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

C

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

CODING
Kodierung

DRC13-70PD-B027
CODING D

SCALE 2:1

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

D

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

CODING
Kodierung

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

P

LTR

-

SEE SHEET 1

-

-

-

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION, EDITION 1992-11 SHALL APPLY.
Freimassstabnormen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMÄSS GPS (ISO STANDARDS).
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN:
(mm)

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

8

9

10

11

12

13

14

22

23

24

25

26

27

28

36

37

38

39

40

41

42

50

51

52

53

54

55

56

64

70

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO ISO 8015
ALLERENTWERTIGKEITEN
DIN16901-140

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

ANGLES/SHOULDER:
FUNKTIONS-GEHÄUSE-FARBEN

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

MATERIAL
SEE TABLE
Siehe tabelle

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO ISO 8015
ALLERENTWERTIGKEITEN
DIN16901-140

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

ANGLES/SHOULDER:
FUNKTIONS-GEHÄUSE-FARBEN

1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

34

35

43

44

45

46

47

48

49

57

63

WEIGHT
GEWICHT

171.68g

CUSTOMER DRAWING

06MAY2022
VIJETH N BHARADWAJ
07MAY2022
A. RACLAWSKI

06MAY2022
A. WOEBER

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.

APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.

NAME
70POS.PIN CE SIZE 16.HEADER ASSY
70pol.Stiftkontakt Groesse 16.Gehäuse Assy

SIZE
A

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
DRC13-70PX-B027

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SHEET
BLATT

2

OF
VON

2

REV
REV

84

4805 (3/13)