

1. 適用範囲

1.1 内容

本規格はダイナミックコネクタD-3100Dシリーズのダイナミックドロワーコネクタ パネルマウント スナップフィットタイプの製品性能、試験方法、品質保証の必要条件を規定している。適用製品及び適用コンタクトはFig.1の通りである。

1. Scope :

1.1 Contents

This specification covers the requirements for product performance, test methods and quality assurance provisions for Dynamic Drawer Connector Panel Mount Snap Fit type of D-3100D Series.

Applicable product description and application contact are as shown in Fig.1

製品名 Description	コネクタ型番 Connector P/N
ダイナミック SFドロワー コネクタ リセ ハウジング D-3100Dタイプ Dynamic SF Drawer Connector Rec. Housing D-3100D type	1674157-7

適用コンタクト Application Contact	コンタクト型番 Contact P/N
ダイナミック D-3 リセプタクル コンタクト Dynamic D-3 Receptacle Contact	175194-*

Fig.1

2. 参考規格類

以下規格類は本規格中で規定する範囲内に於いて、本規格の一部を構成する。万一本規格と製品図面の間に不一致が生じた時は、製品図面を優先して適用すること。万一本規格と参考規格類の間に不一致が生じた時は、本規格を優先して適用すること。

2. Applicable Documents :

The following documents form a part of this specification to the extent specified herein. In the event of conflict between the requirements of this specification and the product drawing, the product drawing shall take precedence. In the event of conflict between the requirements of this specification and the referenced documents, this specification shall take precedence.

2.1 AMP 規格

- A. 109-5000 : 試験法の一般条件
- B. 411-78066 : 取扱説明書
- C. 114-5148 : 取付適用規格
- D. 501-5013 : 認定試験報告書 (電気的性能)
- 501-5461 : 認定試験報告書 (機械的性能)

2.1 AMP Specifications :

- A. 109-5000 : Test Specification, General Requirements for Test Methods
- B. 411-78066 : Instruction Sheet
- C. 114-5148 : Application Specification
- D. 501-5013 : Qualification Test Report (Electrical requirements)
- 501-5461 : Qualification Test Report (Mechanical requirements)

2.2 民間団体規格

MIL-STD-202電子電気部品の試験方法

3. 一般必要条件

3.1 設計と構造

製品は該当製品図面に規定された設計、構造、物理的寸法をもって製造されていること。

3.2 材料

A. コンタクト

- (1) 材質：銅合金
- (2) 表面処理：全面ニッケル下地めっき
リセ：金めっき又は錫めっき
タブ：半田めっき及び金めっき
又は錫めっきのみ

B.ハウジング

- (1) 材質：ガラス入りPBT樹脂
色：黒
- (2) 難燃性：UL 94V-0

3.3 定格

A. 定格電圧：

250V AC/DC

B. 定格電流：Fig. 2及びFig. 5参照

C. 使用温度範囲：-55℃ ~ +105℃

2.2 Commercial Standards and Specifications :

MIL-STD-202 Test Methods for Electronic and Electrical Component Parts

3. Requirements :

3.1 Design and Construction :

Product shall be of the design, construction and physical dimensions specified on the applicable product drawing.

3.2 Materials :

A. Contact :

- (1) Material : Copper alloy
- (2) Final : Nickel plating all over
Rec : Gold plating or Tin-plating
Tab : Gold plating and Tin-lead Plating
or Tin-plating.

B. Housing :

- (1) Material : G. F. PBT , Color:Black
- (2) Flammability : UL 94V-0

3.3 Ratings :

A. Voltage Rating :

250V AC/DC

B. Current Rating : Refer to Fig. 2 and 5 for maximum allowable current to be applied.

C. Temperature Rating : -55℃ ~ +105℃

極数	電線サイズ						
	#14, #16	#18	#20	#22	#24	#26	#28
1	15	12.25	10	8.25	7	6	5
5	10.5	9.5	7.5	6.25	5.25	4.5	4
10	8.5	8	6.25	5.25	4.5	3.75	3.25
15	8	7.5	6	4.75	4	3.5	3
20	8	7.25	6	4.5	4	3.5	2.75

Fig. 2

(単位 Unite : A)

3.4 性能必要条件と試験方法

製品は Fig. 3 に規定された電氣的、機械的及び耐環境的性能必要条件に合致するように設計されていること。試験は特別に規定されない限り室温下で行われること。

3.4 Performance Requirements and Test Descriptions :

The product shall be designed to meet the electrical, mechanical and environmental performance requirements specified in Fig. 3. All tests shall be performed in the room temperature, unless otherwise specified.

3.5 性能必要条件と試験方法の要約

3.5 Test Requirements and Procedures Summary

項目 Para.	試験項目 Test Items	規 格 値 Requirements	試 験 方 法 Procedures
3.5.0	製品の確認	製品図面とAMP取付適用規格 114-5148 の必要条件に合致していること。	目視により、コネクタの機能上支障をきたす損傷を検査する。
3.5.0	Examination of Product	Meets requirements of product drawing and AMP Specification 114- 5148	Visual inspection No physical damage
電 気 的 性 能			
Electrical Requirements			
3.5.1	総合抵抗 (ローレベル)	5 mΩ 以下 (初期) 10 mΩ 以下 (終期)	ハウジングに組み込まれ嵌合したコンタクトを開路電圧 50 mV 以下、閉路電流 50 mA 以下の条件で測定する。 Fig. 4 参照。 AMP 規格 109-5311-1
3.5.1	Termination Resistance (Low Level)	5 mΩ Max. (Initial) 10 mΩ Max. (Final)	Subject mated contacts assembled in housing to 50 mV Max open circuit at 50 mA Max closed circuit. Fig. 4. AMP Spec. 109-5311-1
3.5.2	耐電圧	沿面放電、フラッシュオーバー等がないこと。 リーク電流 0.5 mA 以下 3.81ピッチ : 1.5kv AC	1 分間印加 コネクタ嵌合あり 隣接コンタクト間で測定。 AMP 規格 109-5301 MIL-STD-202 試験法 301
3.5.2	Dielectric withstanding Voltage	No creeping discharge nor flashover shall occur. Current leakage :0.5 mA Max. 3.81 pitch : 1.5kv AC	1 minute. Test between adjacent circuits of mated connectors. AMP Spec. 109-5301 MIL-STD-202 Method 301
3.5.3	絶縁抵抗	1000 MΩ 以上 (初期) 100 MΩ 以上 (終期)	500 V DC 印加。 コネクタ嵌合あり 隣接コンタクト間で測定。 AMP 規格 109-5302 MIL-STD-202 試験法302 条件B
3.5.3	Insulation Resistance	1000 MΩ Min. (Initial) 100 MΩ Min. (Final)	Impressed voltage 500 V DC. Test between adjacent circuits of mated connectors. AMP Spec. 109-5302 MIL-STD-202 Method 302 Condition B
3.5.4	温度上昇	規定又は定格電流を通电して、温度上昇は 30 °C 以下	通电による温度上昇を測定すること。 Fig. 4 参照 AMP 規格 109-5310

Fig.3 (続く) (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法		
Para.	Test Items	Requirements	Procedures		
3.5.4	Temperature Rising	30 °C Max. under loaded specified current or rating current.	Measure temperature rising by energized current. Fig. 4 AMP Spec. 109-5310		
機 械 的 性 能					
Mechanical Requirements					
3.5.5	コンタクト保持力	49 N 以上 (圧着タイプのみ)	コンタクト引抜力を軸方向に加えること。 操作速度 : 100 mm/min AMP規格 109-30		
3.5.5	Contact Retention Force	49 N Min. (Crimp Type)	Apply an axial pull-off load to crimped wire. Operation Speed : 100 mm/min. AMP Spec. 109-30		
3.5.6	圧着部引張強度	電線サイズ	引張強度 (以上)		
		mm ²		(AWG)	N
		0.08		#28	11.76
		0.12		#26	19.60
		0.20		#24	29.40
		0.30		#22	44.10
		0.50		#20	73.50
		0.85		#18	117.60
		1.25		#16	186.2
2.00	#14	186.2			
3.5.6	Crimp Tensile Strength	Wire Size	Crimp Tensil (min.)		
		mm ²	(AWG)	N	
		0.08	#28	11.76	
		0.12	#26	19.60	
		0.20	#24	29.40	
		0.30	#22	44.10	
		0.50	#20	73.50	
		0.85	#18	117.60	
		1.25	#16	186.2	
2.00	#14	186.2			
3.5.7	衝撃	衝撃により 1 μs. をこえる不連続導通を生じないこと。 試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	加速度 : 490 m/s ² 衝撃パルス波形 : 正弦波 持続時間 : 11 m s. 衝撃回数 : X, Y, Z 軸正逆方向に各3回宛、合計 18 回 AMP 規格 109-5208 条件 A MIL-STD-202, 試験法213, 条件 A		

Fig. 3 (続く) (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3.5.7	Physical Shock	No electrical discontinuity greater than 1 μ s. Shall occur. Termination Resistance (Low Level)	Accelerated Velocity : 490 m/s ² Waveform : Sinwave Duration : 11 m s Number of Drops : 3 drops each to normal and reversed directions of X, Y and Z axes, totally 18 drops. AMP Spec. 109-5208 Condition A MIL-STD-202, Method213, Condition A
3.5.8	コネクタ挿入力	4.9 N 以下 初期値 : 1極当たり	操作速度100 mm/min 挿入に要する力を測定 AMP 規格 109-5206 条件 B
3.5.8	Connector Mating Force	4.9 N Max. Per 1 Contact	Operation Speed : 100 mm/min. Measure the force required to mate connectors. AMP Spec. 109-5206 Condition B
3.5.9	コネクタ引抜力	0.49 N 以上 (高接圧及び錫めつきタイプ) 0.29 N 以上 (金めつき標準接圧タイプ) 初期値 : 1 極当たり	操作速度100 mm/min 引抜に要する力を測定 AMP 規格 109-5206 条件 B
3.5.9	Connector Unmating Force	0.49 N min. (High Pressure and Tin-Plating type). 0.29 N min. (Standard Pressure. Gold plating type). Per 1 Contact	Operation Speed : 100 mm/min. Measure the force required to unmate connectors. AMP Spec. 109-5206, Condition B
3.5.10	コンタクト装着力	9.8 N 以下 1 コンタクト当り	コンタクトをハウジングに装着するに要する力を測定すること。
3.5.10	Contact Insertion Force	9.8 N Max. Per 1 contact	Measure the force required to insert contact into housing.

Fig.3 (続く) (CONT.)

項目	試験項目	規格値		試験方法
Para.	Test Items	Requirements		Procedures
3. 5. 11	振動 正弦波 高周波	振動中1 μ s. をこえる不連続導通を生じないこと。		振動周波数 : 10~500Hz / 15 min 加速度 : 98 m/s ² 振動方向 : X, Y, Z 振動時間 : 各2 時間 MIL-STD-202, 試験法204, 条件 A
3. 5. 11	Vibration Sinusoidal High Frequency	No electrical discontinuity greater than 1 μ s. Shall occur.		Vibration Frequency : 10~500Hz / 15 min. Accelerated Velocity : 98 m/s ² Vibration Direction : X, Y, Z Duration : 2 h each AMP Spec. 109-5202 Condition A MIL-STD-202, Method204, Condition A
3. 5. 12	耐久性	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。		毎分 100mmの割合で、コネクタ・アセンブリを下記のサイクルで挿入・引抜を繰り返す。AMP規格 109-27 100回 : 錫めっき 500回 : 金めっき
3. 5. 12	Durability	Termination Resistance (Low Level).		Repeat Insertion/extraction of connector assembly following times at 100mm/min. operation speed. 100 times : Tin-Plating 500 times : Gold-Plating
3. 5. 13	パネル装着力	シリーズ名	ロック強度 N 以下	コネクタのパネル装着強度を測定すること。
		D-3100D	29.4	
3. 5. 13	Connector Insertion Force into panel	Series	Strength N (min)	Measure connector insertion force into the panel.
		D-3100D	29.4	
3. 5. 14	パネルロック強度	シリーズ名	ロック強度 N 以上	コネクタのパネルロック強度を測定すること。
		D-3100D	49	
3. 5. 14	Panel Locking Strength	Series	Strength N (min)	Measure the force required to insert connector into the panel.
		D-3100D	49	

Fig.3 (続く) (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
環境的性能			
Environmental Requirements			
3. 5. 15	熱衝撃	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ -55°C / 30 min., +85°C / 30 min. これを 1 サイクルとし25 サイクル行う。 AMP 規格 109-5103 条件 A MIL-STD-202 試験法107 条件 A-1
3. 5. 15	Thermal Shock	Termination Resistance (Low Level)	Mated/Unmated connector -55°C / 30 min., +85°C / 30 min. Making this a cycle, repeat 25 cycles. AMP Spec. 109-5103 Condition A MIL-STD-202 Method 107 Condition A-1
3. 5. 16	温湿度サイクリング	試験後、絶縁抵抗、耐電圧及び総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ25~65°C, 90~95 % R. H. 10 サイクル -10°C 寒冷衝撃は実施しない AMP 規格 109-5106 MIL-STD-202 試験法106
3. 5. 16	Humidity-Temperature Cycling	Insulation resistance Dielectric Strength Termination resistance (Low Level)	Mated connector, 25~65°C, 90~95 % R. H. 10 cycles Cold shock -10°C not performed AMP Spec. 109-5106 MIL-STD-202 Method 106
3. 5. 17	耐湿性 (定常状態)	絶縁抵抗100 MΩ 以上 (終期) 総合抵抗10 mΩ 以下 (終期)	嵌合したコネクタ 90-95 % R. H. 40 °C 96時間 AMP 規格 109-5105 MIL-STD-202 試験法 103 条件B
3. 5. 17	Humidity, Steady State	Insulation resistance 100 MΩ Min. (Final) Termination resistance 10 mΩ Max. (Final)	Mated connector, 90-95 % R. H. 40 °C 96h AMP Spec. 109-5105 MIL-STD-202 Method 103 Condition B
3. 5. 18	亜硫酸ガス	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ SO ₂ ガス 10±3 ppm, 90 % R. H. 25°C, 96 時間
3. 5. 18	Industrial Gas (SO ₂)	Termination Resistance (Low Level)	Mated connector SO ₂ Gas : 10±3 ppm, 90 % R. H. 25°C, 96h

Fig.3 (続く) (CONT.)

項目	試験項目	規格値	試験方法
Para.	Test Items	Requirements	Procedures
3. 5. 19	高温寿命	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ 105°C、250時間 AMP 規格 109-5104-3 条件C MIL-STD-202 試験法 108
3. 5. 19	Temperature Life (Heat Aging)	Termination Resistance (Low Level)	Mated connector 105°C, Duration :250h AMP Spec. 109-5104-3 Condition C MIL-STD-202 Method 108
3. 5. 20	塩水噴霧 (金めっき品のみ)	試験後、総合抵抗(ローレベル)の条件に合致すること。	嵌合したコネクタ 5 % の塩水噴霧に96 時間さらすこと。 AMP 規格 109-5101 条件 B MIL-STD-202 試験法101 条件 A
3. 5. 20	Salt Spray (Gold Plating Item only)	Termination Resistance (Low Level)	Subject mated connectors to 5 % salt concentration for 96h : AMP Spec. 109-5101 Condition B MIL-STD-202 Method 101 Condition A

Fig. 3 (終り)(End)




Fig. 4




Fig. 5

3.6 製品認定試験の試験順序

3.6 Product Qualification Test Sequence

試験項目	Test Examination	試験グループ/Test Group											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13 (d)	14
		試験順序/Test Sequence (a)											
製品の確認検査	Examination of Product	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
総合抵抗 (ローレベル)	Termination Resistance (Low Level)	2, 8	2, 5	2, 6	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4	2, 4			2, 4	
耐電圧	Dielectric withstanding Voltage			4									
絶縁抵抗	Insulation Resistance			3, 7									
温度上昇	Temperature Rising					3							
コンタクト保持力	Contact Retention Force									3			
圧着部引張強度	Crimp Tensile Strength										2		
衝撃	Physical Shock		4										
コネクタ挿入力	Connector Mating Force	3, 6											
コネクタ引抜力	Connector Unmating Force	4, 7											
コンタクト装着力	Contact Insertion Force									2			
振動	Vibration		3										
耐久性	Durability	5											
コネクタ装着力	Connector insertion force into panel												2
パネルロック強度	Panel Locking Strength												3
コンタクト装着力	Contact Insertion Force												
熱衝撃	Thermal Shock						3						
温湿度サイクリング	Humidity-Temperature Cycling			5									
耐湿性 (定常状態)	Humidity (Steady State)				3								
亜硫酸ガス	Industrial SO ₂ Gas							3					
高温寿命	Temperature Life								3				
塩水噴霧	Salt Spray											3	

Fig. 6

(a) 欄内の数字は試験の順序を示す。/Numbers indicate sequence in which the tests are performed.

4. 品質保証条項

4.1 製品認定試験

A. 試料の選定

コネクタとコンタクトは該当する取扱説明書に
従って作成準備されること。試料は現行の生産システムから無作為抽出で選定されること。

B. 試験順序

品質確認検査はFig. 6に示す順序で試験を実施し、性能要件を確かめること。

C. 試験条件

特に指定のない場合は、下記に示す環境条件のもとで性能試験を行うものとする。

温度/Temperature	15～35℃
相対湿度/Relative humidity	45～75%
気圧/Atmospheric Pressure	866.6～1066.6hPa

4.2 製品再認定試験

もし製品に、形状、組合せや嵌合、又は機能に相当の影響を及ぼす変更がなされた時には、品質保証部門は、製品開発、品質保証、信頼性技術部門により決定された初期の試験項目全部又はその一部による製品再認定試験の実施を設定すること。

4. QUALITY ASSURANCE ROVISIONS:

4.1 Qualification Testing:

A. Sample Selection:

Connector housings and contacts shall be prepared in accordance with applicable Instruction Sheets. They shall be selected at random from current production.

B. Test Sequence:

Qualification inspection shall be verified by Testing samples as specified in Figure 6.

C. Test Conditions:

Unless otherwise specified, all the tests shall be performed in any combination of the test condition.

4.2 Requalification Testing

If changes significantly affecting form, fit, or function are made to the product or to the manufacturing process, product assurance shall coordinate requalification testing, consisting of all or part of the original testing sequence as determined by envelopment product, quality, and reliability engineering.

4.3 製品の合格

製品性能の合格は、Fig. 3の要求条件に製品が合格することを証明して行うこと。試験の器具、設備試験方法の組立て方や、試験者の不慣れに起因する試験結果不良は、製品性能の不合格と見なさない。万一こうした理由で不良結果を生じた時は、不良原因を修正する手段をとり、製品認定試験に必要な試料を再び選定し、再試験を実施すること。再試験実施前には、修正手段の適正を確認する試験を行うこと。

4.4 品質確認検査

該当する品質検査計画書には、使用するサンプリングの合格品質水準を規定しておくこと。寸法と機能に関する必要条件は、該当する製品図面と本規格に準拠していること。

4.3 Acceptance:

Acceptance is based on verification that the product meets the requirements of Figure. 3


Failures attributed to equipment, test get up, or operator deficiencies shall not disqualify the product. When product failure occurs, corrective action shall be taken and samples resubmitted for qualification. Testing to confirm corrective action is required before resubmittal.


4.4 Quality Conformance Inspection:



The applicable AMP quality inspection plan will specify the sampling acceptable quality level to be used. Dimensional and functional requirements shall be in accordance with the applicable product drawing and this specification.

5. Validation

作成  30 JAN '03
 (Prepared by) 飯野 浩一 K.Iino Date

検閲  30 JAN '03
 (Checked by) 楠原 敏孝 T.Kusuhara Date

承認  30 JAN 03.
 (Approved by) 村松 秀哲 H.Muramatsu Date

改訂 LTR	改訂記録 REVISION RECORD	ECN	作成 DR	照査 CHK	承認 APP	DATE
O	作成 RELEASED	FJB0-0021-03	K.I			30JAN03