


ISO 1:1

Aderendhülse  
DIN 46 228


Schaltbild



Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	31.08.2004	Braun		2:1		MND1 033 085
Gepr.	09.10.2007	Seege				Vers.Nr.:

## Aufbau

Gehäusewerkstoff ..... Thermoplast GF  
 Deckelwerkstoff ..... Thermoplast GF  
 Anschluß ..... Kabel H03VV-F 2x0,75 qmm  
 Schutzart ..... IP 67 IEC 60 529  
 Schutzisolierung ..... 0 0 

## Mechanische Daten

Vorlauf ..... 0,6 bis 1,5 mm  
 Nachlauf ..... min. 2 mm  
 Differenzweg ..... 0,2 bis 0,7 mm  
 Schaltkraft ..... max. 10 N  
 Rückschaltkraft ..... > 1 N  
 Betätigungskraft max. .... < 20 N  
 Stromführende Teile ..... Cu-Legierungen  
 Kontaktwerkstoff ..... Ag  
 Lebensdauer mechanisch ..... 10 Mio.  
 Schalthäufigkeit ..... max. 100 pro Minute  
 Betätigungsgeschwindigkeit in Stößelrichtung ..... min. 0,1 mm/s  
 ..... max. 10 mm/s  
 Umgebungstemperatur ..... -40°C bis +70°C

## Elektrische Daten

Nennspannung ..... 460 V AC, 1,5 A  
 ..... 250 V AC, 5 A  
 ..... 24 V DC, 2 A  
 Schaltleistung min. .... 12 V DC, 10 mA

Für kleinere Spannungen bzw. Ströme  
 empfehlen wir Schalter mit vergoldeten Kontakten.

Für diese Zeichnung behalten wir uns  
 das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	 Elektrotechnik - GmbH & Co KG D - 72218 Wildberg	Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	31.08.2004	Braun		1:1		MND1 033 085
Gepr.	14.06.2007	Seege				Vers.Nr.: