



注釋：
I、 技术参数：
壳体材料： 铝合金，灰色粉末喷涂
额定电压： 500V
额定电流： 16A
额定脉冲电压： 6 KV
污染等级： 3
阻燃等级： UL94V-0
插拔次数： 500次
接线范围： 0.5-2.5 mm²（20-14 AWG）
接线类型： 弹片型



T2120100219-000		ZGG-10DSTK (1-7/2-8/3-9/4-6/5-10)		H10B ELEVATOR MAINTENANCE BOX INCLUDING INSERT, ADD RIBS (1-7/2-8/3-9/4-6/5-10) H10B电梯检修盒插座含芯件增加筋条(1-7/2-8/3-9/4-6/5-10)				
PART NUMBER 零件料号		PART DESCRIPTION 零件描述						
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWG 30DEC2017 ROY LIU		TE TE Connectivity				
		CHK 30DEC2017 GINO YAO						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME ZGG-10DSTK (1-7/2-8/3-9/4-6/5-10)				
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES ± ±		APVD 30DEC2017 CHRIS WANG				
				PRODUCT SPEC 108-137476				
MATERIAL - -		FINISH - -		APPLICATION SPEC 114-137476				
				SIZE A2				
				CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=T2120100219000	RESTRICTED TO -	
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1	SHEET 1 OF 1	REV D