

Technische Daten

Aufbau





Werkstoff, Gehäuse..... PA schwarz
Werkstoff, Druckknopf ..PMMA rot, leuchtend
Schutzart Innenraum..... IP6K9K IEC 60529
Anschlüsse..... IP00 IEC 60529
Max. Anzugsdrehmoment..... max. 5 Nm
Gewicht ca. 28g

Mechanische Daten


Vorlaufweg1,5±0,5mm
Gesamtweg2,5±0,5mm
Schaltkraft 30-45N
Stromführende TeileCu-Legierung
Kontaktwerkstoff..... Ag-Legierung
Mech. Lebensdauer100 000 Schaltspiele
Umgebungstemperatur..... -40°C bis +90°C

Elektrische Daten


Nennspannung9VDC bis 32VDC
Schaltleistung10mA bis 5A




Einbaumaße



Schaltbild



Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 cL	Maßstab 1:1		Zeichnungs-Nr.:
Erstel.	08.10.2018	Baumg				TS-211-RT132
Bearb.	26.08.2019	Nonne				
Freig.	13.11.2019	Baumg				
						Vers.Nr.: