
OSA-SS-206DM5リレー

1 機種・型式

TYPE・MODEL

1.1 適用P/N	5-1419124-5	8-1440001-6
	OSA-SS-206DM5,000	OSA-SS-206DM5,600
1.2 外形寸法	製品図面による	
OUTLINE	As per Customer Drawing sheet	
1.3 接点構成	DPST(N.O)	
CONTACT ARRANGEMENT		
1.4 接点区分	銀合金	
CONTACT MATERIAL	Ag alloy	

2 適合規格

SAFETY STANDARD

2.1 電気用品安全法	準拠品
Conform with Japan Product Safety Electrical Appliance & Materials law	
2.2 海外安全規格	UL, CSA, SEMKO, TÜV規格取得
FOREIGN STANDARD	Recognized by UL, CSA, SEMKO, TÜV

3 コイル部

COIL RATING

3.1 定格電圧	DC6V
RATED VOLTAGE	
3.2 コイル抵抗	68 Ω (±10%)
COIL RESISTANCE	
3.3 定格消費電力	約 0.53W
NORMINAL OPERATING POWER	about 0.53W
3.4 許容電圧	定格電圧の130% (但し、23°Cにおいて)
MAX. ALLOWABLE COIL VOLTAGE	130% of rated coil voltage (at 23°C)

4 開閉部

CONTACT SPECIFICATION

4.1 接点定格 CONTACT RATING	負荷の種類 Load	投入電流 Inrush current	連続通電電流 curry current	遮断電流 Cut off current
	(A)AC240V $\text{Cos } \phi = 1$	5A	5A	5A
	(A)DC 30V L/R=0ms	5A	5A	5A
	(B)AC120V TV-3	50A	3A	3A
4.2 定格通電電流 RATED CONTACT CURRENT	5A			
4.3 接点許容電力 MAX. CONTACT CAPACITY	1, 200VA			
4.4 最小適用負荷 MIN. APPLICABLE LOAD	DC5V 100mA (参考値 reference)			
4.5 最大突入電流 MAX. IN-RUSHING CURRENT:	AC120V 50A $\text{Cos } \phi = 1$ にて 15ms 以下 120VDC 50A $\text{Cos } \phi = 1$ for 15 milli seconds Max.			

5 性能

PERFORMANCE

5.1 接触抵抗 CONTACT RESISTANCE	100mΩ 以下(初期値)DC6V 1A 電圧降下法にて 100mΩ Max. (at initial stage) voltage drop test method 6VDC 1A
5.2 動作電圧 OPERATE VOLTAGE	DC4. 5V以下(但し、23°Cにおいて) 4.5VDC Max. of rated voltage. (at 23°C)
5.3 復帰電圧 RELEASE VOLTAGE	DC0. 3V以上(但し、23°Cにおいて) 0.3VDC Min. of rated voltage. (at 23°C)
5.4 動作時間 OPERATE TIME	定格電圧操作にて 20ms以下 20ms Max. at rated voltage.
5.5 復帰時間 RELEASE TIME	定格電圧操作にて 10ms以下 10ms Max. at rated voltage
5.6 寿命 LIFE	
(1) 電氣的寿命 ELECTRICALLY	接点定格(A)にて 10万回以上 (開閉頻度 10回/分) 接点定格(B)にて 2.5万回以上 (開閉頻度6回/分) Contact rate A: 100,000ops. Min. (10 ops/minute) Contact rate B: 25,000ops. Min. (6 ops/minute)
(2) 機械的寿命 MECHANICALLY	接点無負荷にて 500万回以上(開閉頻度 300回/分) 5,000,000 ops. at no load. (300 ops./minute)
5.7 絶縁耐電圧(検知電流 1mA) DIELECTRIC STRENGHT (Leak current: 1mA)	
(1) 同極接点間 BETWEEN CONTACTS	1000VAC 1分間 又は 1200VAC 1秒間 1000VAC for 1 minute or 1200VAC for 1 second.

(2) コイル各接点間 BETWEEN COIL TO CONTACTS	4,000VAC 1 分間 又は 4,800VAC 1 秒間 4,000VAC for 1 minute or 4,800VAC for 1 second.
(3) 異極接点間 BETWEEN OPPOSITE CONTACT TERMINAL	2,000VAC 1 分間 又は 2,400VAC 1 秒間 2,000VAC for 1 minute or 2,400VAC for 1 second.
5.8 絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	500VDC にて、同極接点間・コイル接点間 1,000MΩ 以上 Between contacts and coil to contact 1,000MΩ Min. at 500VDC
5.9 耐サージ電圧 SURGE RESISTIVENESS	コイル接点間 7kV(1.2/50 μs) Between coil to contact. 7kV (1.2/50μs)
5.10 温度上昇 TEMPERATURE RISE	
(1) コイル COIL	接点定格電流を通電し、コイルに定格電圧110%を印加し、抵抗法にて 55K以下 55K Max. by resistance method when the rated current is provided to contact and 110% of rated voltage is supplied to relay coil.
(2) 接点 CONTACT	接点に 5A を通電し、コイルに定格電圧を印加し、温度計法にて 40K以下 40K Max. by temperature measuring method at Contact: 5A, Coil: rated voltage
5.11 耐振動性 VIBRATION	
(1) 誤動作 ERROR OPERATION	復振幅 1.5mm、振動数 10~55Hz の可変振動を 3 方向各 5 分間加え、1ms 以上の接点誤動作なきこと。 No error operation than 1ms Max. when vibrate it from 3 directions for 5 minutes. (Amplitude 1.5mm. 10 – 55Hz)
(2) 耐久 ENDURANCE	復振幅 1.5mm、振動数 10~55Hz の可変振動を 3 方向各 2 時間加えた後、構造・特性に異常なきこと。 No construction trouble when vibrate it from 3 directions for 2 hours. (Amplitude 1.5mm. 10 – 55Hz)
5.12 耐衝撃性 SHOCK	
(1) 誤動作 ERROR OPERATION	加速度 98m/s ² 作用時間 11ms の衝撃を 3 方向に各 3 回加えた時、1ms 以上の接点誤動作なきこと。 No error operate by contact more than 1ms Max. when shocks it from 3 directions 3 times. (at Peak acceleration 98 m/S ² Duration 11ms.)
(2) 耐久 ENDURANCE	加速度 980m/s ² 作用時間 6ms の衝撃を 3 方向に各 3 回加えた後、構造・特性に異常なきこと。 No construction trouble when shocks is from 3 directions 3 times. (at Peak acceleration 980 m/s ² Duration 6ms.)
5.13 端子強度 TERMINAL STRENGTH	各端子に押し込み・引っ張り 5N を 10 秒間加えて、外観特性に異常なきこと。 No construction and exterior trouble when pull and push into any terminals by 5N for 10sec.

5.14 耐熱性	85°C中に 240 時間放置し、その後 2 時間常温・常湿中に放置し、構造・特性に異常なきこと。
THERMAL PROOF	Not any trouble on construction and characteristic when leave in 85°C 240h After that, leave it in standard condition for 2 hours.
5.15 耐寒性	-40°C中に 240 時間放置し、その後 2 時間常温・常湿中に放置し、構造・特性に異常なきこと。
COLD PROOF	Not any trouble on construction and characteristic when leave in -40°C 240h After that, leave it in standard condition for 2 hours.
5.16 耐湿性	温度 40°C 湿度 90%RH 中に 24 時間放置し、その後 2 時間常温・常湿中に放置し、絶縁抵抗 10MΩ 以上構造・特性に異常なきこと。
HUMIDITY PROOF	Insulation resistance 10MΩ Min. Not any troubles on construction and characteristic when leave in 40°C 90% 24h. After that, leave it in standard condition for 2 hours.
5.17 熱衝撃性	高温(85°C) 0.5 時間、低温 (-40°C) 0.5 時間を 1 サイクルとして 100 サイクル繰り返した後、常温に 2 時間放置した後、構造・特性に異常なきこと。
THERMAL SHOCK	Not any troubles on construction and characteristic when leave it in -40°C and 85°C temp. room for 0.5 h each. That is one cycle. After 100 cycles has done, leave it on standard condition for 2 hours.
5.18 半田耐熱性	350±5°Cの熔融半田に 3 秒間又は、260±5°Cの溶液半田に 10 秒間端子を浸漬し構造・特性に異常なきこと。
SOLDERING THERMAL	Not any troubles on construction and characteristic. When dipped into soldering bath 350±5°C 3sec. or 260±5°C 10sec.
5.19 半田付け性	260°C 5 秒間にて正常に付くこと。
SOLDERABILITY	Not any problems solder dipped at 260°C 5 sec.

6 標準試験状態

STANDARDS TEST CONDITION

6.1 温度	23±5°C
TEMPERATURE	
6.2 湿度	60±10%RH
HUMIDITY	
6.3 測定条件	端子を下とする方向を標準とする。
DIRECTON OF MEASUREMENT	Terminals down position is standard position.

7 使用条件

OPERATING CONDITION

- 7.1 温度 -30~70°C(但し、氷結・結露のないこと)
TEMPERATURE (On conditions without freezing and dew condensation)
- 7.2 湿度 20~85%RH
HUMIDITY
- 7.3 取付け方向 端子を下とする方向を標準とする。
MOUNTING DIRECTION Terminal down position is standard position

8 保管条件

STORAGE CONDITION

- 8.1 温度 -30~70°C(但し、氷結・結露のないこと)
TEMPERATURE (On conditions without freezing and dew condensation)
- 8.2 湿度 20~85%RH
HUMIDITY
- 8.3 環境
ENVIRONMENT
- (1) 硫化水素ガスなどの腐食ガス及び塩風が製品に当たらないところ。
Store in locations where the product or container is not expose to corrosive gas such as hydrogen sulfide gas or salty air.
 - (2) 目視で確認できる塵埃がないところ。
Store in location where no visible dust exists.
 - (3) 直射日光に当たらないところ。
Store in location not subject to direct sunlight.

9 その他

other

10 變更履歷

Change Profile

A1	Logo Revise		May 10, 2007
A	Standard Temp.20→23°C		July 18, 2006
O1	Revise Company Logo	EC-FK00-0176-03	December10, 2003
O	New Issue	EC-FK00-0068-02	April 30, 2002
LTR	REVISION RECORD	ECN	DATE