



617 Winkeleinbaudose

speedtec®

12-polig, drehbar
Isolierkörper Code 1 (Buchse)
Anschlussbereich bis 1,0 mm²
Flansch 25x25

Best.-Nr.: A ED C 047 NN 00 00 051A 000
Kuka-Nr.: 00-164-389

Technische Daten

Polzahl 12
Temperaturbereich -20 °C bis 130 °C
Schutzart gesteckt IP 67

Elektrische Daten

Bemessungsstrom max. 7 A*
Bemessungsspannung 32 V (AC/DC)
Bemessungsstoßspannung (L-L) 1500 V

Steckzyklen 500

Werte nach VDE 0110/EN61984, Abschnitt 6.19.2.2

Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Aufstellhöhe 2000 m



Werkstoffe

Gehäuse Zinkdruckguss, chromatiert
Isolierkörper PBT, UL 94/ V0
Dichtungen FKM


Kontakte (nicht im Lieferumfang enthalten)

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



digitale Crimpzange Best.-Nr. C0.235.00
(analoge Crimpzange Best.-Nr. C0.231.00)




Hauptabmessungen
Winkeleinbaudose



Polbild
Ansicht steckseitig



Hauptabmessungen
Flansch



Montagefenster

Copyright by INTERCONTEC Produkt GmbH, Germany.
Alle Rechte im Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Alle Angaben dienen nur zur Information. Vor Verwertung der angegebenen Informationen und Daten muss sich der Anwender über Aktualität und Gültigkeit dieser Ausfertigung rückversichern. Technische Änderung vorbehalten.

INTERCONTEC Produkt GmbH
Bernrieder Str. 15, 94559 Niederwinkling
Tel.: 09962/ 2002-0, Fax: 09962/ 2002-70
E-Mail: info@intercontec.biz
Web: www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt
Anschlussquerschnitt der
verwendeten Kontakte beachten



617 Receptacle Angled

speedtec®

12-pin, rotatable
Insulation Insert Code 1 (socket)
Connection Cross-Section 1.0 mm²
Flange 25x25

order code: A ED C 047 NN 00 00 051A 000
Kuka code: 00-164-389

Technical Data

number of pins 12
temperature range -20 °C to 130 °C
type of protection IP 66/67 when connected

Electrical Data

rated current max. 7 A*
rated voltage 32 V (AC/DC)
rated insulation voltage (L-L) 1500 V
mating cycles 500

Data according to VDE 0110/EN61984, Paragraph 6.19.2.2

pollution degree 3
over voltage category III
max. height for operation 2000 m



Material

housing zinc diecast, chromated
insulation insert PBT, UL 94/ V0
seals FKM

Contacts (not part of product contents)


Tools (not part of product contents)

digital crimping tool order code: C0.235.00
(analog crimping tool order code: C0.231.00)




Main Dimensions

receptacle angled, rotatable



Contact Arrangement


mating view



countersunk screw M3x5


rotating area to the left 70°

rotating area to the right 199°



Main Dimensions

flange



Mounting Hole

* for max. wire cross-section
pay attention to the
cross-section of used contacts

