tyco | Electronics | AMP

Zielsetzung für Leistungsdaten

Power-Quadlok/Micro Quadlok System 42/3+24pol.Buchsengehäuse

108-18685-1

Revisionsstand

Stand	Kurzbezeichnung	Name	Datum
А	ZFL erstellt	H.Schmitt	18Aug00
			:

Spezifikation 108-18685-1



Electronics

Zielsetzung

für

Leistungsdaten

108-18685-1

15 AUG 2000 Rev A EC: EG00--00



Title: 42 MQS/3PQ+24MQS Buchsengehäuse

Nur für Adam Opel AG und deren Konfektionäre

INHALTSVERZEICHNIS

1 1.1 1.2	ANWENDUNGSBEREICH Inhalt Qualifikation
2 2.1 2.2	ANWENDBARE UNTERLAGEN AMP* Unterlagen Allgemeine Unterlagen
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	ANFORDERUNGEN Entwurf und Konstruktion Werkstoffe Technische Daten Leistungsmerkmale und Testbeschreibung Anforderungen und Prüfungen Qualifikations- und Requalifikationsprüfung
4.1 4.2 4.3 4.4	QUALITÄTSSICHERUNGSMASSNAHMEN Qualifikationsprüfung Requalifikationsprüfung Abnahme Prüfung der Qualitätskonformität
5	ANHANG

ECOC EG00



Electronics

AMP

108-18685-1

1 ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Inhalt

Diese Spezifikation beschreibt die Eigenschaften, Tests und Qualifikationsanforderungen für das 42 pol.MQS bzw 27pol. (3PQ+24MQS) Micro Quadlok/Power Quadlok-Buchsengehäuse (nicht gedichtete Ausführung).

Diese Micro Quadlok/Power Quadlok Buchsengehäuse wurden für den Einsatz im Automobilbereich kundenspezifisch entwickelt.

Es handelt sich um ein Micro Quadlok/Power Quadlok Buchsengehäuse zur Kontaktierung mit entsprechenden Messerleisten bzw als Agregatanschluß.

Für das 27 pol Buchsengehäuse existiert auch ein entsprechendes Tab-Gehäuse als Inline-Steckverbindung

Das 42 pol.MQS bzw 27pol. (3PQ+24MQS) Micro Quadlok/Power Quadlok-Buchsengehäuse besitzt einen Schieber mit Noppen, der in Verbindung mit der Kulisse auf dem Anschlußkragen der Messerleiste zur Steck- und Ziehkraftreduzierung dient.

Eine 2.Kontaktsicherung ist im Umgehäuse integriert.

Es können Micro Quadlok/Power Quadlok Buchsenkontakte für Leiterquerschnitte von 0.35mm² bis 4.0mm² (je nach Kontaktsystem) eingesetzt werden.

1.2 Qualifikation

Bei der Qualifikationsprüfung der genannten Produkte sind die nachfolgend genannten Richtlinien und Normen zu verwenden. Alle Prüfungen müssen nach den dazugehörigen Prüfplänen und Produktzeichnungen durchgeführt werden.

2 ANWENDBARE UNTERLAGEN

Die nachfolgend genannten Unterlagen, sofern im einzelnen darauf verwiesen wird, sind Teil dieser Spezifikation. Im Falle des Widerspruches zwischen dieser Spezifikation und der Produktzeichnung oder des Widerspruches zwischen dieser Spezifikation und den aufgeführten Unterlagen hat diese Spezifikation Vorrang.

2.1 AMP Unterlagen

A.	Kundenzeichnungen:
1355543	Abdeckkappe mit Schieber für MQS-Buchsengehäuse, 42pol.;Cod. A;180° Version
1241727	MQS-Buchsengehäuse, 42pol.
1241728	MQS-Buchsengehäuse, 27pol. (3PQ+24MQS)
1355591	42pol. AMPMODU II Stiftwanne;Cod A; 90°Version
1241729	27pol.Tabgehäuse (3PQ+24MQS)

Die Zeichnungsnummern für die Kontakte sind den entsprechenden Gehäusezeichnungen zu entnehmen.

108-18685-1

B. AM	P Produkt-Spezifikationen:
108-18030-0 108-18476-0 108-18690-1	Micro Quadlok System Micro Power Quadlok und Power Quadlok System 32/42pol. AMPMODU II Stiftleiste
C. AM	P Verarbeitungs-Spezifikationen:
114-18022-0 114-18332-1	Allgemeine Richtlinien zur Verarbeitung von Kontakten mit offen Crimphülsen Verarbeitungsspezifikation für Micro Quadlok/Power Quadlok Buchsengehäuse,32/42 pol.
114-18333-1	Verarbeitungsspezifikation für 32/42pol. AMPMODU II Stiftleiste
114-18335-1	Verarbeitungsspezifikation für 27pol. Tabgehäuse

D. AMP Schnittstellenzeichnungen:

114-18063-077 Schnittstellenzeichnung für 42 pol Buchsengehäuse

2.2	Allgemeine Unterlage	n ·
Α.	GMI 12590 (July 1997)	Elektrische Steckverbindungen
В.	GME 60208 (01/84)	Prüfverfahren Spannungsrißkorrosionsprüfung
C.	GME 60202 (01/81)	Prüfverfahren Beanspruchung in Kondenswasserklimaten
D.	GME 60206 (04/86)	Prüfverfahren Salzsprühnebel
E	GME 60261 (01/85)	Bestimmung des Brennverhaltens von Werkstoffen
F.	DIN /IEC 512 (04/94)	Elektrisch-mechanische Bauelemente für elektronische Einrichtungen; Meß- und Prüfverfahren
G.	DIN/IEC 68-2-14 (06/87)	Grundlegende Umweltprüfverfahren; Temperaturwechsel
H.	DIN/IEC 68-2-34 (1973)	Breitbandrauschen - Allgemeine Anforderungen
J.	DIN/IEC 68-2-36 (1973)	Breitbandrauschen - Mittlere Reproduzierbarkeit
К.	DIN 40050, Teil 9 (05/93)	IP-Schutzarten



108-18685-1

3 ANFORDERUNGEN

3.1 Entwurf und Konstruktion

Das Produkt muß in seiner Ausführung und seinen physikalischen Abmessungen der Produktzeichnung entsprechen.

3.2 Werkstoffe

Angaben hierzu sind den Zeichnungsunterlagen zu entnehmen. Werkstoffe sind frei von Cadmium (tolerierbar max. 75ppm). Werkstoffe sind asbestfrei.

3.3 Leistungsmerkmale

A.	Nennspannung:	14V Gleichspannung
B.	Strombelastbarkeit:Einzelkontal	kt: siehe AMP-Spezifikation 108-18030-0 (Deratingkurve) und 108-18476-0 (Deratingkurve)
C.	im Gehäus	e: siehe AMP-Spezifikation 108-18685-1 (Deratingkurve) dieser Spezifikation , Abb. 8)
C.	Temperaturbereich: -40 bis +85	°C (Umgebungstemperatur)
D.	Grenztemperatur für Kontakte:	verzinnte Ausführung: 130°C
E.	Max. Anzahl der Steckzyklen:	10 (verzinnte Ausführung der Kontakte)

3.4 Leistungsmerkmale und Testbeschreibung

Das Produkt erfüllt die in Abschnitt 3.5 aufgeführten elektrischen, mechanischen und klimatischen Anforderungen.

Soweit nicht anders spezifiziert, sind alle Prüfungen unter den in der DIN/IEC 512 genannten Umweltbedingungen durchgeführt.

108-18685-1

3.5 Anforderungen und Prüfungen

ALLGEMEINE PRÜFUNGEN		
BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG	PRÜFUNG
1. Allgemein	Kennzeichnung der Kammern vorhanden, eindeutig und dauerhaft gekennzeichnet Herstellerzeichen vorhanden	Sichtprüfung DIN/IEC 512-2, Prüfung 1a
2. Sicht- und Maßprüfung	Teile ohne Fehler oder Beschädigung Maße entsprechend der Produktzeichnung	Sichtprüfung und EMPB (= Erstmuster- prüfbericht) DIN/IEC 512-2 Prüfung 1a und 1b

	MECHANISCHE PRÜFUNGEN			
	BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG	PRÜFUNG	
3.	Kraft zum Schließen des Steckverbinders (Steck- und Ziehhilfe ist zu verwenden)	Schließen: F Schließen ≤ 80N Steckzyklen: min. 10	Opel GMI 12590 Abs. 5.3.1.1 Prüftemperatur: T=23°C±5K Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. Krafteinleitung hat mittig über die Betätigungsfläche der Steckhilfe zu erfolgen. Gehäuse sind in Einzugs- richtung freiliegend.	
4.	Kraft zum Öffnen des Steckverbinders (Steck- und Ziehhilfe ist zu verwenden)	Öffnen: 20N≤ F öffnen ≤ 80N Steckzyklen: min. 10	Opel GMI 12590 Abs. 5.3.1.1 Prüftemperatur: T=23°C±5K Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. Krafteinleitung hat mittig über die Betätigungsfläche der Ziehhilfe zu erfolgen. Gehäuse sind in Einzugs- richtung freiliegend.	
5.	Ausziehkraft des Leiters aus der Crimpverbindung (mit offenem Isolations- crimp)	 0.35mm²: F Auszieh ≥ 50N 0.5mm²: F Auszieh ≥ 70N 0.75mm²: F Auszieh ≥ 90N 1.0mm²: F Auszieh ≥ 115N 1.5mm²: F Auszieh ≥ 155N 2,5mm²: F Auszieh ≥ 235N 4.0mm²: F Auszieh ≥ 320N 	Opel GMI 12590 Abs. 5.3.2 Prüftemperatur: T=23°C±5K Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. axial am einzelnen Leiter gezogen	

108-18685-1

6. Kontaktau aus Gehä (mit aktivi Kontaktsio	use erter 2. cherung)	Kontakt hält in Kammer mit einer Kraft von F Ausreiß ≥ 40N für MQS- System F Ausreiß ≥70N für PQ-System	Opel GMI 12590 Abs. 5.3.4 Prüftemperatur: T=23°C±5K Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. axial am einzelnen Leiter gezogen, Kraft gemessen im Weg s = 1mm.
	ehäuse in ck	Gehäuse ist nicht 180° verdreht zu stecken	DIN/IEC 512-7, Prüfung 13e: Gehäuse auf Gegenstück mit einer Belastung von Kraft (F) nach Änderungsgeschwindig- keit: v = ≤10N/s bis max. 150N, danach 150N für 10s halten
8. Fallprüfur		keine funktionsbeeinträchtigenden Beschädigungen. Gehäuse läßt sich mit Gegenstück stecken und verriegeln. Alle Kontaktpaare sind elektrisch funktionsfähig	Nach DIN/IEC 512-5, Prüfung 7b Leiterquerschnitte: 0.5mm² für MQS-Kontakte 4,0mm² für PQ-Kontakte Fallhöhe : 1000mm Zyklen : 3 Gehäuse komplett bestückt.

7 of 22



9.

10.

11.

12.

BESCHREIBUNG

Strombelastbarkeit

Spannungsabfall

Kontaktwiderstand

Gesamtdurchgangs-

widerstand

R Kontakt $\leq 3m\Omega$

Neuzustand:

 $R_{Ges} \le 13m\Omega \text{ für } 1.5mm^2$

 $R_{Ges} \le 17 m\Omega$ für $4.0 mm^2$

standes um max. 200%

Nach Belastung Änderung des Gesamtdurchgangswider-

Crimp

Deratingkurve

ELEKTRISCHE PRÜFUNGEN PRÜFUNG **ANFORDERUNG** siehe Deratingkurve (Abb. 8) Opel GMI 12590 Abs. 5.4.1 a) 0.75mm² für MQS-(mindestens 3 Prüfströme) Kontakte lmax = 5A bei $0.75mm^2$ 4.0mm² für PQ-Kontakte Imax. = 30Abei 4.0mm² Alle Kammern sind einheitlich mit dem zu testenden Querschnitt zu bestücken. Bestückung entsprechend der Belegung der Messerleiste. U Crimp ≤ 5mV für Leiter-Opel GMI 12590 querschnitte bis 1.5mm² Abs. 5.4.2 Stromdichte: U Crimp ≤ 7.5mV für Leiter-5 A/mm² querschnitte größer 1.5mm² Prüftemperatur: bis 4mm² 23°C ±5K Prüfaufbau und Lage der Meßpunkte gemäß Abb.5 Messung im Neuzustand für beide Kontaktsysteme

Stromdichte: 5A/mm²

Prüfaufbau und Lage der Meßpunkte gemäß

Messung im Neuzustand für beide Kontaktsysteme

Prüfaufbau und Lage der Meßpunkte gemäß Abb.7 für beide Kontakt-

Stromdichte: 5A/mm² Prüftemperatur:

Prüftemperatur : T=23°C±5K

Abb.6

T=23°C±5K

systeme

108-18685-1

13.	Isolationswiderstand	R Isolation ≥200 MΩ	GMI 12590 Abs. 5.5.1 Meßspannung 100V±10V Luftfeuchte 65%±5% a) Messung zwischen allen zusammenge- schalteten Kontakten und einer das Gehäuse umgebenden Metall- folie (geerdet). b) Messung zwischen jedem benachbarten Kontaktpaar, Gehäuse nicht gesteckt.
14.	Spannungsfestigkeit	Kein Durch- oder Überschlag	GMI 12590 Abs. 5.5.2 Spannung 1000Veff. 50Hz, Dauer 60s Luftfeuchte 65%±5% a) Messung zwischen allen zusammenge- schalteten Kontakten und einer das Gehäuse umgebenden Metall- folie (geerdet). b) Messung zwischen jedem benachbarten Kontaktpaar, Gehäuse nicht gesteckt.

108-18685-1

15.	Strombelastbarkeit	Temperatur des Kontaktes an seiner heißesten Stelle:	GMI 12590 Abs. 5.6.1
		Some nonsection crows :	Prüfzeit 60min, bzw. bis
		T Kontakt ≤ 80°C	zum Erreichen des
			Temperaturgleichgewichts
		Temperatur des	Prüfströme:
		Steckverbinders im	lmax. = 5A bei 0.75mm²
		Griffbereich:	lmax. = 30Abei 4,0mm²
			Mögliche Beschränkung
1		TSteckverbinder ≤ 65°C	aus Deratingkurve
1			Alle Kammern sind
			einheitlich mit dem zu testenden Querschnitt zu
			bestücken.
			Bestückung entsprechend
			der Belegung der
		į	Messerleiste.
			Nicht belegte Kammern
			durch Blindstopfen
			verschließen.
		İ	Loitungolängo
			Leitungslänge : 300mm±20mm
			Prüftemperatur :
			23°C±5K

THERMISCHE PRÜFUNGEN										
	BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG	PRÜFUNG							
16.	Temperatur- beständigkeit	Teile sind über den gesamten Temperaturbereich und während der gesamten Prüfzeit funktionsfähig. Alle Anforderungen an den Kontakt bezüglich Kontakt- verrastung im Gehäuse und Gesamtdurchgangswiderstand müssen nach dieser Prüfung noch erfüllt werden. Das Gehäuse darf keine Verformungen, Risse oder Brüche aufweisen.	GMI 12590 Abs. 5.6.2 Prüfzyklus gemäß Abb. 1 Leiterquerschnitte: 0.75mm²für MQS- Kontakte und 4.0mm² für PQ-Kontakte Strombelastung: 5A/mm² Innenraum: T min = -40°C ± 3K T max. = +85°C± 3K 1 Zyklus: 4h Anzahl: 36 Zyklen Gesamtprüfdauer: 144h							
17.	Temperaturwechsel- prūfung	Nach dieser Prüfung müssen alle Anforderungen bezüglich Kontaktverrastung im Gehäuse und Gesamtdurchgangswiderstand erfüllt werden. Das Gehäuse darf keine Verformungen, Risse oder Brüche aufweisen.	GMI 12590 Abs. 5.6.3 Prüfzyklus gemäß Abb. 2 T min = -40°C ± 3K T max. = +105°C± 3K 1 Zyklus: 14h Anzahl: 12 Zyklen Gesamtprüfdauer: 168h							
18.	Entflammbarkeit	Brenngeschwindigkeit V Brenn ≤ 1,25mm/s ENTFÄLLT	GME 60261 Prüfung nur auf Brennge- schwindigkeit.							

UMWELTPRÜFUNGEN UND DIVERSE PRÜFUNGEN

BESCHREIBUNG	ANFORDERUNG	PRÜFUNG
19. Beanspruchung in Kondenswasser- klimaten (konstant)	Nach dieser Prüfung müssen alle Anforderungen bezüglich Kontaktverrastung im Gehäuse und Gesamtdurchgangswiderstand erfüllt werden. Es dürfen sich keine Verformungen, Risse oder Brüche gebildet haben.	GME 60202-D3-Stufe 3 Prüftemperatur: T = +40°C±3K relative Luftfeuchte: ≈100% Dauer: 72h +15min. Leiterquerschnitte: 0.75mm² für MQS-Kontakte und 4.0mm² für PQ-Kontakte Strombelastung: 5A/mm² Prüfstrom: 5A/mm² Im Wechsel während der Dauer von 72h: 10 min. EIN 10 min. AUS
20.Korrosionsbeständigkeit (Salzsprühnebel)	Nach dieser Prüfung müssen alle Anforderungen bezüglich Kontaktverrastung im Gehäuse und Gesamtdurchgangswiderstand erfüllt werden. Es dürfen sich keine Verformungen, Risse oder Brüche gebildet haben. ENTFÄLLT	Anwendung: 2 Wochenzyklus bei Motorraum Vorbehandlung der Prüflinge 1h bei +80°C+/-2,5K Zyklus (1 Woche) 24h Lagerung im Salzsprühnebel 6h Trocknungszeit im Wärmeschrank bei +40°C+/-2.5K 18h Lagerung im Salzsprühnebel 6h Trocknungszeit im Wärmeschrank bei +40°C+/-2.5K 18h Lagerung im Salzsprühnebel 6h Trocknungszeit im Wärmeschrank bei +40°C+/-2.5K 24h Lagerung im Salzsprühnebel 65h Trocknungszeit im Wärmeschrank bei +40°C +/-2.5K

108-18685-1

21. Wasserschutz (wasserdicht)	In die Steckverbindung ist nach Prüfung a und b kein Wasser eingedrungen	GMI 12590 Abs. 5.10.1 Gehäuse mit minimalen und maximalen Leiterquerschnitten bestückt.
	ENTFÄLLT	Nachweis: Wassernachweispaste
		Prüfablauf: a) Prüfung auf Wasserschutz nach DIN 40050, Teil 9, IPX 4K b) Alterung im Temperatur- schrank bei +90°C±3K für 250h±5h, anschließend Prüfung nach a)
22.Wasserschutz (Hochdruckgeschützt)	In die Steckverbindung ist nach Prüfung a und b kein Wasser eingedrungen	GMI 12590 Abs. 5.10.3 Gehäuse mit minimalen und maximalen Leiterquerschnitten bestückt.
	ENTFÄLLT	Nachweis: Wassernachweispaste Prüfablauf: a) Prüfung auf Wasserschutz nach DIN 40050, Teil 9, IPX 9K b) Alterung im Temperatur- schrank bei +90°C±3K für 250h±5h, anschließend Prüfung nach a)

108-18685-1

23.Schwingungsprüfung (Breitbandrauschen mit	Kein Überschreiten des Gesamtwiderstandes von 25Ω	GMI 12590 Abs. 5.11
Temperaturüberlagerung)	für eine Zeitdauer von > 1μs	Prüfaufbau gemäß Abb. 3
	Gehäuse darf keine Verformungen, Risse oder Brüche aufweisen.	IEC 68-2-14 Nb IEC 68-2-34 Fd IEC 68-2-36 Fdb
		Schwingparameter: Frequenzband F = 10Hz bis 1kHz Spektraler Beschleunigungs- dichte: 8.7 m²/s³ bei 10Hz 8.7 m²/s³ bei 25Hz 0.22m²/s³ bei 1 kHz
		Gesamtbeschleunigung (RMS): 30 m/s²
		Prüfzeit pro Raumrichtung : 22h+2h
		Reproduzierbarkeitsgrad : mittel
		Überlagerter Temperatur- zyklus: siehe Abb. 4 T _{max} = +85°C±3K T _{min} = -40°C±3K
		Strombelastung Prüfstrom I = 100mA
24.Spannungsrißkorrosions- prüfung	Nur für Messingwerkstoffe erforderlich.	GME 60208 Verfahren : A Prüfdauer : 4h
	ENTFÄLLT	



SONSTIGE PRÜFUNGEN PRÜFUNG **ANFORDERUNG BESCHREIBUNG** Prüftemperatur: 25. Ausdrückkraft F ≥ 80N T=23°C±5K Buchsengehäuse aus Rahmen Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. Krafteinleitung hat mittig über Buchsengehäuse und Rahmen zu erfolgen. Buchsengehäuse ohne Kontakte. 27. Haltekraft des F ≥ 20N Prüftemperatur: Schiebers T=23°C±5K in Vorraststellung Prüfgeschwindigkeit: v=75mm/min. ±25mm/min. Krafteinleitung hat mittig über die Betätigungsfläche des Schiebers in Schließrichtung zu erfolgen.

Rev A 15 of 22

108-18685-1

	lifikations- und Requalifikations	prüf	unge	n											
<u>PRÜFO</u>	GRUPPE		<u> </u>		·				<u></u>				٠,	, ,	
	PRÜFUNG	A	В	C	D	E	F				K		M	N.	0
	A P _ 1					 .				ENF			<u> </u>		
(01)	Allgemein	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		_
(02)	Sicht- und Maßprüfung	2,4	2,4	2,	2,	2,	2,9	2	2	2,	2,4	2,4	2,4		
	<u> </u>			10	16	10			ļ	11			<u> </u>		<u> </u>
(03)	Schließkraft		ļ	3,6	14	8	7		ļ	9	L	<u> </u>			<u>L</u>
(04)	Öffnnungskraft		<u> </u>	4,7	13	7	6		<u> </u>	8_				<u> </u>	<u> </u>
*	Steckzyklen (10 Stück)			5			<u> </u>		<u> </u>	ļ	ļ		L		<u> </u>
.(05)	Crimpausziehkraft			8			<u> </u>			ļ			ļ	<u> </u>	
(06)	Kontaktausrelßkraft			9	15	9	8	<u> </u>	<u> </u>	10				<u> </u>	<u> </u>
(07)	Unverwechselbarkeit	3					E	E	E	<u> </u>				<u> </u>	匚
(08)	Fallprüfung		3			<u> </u>	N	N	N	<u> </u>				<u> </u>	<u> </u>
(09)	Deratingkurve				6		T	T	T	<u> </u>				<u> </u>	
(10)	Spannungsabfall Crimp		<u></u>		3		F	F	F	<u> </u>					L
(11)	Kontaktwiderstand				4	ļ	Ä	Ä	Ä					<u> </u>	$oxed{oxed}$
(12)	Gesamtdurchgangs-]		5,9	3,6	3,5	L	L	3,5					
· ·.	widerstand				,11					,7				<u> </u>	匚
(13)	Isolationswiderstand				12		L	L	L	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	$ldsymbol{f eta}$
(14)	Spannungsfestigkeit					5	L	T	T			<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
(15)	Strombelastbarkeit		L		7		T					<u> </u>		<u> </u>	
(16)	Temperaturbeständigkeit				8					<u> </u>		ļ		<u> </u>	<u> </u>
(17)	Temperaturwechsel				10					4					<u> </u>
(19)	Kondenswasserklimate				<u> </u>	4			<u> </u>	ļ				<u> </u>	<u> </u>
(20)	Korrosionsbeständigkeit				İ		4				Ì				
	(Salzsprühnebel)				ļ			<u> </u>	<u> </u>	ļ	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>
(21)	Wasserschutz							3							
	(wasserdicht)							<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	↓	igspace
(22)	Wasserschutz								3						
	(Hochdruckgeschützt)	<u> </u>			ļ				1_	<u> </u>	1	<u> </u>	ļ	ـــــ	igspace
(23)	Schwingungsprüfung	<u> </u>			<u> </u>		<u> </u>		ļ	6		1	<u> </u>	 	igspace
(25)	Ausdrückkraft Buchsengeh.	<u> </u>		L		ļ			<u> </u>	_	3	<u> </u>	ऻ	<u> </u>	<u> </u>
(26)	Haltekraft Schiebervorrastst.		<u>L.</u>	<u></u>			L	<u> </u>					3	1	<u> </u>

Anzahl der Prüflinge siehe Abschnitt 4.1 Die Zahlen geben die Reihenfolge an,in der die Prüfungen erfolgen.

Electronics

AMP

108-18685-1

4 QUALITÄTSICHERUNGSMASSNAHMEN

4.1 Qualifikationsprüfung

A. Auswahl der Prüflinge

Die Prüflinge müssen den Zeichnungsunterlagen entsprechen und durch Zufall der laufenden Produktion entnommen sein.

Die Anzahl der Prüflinge setzt sich wie folgt zusammen:

Für die

Prüfgruppe A:6 Stück Prüfgruppe B: 6 Stück Prüfgruppe C: 6 Stück

Prüfgruppe D: 3 Stück je getesteten Leiterquerschnitt

Prüfgruppe E: 6 Stück +1 Stück

Prüfgruppe F: - Stück
Prüfgruppe G: - Stück
Prüfgruppe H: - Stück
Prüfgruppe J: 6 Stück
Prüfgruppe K: 6 Stück
Prüfgruppe L: 6 Stück
Prüfgruppe M: 6 Stück

B. Prüfgruppen

Die Prüfungen müssen gemäß der unter Abs. 3.6 aufgeführten Prüfgruppen durchgeführt werden.

4.2 Requalifikationsprüfung

Falls signifikante, die vereinbarten Eigenschaften berührende Änderungen der Form, Ausstattung oder Funk-tion des Produktes oder dessen Herstellungsverfahrens vorgenommen wurden, wird die zuständige Ent-wicklungsabteilung einen Requalifikationstest koordinieren. Dieser besteht aus einem Teil oder den gesam-ten ursprünglichen Prüfgruppen, je nach Festlegung durch die Entwicklungs- und Qualitätsicherungsabteilung.

4.3 Abnahme

Die Abnahme basiert auf dem Nachweis, daß das Produkt den Anforderungen nach Abschnitt 3.5 genügt. Abweichungen, die auf Meßgeräte, Meßanordnungen oder Bedienungsmängel zurückzuführen sind, dürfen nicht zu einem Entzug der Qualifikation führen.

Tritt eine Abweichung am Produkt auf, müssen korrigierende Maßnahmen ergriffen werden und die Qualifikation ist erneut nachzuweisen. Vor dieser Requalifikation ist durch entsprechende Prüfungen der Erfolg der Korrekturmaßnahme zu bestätigen.

17 of 22



108-18685-1

4.4 Prüfung und Konformität

Die Konformitätsprüfung erfolgt nach dem zugehörigen Qualitäts-Inspektionsplan, der die annehmbare Qualitätsgrenzlage nach dem Stichprobenumfang festlegt.

Maßliche und funktionelle Anforderungen müssen mit den Produktzeichnungen und dieser Spezifikation

übereinstimmen.

5

ANHANG

Abb. 1: Prüfzyklus für Temperaturbeständigkeit




Abb. 2: Prüfzyklus Temperatur-Wechselprüfung







Abb. 3: Prüfaufbau Schwingversuch





108-18685-1

Abb. 5: Prüfaufbau Spannungsabfall - Crimp



$$U_{Crimp} = U_{AB} = U_{AC} - U_{CD}$$

Abb. 6: Prüfaufbau Kontaktwiderstand

siehe Abb. 5 und 7

108-18685-1

Abb. 7: Prüfaufbau Gesamtdurchgangswiderstand




Abb. 8: Deratingkurven

Strombelastung (|)

Deratingkurven

Umgebungstemperatur