




Fußflansch



Schaltbild



Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor.

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab
Bearb.	22.10.2014	Mielk	DIN ISO 2768 cL	1:1
Gepr.	26.11.2014	Mielk		



Zeichnungs-Nr.:	30-213-11
Vers.Nr.:	

Technische Daten

Die bistabilen Relais der Baureihe 30 sind mit 2 Spulen und dauermagnetischer Haltung ausgestattet. Ein Impuls auf die Anzugsspule läßt das Relais anziehen (schließen). Ein Dauermagnet hält das Relais stromlos in dieser Position. Ein Impuls auf die Abwurfspule läßt das Relais abfallen (öffnen). Die geöffnete Position wird durch den Dauermagneten unterstützt.

Allgemeine Daten

Umgebungstemperatur -40°C bis +74°C
 Schutzart: Innenraum IP67 (0,2bar;1 min) und IP6K9K nach IEC 529,2.Ausg.1989*
 Schutzart: Anschlüsse IP00 nach IEC 529,2.Ausg.1989*
 Vibration 4g / 50-2000 Hz
 Schock 6g / 11 msec
 Beständigkeit Beständig gegen gebräuchliche Öle, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten, Alkohol und Feuerlöschmittel
 Gewicht 530 g

Elektrische Daten

Min. Isolationswiderstand 100 MOhm
 Isolationswiderstand nach Belastung 50 MOhm
 Hochspannungsfestigkeit 1050 V für 1 min
 Max. Kontaktspannungsabfall 150 mV
 Kontaktspannungsabfall nach Lebensdauer 175 mV
 Dauerstrom (Nennlast) 200 A-
 Überlast 1600 A- für 1s, 400 A- für 20s

Lebensdauer

Nennlast (Ohmsch) 50 000 Schaltspiele
 Mechanisch 100 000 Schaltspiele

Spulendaten

Betriebsspannung 9V- bis 16V-
 Nennspannung 12V-
 Anzugsspannung (min.) 9V-
 Min. Abwurfspannung (min.) 7V-
 Anzugsspulenwiderstand 2,1 Ohm +/-20%
 Anzugsstrom ca. 6,6A
 Abwurfspulenwiderstand 2,6 Ohm +/-20%
 Abwurfstrom ca. 6,0A
 Anzugsimpulsdauer ca. 50ms (Dauerimpuls max. 1min)
 Abwurfsimpulsdauer ca. 50ms (Dauerimpuls max. 1min)

Schaltzeiten

Anzugszeit einschl. Prellzeit max. 15ms
 Prellzeit max. 5ms
 Abwurfzeit max. 10ms

Sonstige Angaben

Anschlussquerschnitt bei Nennlast min. 70mm
 Einbaulage beliebig

* entspricht DIN 40050 Teil 9 Ausgabe 1993

Änderungen vorbehalten

Für diese Zeichnung behalten wir uns das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	02.09.2014	Mielk	-	1:1		30-213-11
Gepr.	26.11.2014	Mielk				Vers.Nr.: