



intercontec
products

Kontaktstift ø1 mm

Einsatzbereich: - 915 Isolierkörper

TE Teile Nr.: 61-0239-011-P00

IC Ref. Nr.: 61.239.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom max. 5 A*
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

Werkstoff

Kontakt Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich Crimp/ 0,05 - 0,75 mm^{2 1)}
0,10 - 0,75 mm^{2 2)}
max. Litzenaußendurchmesser ø2,45 mm
Abisolierlänge 5 mm
Crimpeinstellungen sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen 500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

digitale Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0235-000-000¹⁾
IC Ref. Nr.: C0.235.00¹⁾

analoge Crimpzange TE Teile Nr.: C0-0201-000-000²⁾
IC Ref. Nr.: C0.201.00²⁾


Positioniereinsatz TE Teile Nr.: C0-0258-000-000
IC Ref. Nr.: C0.258.00

Crimpen - kraftunterstützt

Crimpmaschine TE Teile Nr.: WA-1672-000-000
IC Ref. Nr.: WA10672

digitaler Crimpeinsatz, klein TE Teile Nr.: C0-0372-000-000¹⁾
IC Ref. Nr.: C0.372.00¹⁾

digitaler Crimpeinsatz, mittel TE Teile Nr.: C0-0373-000-000²⁾
IC Ref. Nr.: C0.373.00²⁾



Hauptabmessungen

Kontaktstift

Y6-C377-000-00DE erstellt: 18.08.2010/Ra; geändert: 22.08.2023/MC

© 2023 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin ø1 mm

for: - 915 Insulation Insert

TE part number: 61-0239-011-P00

IC reference number: 61.239.11

Electrical Data

rated current max. 5 A*
contact resistance < 5 mOhm

Material

contact brass, gold plated

Termination

cross-section crimp/ 0.05 - 0.75 mm² ¹⁾
0.10 - 0.75 mm² ²⁾
max. outer wire diameter ø2.45 mm
stripping length 5 mm
crimp settings select individually

Mechanical data

matting cycles 500

Tools (not part of product contents)

digitale crimping tool TE part no.: C0-0235-000-000 ¹⁾
IC ref. no.: C0.235.00 ¹⁾

analog crimping tool TE part no.: C0-0201-000-000 ²⁾
IC ref. no.: C0.201.00 ²⁾


positioner TE part no.: C0-0258-000-000
IC ref. no.: C0.258.00

power crimping

crimping machine TE part no.: WA-1672-000-000
IC ref. no.: WA10672

digital crimp insert, small TE part no.: C0-0372-000-000 ¹⁾
IC ref. no.: C0.372.00 ¹⁾

digital crimp insert, medium TE part no.: C0-0373-000-000 ²⁾
IC ref. no.: C0.373.00 ²⁾



Main Dimensions

contact pin

Y6-C377-000-0EN issued: 18.08.2010/Ra; modified: 22.08.2023/MC

© 2023 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section