



intercontec
products

Kontaktbuchse ø2 mm

Einsatzbereich: - 723 htec

TE Teile Nr.: 60-0270-011-P00

IC Ref. Nr.: 60.270.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 23 A*
< 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt

Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart/-bereich
max. Litzenaußendurchmesser
Abisolierlänge
Crimpeinstellungen

Crimp/ 0,35 - 2,5 mm²
ø3,9 mm
7 mm
sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen

500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)
digitale Crimpzange, klein


TE Teile Nr.: C0-0324-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.324.00

analoge Crimpzange, mittel

TE Teile Nr.: C0-0201-000-P00
IC Ref. Nr.: C0.201.00

(Positioniereinsatz für analoge Crimpzange

TE Teile Nr.: C0-0138-000-000
IC Ref. Nr.: C0.138.00)



Hauptabmessungen
Kontaktbuchse

erstellt: 18.03.2011/MH; geändert: 07.07.2022/FK

© 2022 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Socket $\varnothing 2$ mm

for: - 723 htec

TE part number: 60-0270-011-P00

IC reference number: 60.270.11

Electrical Data

rated current
contact resistance

max. 23 A*
< 3 mOhm

Material

contact

brass, gold plated

Termination

cross-section
max. outer wire diameter
stripping length
crimp settings

crimp/ 0.35 - 2.5 mm²
 $\varnothing 3.9$ mm
7 mm
select individually

Mechanical Data

mating cycles

500

Tools (not part of product contents)

digital crimping tool, small


TE part no.: C0-0324-000-P00
IC ref. no.: C0.324.00

analog crimping tool, medium

TE part no.: C0-0201-000-P00
IC ref. no.: C0.201.00

(positioner for analog crimping tool

TE part no.: C0-0138-000-000
IC ref. no.: C0.138.00)



Main Dimensions
contact socket

issued: 18.03.2011/MH; modified: 07.07.2022/FK

© 2022 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section