







Technische Daten

Aufbau

Werkstoff, Gehäuse..... PA schwarz
Werkstoff, Druckknopf..... PMMA rot
Werkstoff, Kabel spez. TPE 2x0,75mm²
Schutzart Innenraum..... IP6K9K IEC 60529
Anschlüsse..... IP00 IEC 60529
Max. Anzugsdrehmoment..... max. 5 Nm
Gewicht ca. 450g


Mechanische Daten

Vorlaufweg 1,5±0,5mm
Gesamtweg 2,5±0,5mm
Schaltkraft 30 bis 45N
Stromführende Teile Cu-Legierung
Kontaktwerkstoff..... Ag-Legierung
Mech. Lebensdauer 100 000 Schaltspiele
Umgebungstemperatur..... -40°C to +90°C

Elektrische Daten

Nennspannung 9VDC bis 32VDC
Dauerstrom 10mA bis 5A

Schaltbild



Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Allgemeintoleranz	Maßstab		Zeichnungs-Nr.:
Erstel.	08.07.2014	Drech	DIN ISO 2768 cL	1:1		TS-213-RT11 911
Bearb.	21.03.2019	Hamar				
Freig.	22.03.2019	Baumg				Vers.Nr.: