



intercontec
products

Kontaktstift ø2 mm

Einsatzbereich: - 723 htec

TE Teile Nr.: 61-0243-011-P00

IC Ref. Nr.: 61.243.11

Elektrische Werte

Bemessungsstrom
Durchgangswiderstand

max. 30 A*
< 3 mOhm

Werkstoff

Kontakt

Messing, vergoldet

Anschluss

Anschlussart
Anschlussbereich
Abisolierlänge
Crimpeinstellungen

crimp
2,5 - 4,0 mm²
7 mm
sind individuell zu wählen

Mechanische Werte

Steckzyklen


500

Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

analoge Crimpzange
Positioniereinsatz für analoge Crimpzange
Crimpen -kraftunterstützt
Crimpmaschine
digitaler Crimpeinsatz, mittel

Best.-Nr.: C0.201.00
Best.-Nr.: C0.138.00

Best.-Nr.: WA10672
Best.-Nr.: C0.373.00



Hauptabmessungen

Kontaktstift

Y6-C109-000-00DE erstellt: 12.05.2010/Ra; geändert: 18.09.2017/KC

© 2017 TE Connectivity.

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) und speedtec sind Marken.

Auch wenn TE Connectivity (TE) bemüht ist, die Korrektheit der Informationen in diesem Beitrag sicherzustellen, übernimmt TE keinerlei Gewährleistung dafür, dass diese fehlerfrei, zutreffend, korrekt, verlässlich oder aktuell sind. TE behält sich das Recht vor, die in diesem Beitrag genannten Informationen jederzeit ohne Ankündigung zu ändern. TE weist ausdrücklich jegliche Gewährleistung hinsichtlich der in diesem Beitrag genannten Informationen zurück, einschließlich der implizierten Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für bestimmte Zwecke. Die Maßangaben in diesem Beitrag dienen ausschließlich zu Referenzzwecken und Änderungen sind vorbehalten. Änderungen der Spezifikationen sind vorbehalten. Bitte fragen Sie TE nach den aktuellen Maßangaben und Designspezifikationen

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* Bei max. Anschlussquerschnitt



intercontec
products

Contact Pin $\varnothing 2$ mm

for: - 723 htec

TE part number: 61-0243-011-P00

IC reference number: 61.243.11

Electrical Data

rated current
contact resistance

max. 30 A*
< 3 mOhm

Material

contact

brass, gold plated

Termination

kind of termination
cross-section
stripping length
crimp settings

crimp
2.5 - 4.0 mm²
7 mm
select individually

Mechanical Data

mating cycles


500

Tools (not part of product contents)

analog crimping tool
positioner for analog crimping tool
power crimping
crimping machine
digital crimp insert, medium

order code: C0.201.00
order code: C0.138.00

order code: WA10672
order code: C0.373.00



Main Dimensions

contact pin

Y6-C109-000-00EN issued: 12.05.2010/Ra; modified: 18.09.2017/KC

© 2017 TE Connectivity

TE Connectivity, TE connectivity (logo), intercontec (logo) and speedtec are trademarks.

While TE Connectivity (TE) has made every reasonable effort to ensure the accuracy of the information in this presentation, TE does not guarantee that it is error-free, nor does TE make any other representation, warranty or guarantee that the information is accurate, correct, reliable or current. TE reserves the right to make any adjustments to the information contained herein at any time without notice. TE expressly disclaims all implied warranties regarding the information contained herein, including, but not limited to, any implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. The dimensions in this article are for reference purposes only and are subject to change without notice. Specifications are subject to change without notice. Consult TE for the latest dimensions and design specifications.

TE Connectivity Industrial GmbH
Bernrieder Straße 15
94559 Niederwinkling, Germany
+49 9962 2002 - 0
intercontec@te.com
www.intercontec.biz



* for max. wire cross-section