



POSITIVE LOCK 多位连接器

生产效率与人体工学设计高效结合

应用

- 空调
- 微波炉
- PCB板

规格

- 产品规格: [108-106568](#)
- 应用规格: [114-106568](#)

电气性能

- 18-14 AWG – 15A max

产品合规性/认证

- UL1977
- 符合RoHs、REACH
- VDE

材料

- 外壳: 高性能PBT
 - UL94V-0
 - GWT 750°C
- 触点: 镀锡, 铜合金

TE Connectivity推出Positive Lock系列新品, 多位连接器, 搭载全新设计的低插入力端子, 该产品能更好地满足行业对提高制造效率和简化零件装配的需求。多位连接器旨在与印刷电路板 (PCB) 上的多位插片实现高效及快速的连接, 解决了原先低效, 重复性的连接模式。同样地, 正向锁定功能和防呆设计外壳可防止由于半插或误插而引起的高额产线损失。同时结合新一代 F-spring 结构端子和其创新门锁设计, 可满足更低插入力需求 (<15N/每位), 更好地实现轻松便捷可靠连接。

特点和优势

- 更低插入力(<15N/每位), 更顺畅连接
- 多位外壳(3或4位)可供选择, 提高装配效率
- 防呆设计外壳有助于消除不当连接的风险隐患
- 外壳双面突出斜坡设计, 提升握持手感, 降低操作疲惫
- 正向锁定系统确保可靠连接, 提供高保持力, 正确连接时提供声感回馈
- 向后拉动外壳, 开启解锁功能即可轻松与插片分离
- 高强度的机械设计降低装配过程中损坏的可能性

POSITIVE LOCK 多位连接器

零件编号

零件编号	零件名称
2379911-1	250 FSPRING REC. 18-14AWG TPBR
2379907-1	250 HSG.F-SPRING REC. 10mm3P NAT
2380041-1	250 HSG.F-SPRING REC. 10mm4P NAT

te.com

© 2022 TE Connectivity. 版权所有。

TE Connectivity、和TE Connectivity（标志）和Positive Lock 是商标。此处提及的所有其他标志、产品和/或公司名称可能是其各自所有者的商标。

尽管 TE Connectivity已尽一切合理努力确保本手册中信息的准确性，但 TE Connectivity不保证其无错误，TE Connectivity也不作出任何其他声明、担保或保证信息的准确性、正确性、可靠性或及时性。TE Connectivity保留随时对此处包含的信息进行任何调整的权利，恕不另行通知。

TE Connectivity明确否认对此处所含信息的所有默示保证，包括但不限于对适销性或特定用途适用性的任何默示保证。本目录中的尺寸仅供参考，如有更改，恕不另行通知。规格如有变更，恕不另行通知。有关最新的尺寸和设计规格，请咨询 TE Connectivity。

07/22