



楼宇安全与安保



监测、检测、连接

凭借久经验证的互连解决方案使我们在日益增强的建筑智能化领域保持领先地位。
我们的产品能够：

- 帮助您增加或扩展设备智能
- 提高端点设备的能力并增加其数据带宽
- 扩展终端设备的性能以及网络通信范围。

不论是火灾探测的设计、视频监控还是门禁管理系统，我们都能提供有助于加快步入市场的正确解决方案。

了解更多
te.com



楼宇安全与安保

输入/输出 (I/O) 和电缆组件

产品满意度取决于可靠的I/O和电缆组件连接性

HDMI连接器*

高清晰度多媒体接口连接器，是一种数字化视频/音频接口技术，最高数据传输速度为48Gbps。TE全屏蔽设计可提供完善的ESD防护
TE全屏蔽设计可提供完善的ESD防护



5G

RJ45 连接器*

种类齐全的模块化I/O插孔和插头可提供可靠的紧凑型解决方案



5G

CT连接器

2mm间距线到板连接器，可通过压接和IDC形式与横向或者竖向底座选件进行互连



Mini CT 连接器

1.5mm间距线到板连接器，可通过压接和IDC形式与横向或者竖向底座选件进行互连



USB连接器*

TE可提供全系列USB接口，含Type A & B & C 以及Micro USB，支持USB3.0和USB3.1信号传输，最高可支持IPx8防水需求



5G

多媒体电缆组件*

可提供各种接口配套的线缆，含DVI、HDMI、DisplayPort和USB，并支持最新的高速标准



5G

高性能互连 (HPI)

采用行业标准的方形端子线到板连接器，有多种间距和颜色可供选择，并与横向或者竖向的底座选件进行互连



FPC连接器

支持柔性印刷电路板的连接器，有旋盖式和非旋盖式，有多种间距可供选择



线缆

面向精密信号完整性和严苛环境的专用/定制线缆



天线

天线性能、可靠性和耐久性至关重要

嵌入式天线*

该产品系列采用超薄设计，并且支持4G和5 GHz Wi-Fi无线连接应用



5G

Free Height连接器

板到板连接器，有多种间距、高度和针数的产品可供选择



板对板

出众的信号完整性降低电气噪声的不利影响

电池连接器

平衡载流能力，提供更大电流，并利用一系列解决方案支持快速充电



电源和接地

我们的小型化解决方案有助于降低及控制复杂系统中EMI的影响

弹簧夹

微型可扩展表贴式触点，便于设计人员在任意位置安装接地解决方案



卡和插座

从IC插座到SD卡，我们都能够轻松实现连接以及处理、共享或存储数据

DIP插座

使用6-48个触点在集成电路 (IC) 和印刷电路板 (PCB) 之间提供可靠连接



DIMM插座*

双直插式内存模块插座设计符合JEDEC行业标准。能够可靠连接到标准内存模块



5G

迷你弹簧插座

一系列单独插座采用超薄型设计，端子电阻小，可实现更加紧密的板件叠装并增加PCB间隙



卡座连接器

可支持标准、微型SIM以及Micro SD卡，有推拉式、推推式、顶出式以及豆腐块式可供选择

