




AKILLI KART OKUYUCU

Endüstriyel ve Ticari Taşıma

Daha Güvenli Yollar için Connectivity


TE Connectivity (TE) Industrial & Commercial Transportation'ın yeni akıllı kart okuyucusu, bir ticari aracın sürüş yaptığı saati izlemek için dijital bir takografı birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup yorgunlukla ilgili kazaları önlemeye yardımcı olmaktadır. Akıllı kart okuyucu kolay kullanımlı, kurcalamaya karşı dayanıklı ve son derece sağlamdır.

TE'nin akıllı kart okuyucusu, uzun yıllar yoğun kullanım sağlayacak bir akıllı kart okuyucusuna ihtiyaç duyan takograf üreticileri için dayanıklı ve ekonomik bir çözümdür. Kompakt (112,2 x 61,5 x 6,05 mm) bir çözüm olan bu okuyucu, yüksek titreşimlere (1.000 Hz'ye kadar) ve şiddetli mekanik şoklara (50 G'ye kadar) dayanıklılık gösterir. -25 ila +80 C çalışma sıcaklığına sahip olan akıllı kart okuyucu, çeşitli iklim değişiklikleri ile karşı karşıya kalan takograf uygulamaları için idealdir.

Akıllı kart okuyucu, kolay kart yerleşimi için tasarlanmış olup kartın hızlı ve otomatik bir şekilde çıkarılması için elektromanyetik bir fırlatıcı kullanır. Son derece dayanıklıdır ve 25.000 kart yerleştirme/çıkarma döngüsünü destekler. Akıllı kart okuyucunun ağır işe yönelik termoplastik gövdesinin yanıcılık oranı UL 94 V0'dır.

ÖZELLİKLER

- ISO 7810 ve 7816 standartları uyarınca akıllı karta bağlanır
- Kolay takma ve otomatik çıkarma için elektromekanik fırlatıcı
- Kurcalamaya karşı dayanıklı programlanabilir kart kilidi
- İki vida ve iki yan mandal ile kolay kurulum
- Kirlenmeyi önlemek için akıllı kartı silen toz kapağı



Akıllı Kart Okuyucu

1. TE konektör 794617-2
2. Elektromekanik fırlatma mekanizması
3. 119,05 ve 99,05 mm uzunluklarında mevcut esnek PCB
4. ISO 7810 ve 7816 uyarınca akıllı karta bağlanır

TEKNİK ÖZELLİKLER

Mekanik

Kart Eşleşme Gücü:	15 N maks.
Titreşim:	1,000 Hz'ye kadar
Mekanik Şok:	50 G
Boyut:	112,2 x 61,5 x 6,05 mm
Çalışma Sıcaklığı	-25 ila +80 C
Yerleştirme/Çıkarma Döngüleri:	25.000

Elektriksel

Sonlandırma Direnci:	$\leq 100 \text{ M}\Omega$
Yalıtım Direnci:	$\geq 1.000 \text{ M}\Omega$
Dielektrik Dayanım Gerilimi:	500 V AC; 1 dak.

GEÇERLİ DOKÜMANLAR

Ürün Teknik Özelliği:	108-64015	Paket Özellikleri:	107-64241
Uygulama Teknik Özelliği:	114-94417		

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Tanım

Parça Numarası

Akıllı kart okuyucu, elektromekanik fırlatıcı, 119,05 mm esnek PCB	1955562-1
Akıllı kart okuyucu, elektromekanik fırlatıcı, 99,05 mm esnek PCB	1955562-2

te.com/ict

TE Connectivity, TE Connectivity (logo) ticari markalardır.

Yalnızca gösterim amacıyla kullanılan çizimler, açıklamalar ve şemalar dahil olmak üzere burada verilen bilgilerin güvenilir olduğu kabul edilmektedir. Ancak TE Connectivity kesinliği veya bütünlüğü konusunda herhangi bir garanti sağlamamakta olup kullanımına ilişkin yükümlülükten feragat etmektedir. TE Connectivity'nin yükümlülükleri yalnızca TE Connectivity'nin Standart Satış Hüküm ve Koşullarında belirtildiği üzere olacaktır ve hiçbir durumda TE Connectivity, ürünün satışı, yeniden satışı, kullanımı veya yanlış kullanımından doğan olası, dolaylı veya bağlı hasarlardan sorumlu olmayacaktır. TE Connectivity ürünlerini kullanan kişiler söz konusu ürünün belirlenen uygulamaya uygun olup olmadığını belirlemek için kendi değerlendirmelerini yapmalıdır.

© 2016 TE Connectivity Ltd. şirketler grubu Tüm Hakları Saklıdır.

TS-ICT-SMCARD 05/16 Orijinal

ÜRÜN VERİ SAYFASI

TE Connectivity Endüstriyel ve Ticari Taşıma

Ampèrestr. 12-14
64625 Bensheim
Germany

Tel +49 (0)6251 133-0
www.te.com