




Verarbeitungswerkzeuge > Equipment zur Verarbeitung von Hochvoltdrähten



Werkzeugtyp: Drahtcrimpmaschinen

Abisolierung: Nein

Eigenschaften

Weitere

Werkzeugtyp	Drahtcrimpmaschinen
Abisolierung	Nein

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Out of Scope
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Out of Scope
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2021 (211) Does not contain REACH SVHC
Halogengehalt	Not Yet Reviewed for halogen content
Lötfähigkeit	Not applicable for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf



der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile

TE Teilennr.: 541935-2
HV-APPL.PCON21 90DEG 25-50
SQMM

TE Teilennr.: 2348306-1
KIT, CQM II, HFT

TE Teilennr.: 2305470-1
HV MODULAR DIE HOLDER WITH
FINE ADJUST

TE Teilennr.: 2234443-1
DIE HOLDER WITH FINE ADJUST,
LEFT-RIGHT

TE Teilennr.: 2305470-2
HV MODULAR DIE HOLDER WITH
FINE ADJUST

Auch serienmäßig | HVA 630

E-Mobility Kfz-Steckergehäuse(1)

E-Mobility Kfz-Stiftleisten(3)

EMV-Abschirmung für Kfz-
Steckverbinder(2)

Kabelsätze für Elektro-, Hybrid- und
Brennstoffzellenfahrzeuge(104)

Kfz-Dichtungen und Blindstopfen(1)

Kfz-Steckergehäuse(31)

Auch serienmäßig | AMP+ HVP800




EMV-Abschirmung für Kfz-Steckverbinder(2)



Kabelsätze für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge(104)



Kfz-Dichtungen und Blindstopfen(1)



Kfz-Klemmen und Crimpkontakte(4)



Kfz-Steckergehäuse(31)




Schutz- und Abdeckkappen für Kfz-Steckverbinder(60)

Auch serienmäßig | IPT / APT




E-Mobility Kfz-Steckergehäuse(1)




EMV-Abschirmung für Kfz-Steckverbinder(2)



Kfz-Dichtungen und Blindstopfen(1)



Kfz-Steckergehäuse(31)



Weiteres Zubehör für Kfz-Steckverbinder(4)

Auch serienmäßig | Ladedosen



E-Mobility Kfz-Steckergehäuse(1)

Kabelsätze für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge(104)

Kfz-Dichtungen und Blindstopfen(1)

Kfz-Steckergehäuse(31)

Auch serienmäßig | **HVP 1100**

Dichtungen und Blindstopfen für Steckverbinder(1)

Equipment zur Verarbeitung von Hochvoltdrähten(8)

Kfz-Dichtungen und Blindstopfen(1)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilennr.:0411-240-2005
EXT TOOL, SIZE 20, 16-22 AWG, N, RED

TE Teilennr.:480435-1
187 FASTON HSG. REC 1P NATURAL

TE Teilennr.:539960-1
AUSZ-WKZ,MICRO TIM.

TE Teilennr.:964324-1
SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn

TE Teilennr.:1-1579007-1
EXTRACTION TOOL

TE Teilennr.:1579008-9
INSERTION TOOL

TE Teilennr.:2150279-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-080F130F-REM

TE Teilennr.:2150637-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-130F180F-REA

TE Teilennr.:7-2151260-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-100F1700



Dokumente

Datenblätter/Katalogseiten

High Voltage Cable Processing Solutions

Englisch

Benutzeranleitungen

HF-20 PN 2335500-[], HV-20 PN 2348822-[], and HV20V PN 2399816-[] Terminators

Englisch

High Force 20 (HF-20) Terminator, PN 2335500-[], and High Voltage 20 (HV-20) Terminator, PN 2348822-[]-IT

Freigabe Agentur

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

Französisch

CE Konformitätserklärung

Englisch

CE Konformitätserklärung

Deutsch

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung

CE Konformitätserklärung