


Batterietrennschalter 500A



Technische Daten:

Gehäusewerkstoff:	Haube	Vyncolit schwarz
	Deckel	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff	PA GF schwarz	
Min. Isolationswiderstand	100MØhm	
Hochspannungsfestigkeit	1050V-1min.	
Max. Kontaktspannungsabfall bei Nennlast.....	150mV	
Betriebsspannung	bis 32VDC	
Dauerstrom	500A	
Überlast	1500A-4min.	
	2000A-1.5min.	
	2500A-10sec.	
Schutzart	IP 67/ IEC 529	
Vibration	4G/ 50-2000Hz	
Schock	6G/ 11ms	
Gewicht.....	340g	
Umgebungstemperatur	-40°C bis +85°C	
Anschlussquerschnitt bei Nennlast	min. 250mm²	
Einbaulage	beliebig	
Schalthebel	abziehbar	
Max. Anzugsmoment (Hauptkontakte).....	15-20Nm	

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN ISO 16016 vor

	Datum	Name	Allgemeintoleranz DIN ISO 2768 cL	Maßstab 1:2		Zeichnungs-Nr.:
Erstel.	11.03.2003	Bicer				35-502
Bearb.	09.08.2019	Mielk				
Freig.	14.08.2019	Grind				