



AS SHOWN
Wie gezeigt: 9-2334942-1

FOR CABLE OUTSIDE DIAMETER 3.2±0.1
Fuer Kabelaussendurchmesser 3.2±0.1





NOTES
Bemerkungen

- 1
- TE ORDER NUMBER AND REVISION OF THE MOLD
TE Bestell-Nummer und Revision
- 2
- MOLD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
- 3
- MATERIAL MARKING ACCORDING TO VDA 260
Materialkennzeichnung nach VDA 260
- 4
- PRODUCTION DATE WITH DATE-CLOCK
Produktionsdatum mit Datumsuhr

AS SHOWN
Wie gezeigt: 9-2334942-2

FOR CABLE OUTSIDE DIAMETER 4.0±0.1
Fuer Kabelaussendurchmesser 4.0±0.1



DIMENSION AND TOLERANCES ACCORDING TO:
Bemaßungen und Toleranzen gemäß:

DIN 16742
DIN EN ISO 8015 (A2) - DIN EN ISO 291
DIN EN ISO 14405

9-2334942-2	A	1	PA66/6	BLUE blau	0.083	HDSCnet SWS COVER HDSCnet EDS Halter	2
9-2334942-1	A	1	PA66/6	BLACK schwarz	0.085	HDSCnet SWS COVER HDSCnet EDS Halter	1
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	QTY Anzahl	MATERIAL	COLOUR Farbe	WEIGHT (g)	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.				DWN C. Schnepfer CHK J. Barth APVD Ch. Fierwein	26 JUL 2018 27 JUL 2018 27 JUL 2018	TE Connectivity		
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]				TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN:		NAME HDSCnet SWS COVER HDSCnet EDS Halter		
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle				FINISH/SOBERFLÄCHE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle		SIZE CAGE CODE DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR.		
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG		RESTRICTED TO NUR FÜR		
SCALE MASSSTAB				10:1		SHEET BLATT		
OF VON				1		REV A2		