







CODINGS
Kodierungen
2:1




NOTES
Bemerkungen


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITYATIVE
Massgebend ist nur der deutsche Text
- CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- SUPPLIER-MARKING
Lieferantenkennzeichnung
- MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- DATE MARKING
Datumskennzeichnung
- CAVITY IDENTIFICATION
Kammerkennzeichnung
- SPACE OF ACTIVITY MIN. 15 mm
Betaetigungsfreiraum min.
- CONTACTS BY TE CONNECTIVITY: SEE 1452674/SINGLE WIRE SEAL VERSION
Kontakte von TE Connectivity: siehe 1452674/Einzeldichtungs-Version
MAX. WIRE SIZE 1.0 mm² FLR PERMITTED. DIN 72551-6
MAX. INSULATION DIAMETER 2.1 mm.
max. zulaessiger Leitungsquerschnitt 1.0 mm² FLR. DIN 72551-6
max. Aussendurchmesser Isolierung 2.1 mm.
- REGRIND USAGE IN CLOSED LOOP PROCESSING ALLOWED
Verwendung von Rezyklat im "closed loop"-Verfahren zulaessig
- ALL EXTERNAL EDGES DESIGNED AS CHAMFER: 0.5x30° OR RADII MIN. 0.1
Alle Aussenkanten als Fasen: 0.5x30° oder als Rundung min. 0.1
- SUPPLY CONDITION: RETAINER (ITEM 3) IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Kontaktsicherung (Pos. 3) in Vorraststellung
- SUPPLY CONDITION: CPA (ITEM 5) IN PRELOCKED POSITION
Auslieferungszustand: Gehaeusesicherung (Pos. 5) in Vorraststellung
- TE CONNECTIVITY ORDER-NO.
TE Connectivity Bestell-Nr.
- MOULD CAVITY MARKING: X.Y
X = MOULD NO.
Y = MOULD CAVITY NO.
Formnestkennzeichnung: X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
50	CONTACTS BY TE CONNECTIVITY Kontakte von TE Connectivity	1452674 SINGLE WIRE SEAL VERSION Einzeldichtungs-version
51	PRODUCT-SPEC. Produkt-Spez.	108-94453
52	APPLICATION-SPEC. Verarbeitungs-Spez.	114-94327
53	ACCORDING TO INTERFACE BY TE CONNECTIVITY Passend zu AV von TE Connectivity	114-94328
54	MATING TO CONNECTOR BY TE CONNECTIVITY Passend zu Gehaeuse von TE Connectivity	2301519

RETAINER (ITEM 3) IN END-LOCK POSITION
Kontaktsicherung (Pos. 3) in Endraststfstellung



RETAINER (ITEM 3) IN PRE-LOCK POSITION
Kontaktsicherung (Pos. 3) in Vorraststfstellung



DISPLACEMENT
Verschiebeweg

