



Conectores > Conectores rectangulares > Conectores rectangulares estándar



Tipo de producto del conector: **Carcasa**
Tipo de conector y de carcasa: **Receptáculo**
Sistema de conectores: **Cable a placa**
Retención de contactos dentro de la carcasa: **Sin**
Índice de flamabilidad UL: **UL 94V-0**

Características

Características del tipo de producto

Tipo de producto del conector	Carcasa
Tipo de conector y de carcasa	Receptáculo
Sistema de conectores	Cable a placa
Sellable	No
El conector y el contacto se conectan a	Alambres y cables

Características de la configuración

Número de posiciones	3
Número de filas	1

Características eléctricas

Voltaje de funcionamiento	250 VDC
---------------------------	---------

Características del cuerpo

Color del producto	Negro
--------------------	-------

Características del contacto

--	--



Disposición de los contactos	En línea
Retención de contactos dentro de la carcasa	Sin
Tipo de contacto	Receptáculo

Características de la terminación

Método de conexión a alambre y cable	Engarzadora
--------------------------------------	-------------

Fijación mecánica

Tipo de montaje del conector	Montaje de cable (colgante libre)
------------------------------	-----------------------------------

Características de la carcasa

Distancia entre pines	3 mm [.118 in]
Material de la carcasa	Nailon

Condiciones de uso

Rango de temperatura de funcionamiento	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]
--	-----------------------------

Operación/aplicación

Aplicación de circuitos	Potencia y señal
-------------------------	------------------

Marcado de identificación

Función de identificación de circuito	Con
---------------------------------------	-----

Estándares de la industria

Compatible con productos aprobados	UL E28476
Índice de flamabilidad UL	UL 94V-0
No flamable a la prueba del hilo incandescente	Pieza estándar (no se sometió a la prueba de hilo incandescente).

Características del empaquetado

Cantidad por empaque	4000
Método de empaque	Bandeja, Caja y bandeja

Conformidad

Para documentación relativa al cumplimiento del producto, visita la página del mismo en [TE.com](#)>

Directiva RoHS de la UE 2011/65/UE	Compliant
Directiva VFU de la UE 2000/53/CE	Compliant
Directiva RoHS 2 de China MIIT Orden Núm. 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
Regulación REACH de la UE (CE) Núm. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)



Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)
Does not contain REACH SVHC

Contenido halógeno	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
Capacidad del proceso de soldadura	Not applicable for solder process capability

Descargo de responsabilidad sobre el cumplimiento del producto

Esta información se proporciona como resultado de una consulta razonable hecha a nuestros proveedores y representa nuestro conocimiento real y actual según la información que nos facilitaron. Esta información está sujeta a cambios. Los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva RoHS de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente, mercurio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP y DIBP y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2011/65/UE (RoHS2). Los productos terminados para aparatos eléctricos y electrónicos tendrán el marcado CE según lo exige la directiva 2011/65/EU. Los componentes podrían no tener el marcado CE. Además, los números de pieza que TE identificó como conformes con la directiva VFU de la UE tienen una concentración máxima de 0.1 % en peso en materiales homogéneos en cuanto a plomo, cromo hexavalente y mercurio y de 0.01 % en cuanto a cadmio, o bien, califican para una exención de estos límites, tal como se define en los anexos de la directiva 2000/53/CE (VFU). En lo que respecta al reglamento REACH, la información de TE sobre las SEP en los artículos para este número de pieza se basa en la "Orientación sobre los requisitos aplicables a las sustancias contenidas en los artículos" más reciente de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) publicada en esta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Piezas compatibles

 Núm. de pieza de TE 2315785-3 3P MICRO MNL PLUG HSG FREE HNG SGL RW V0	 Núm. de pieza de TE 1445048-3 PANEL MT SNGL ROW HSG 3 POS	 Núm. de pieza de TE 2-1445056-3 MICRO MNL HDR ASSY SINGLE ROW	 Núm. de pieza de TE 2029047-4 4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE
 Núm. de pieza de TE 2-1445088-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 Núm. de pieza de TE 2-1445091-3 MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF	 Núm. de pieza de TE 2029104-3 3P MICRO MNL HDR ASY SR SIDE N	 Núm. de pieza de TE 2008571-3 3 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL



Núm. de pieza de TE [2029102-3](#)
3P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT

Núm. de pieza de TE [2029102-2](#)
2P MICRO MNL RCPT SR SIDE WHT

Núm. de pieza de TE [2008570-3](#)
3 POS MICRO MNL, SIDE LATCH, B

Núm. de pieza de TE [2-1445050-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

Núm. de pieza de TE [2-1445052-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

Núm. de pieza de TE [2-1445093-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

Núm. de pieza de TE [2-1445087-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

Núm. de pieza de TE [2-1445053-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

Núm. de pieza de TE [2-1445055-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

Núm. de pieza de TE [2-1445084-3](#)
micro mnl hdr assy s/row au lf

Núm. de pieza de TE [2-1445054-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

Núm. de pieza de TE [2-1445051-3](#)
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW LF

También en la serie | [Micro MATE-N-LOK](#)

Conectores de alimentación
rectangulares(488)

Conectores de PCB(378)

Conectores rectangulares(110)

Conectores rectangulares estándar
(110)

Conectores y carcasas de cable a PCB
(27)

Contactos de alimentación(31)


Contactos para conectores(31)

Nuestros clientes también compraron





Núm. de pieza de TE803783-SF
[FN9222SR-15-06](#)



Núm. de pieza de TE411971-000
[TXR40AB90-1007AI](#)



Núm. de pieza de TE181270-3
[MOD 2 BUCHSE](#)



Núm. de pieza de TE1-794606-2
[MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF](#)




Núm. de pieza de TE1-794607-2
[MICRO MNL RPT CNT STRP 30AU LF](#)



Núm. de pieza de TE1-794609-2
[PIN CONT 26-30 30 GOLD STRIP](#)



Núm. de pieza de TE1-794613-1
[PIN CONT 26-30 15 GOLD L/P](#)



Núm. de pieza de TE1-794616-0
[FREE HANG DBL ROW HSG 10 POS](#)



Núm. de pieza de TE2008571-2
[2 POS MICRO MNL, TOP LATCH, BL](#)



Núm. de pieza de TE2029047-4
[4P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE](#)

Documentos

Ilustraciones de productos
[3P MICRO MNL RCPT HSG SR SIDE](#)

Inglés

Archivos CAD

[3D PDF](#)

3D

Esquema del producto
[ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.2d_dxf.zip](#)

Inglés

Esquema del producto
[ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.3d_igs.zip](#)

Inglés

Esquema del producto
[ENG_CVM_CVM_2029047-3_B.3d_stp.zip](#)

Inglés

Al descargar el archivo CAD, acepto y estoy de acuerdo con los [términos y condiciones](#) de uso.

Páginas de catálogo y hojas de datos



SOFT_SHELL_PIN_AND_SOCKET_CONNECTORS_CATALOG

Inglés

MICRO MATE-N-LOK CONNECTOR SYSTEM

Inglés

Especificaciones del producto

Especificación de la aplicación

Inglés