


TA-Nr.

Für diese Zeichnung behalten wir uns
das Urheberrecht gemäß DIN 34 vor

Batterietrennschalter 2x500A

Bl. 1 v. 1



Technische Daten

Haubenwerkstoff.....	Vyncolit schwarz
Befestigungswerkstoff.....	PA GF schwarz
Schalthebelwerkstoff.....	PA GF schwarz
Min.Isolationswiderstand.....	100 MOhm
Hochspannungsfestigkeit.....	1050V-1min.
Max.Kontaktspannungsabfall bei Nennl.....	150mV
Betriebsspannung.....	bis 32 VDC
Dauerstrom.....	2x500A
Überlast.....	2x2000A-1.5min.
.....	2x2500A-10sec.
Schutzart.....	IP 67 / IEC 529
Vibration.....	10G, 18-500Hz
Schock.....	50G, 11ms
Dauerschock-6000Zyklen.....	40G, 6ms
Gewicht.....	ca. 650g
Umgebungstemperatur.....	-40°C bis +85°C
Anschlußquerschnitt bei Nennlast.....	je min.250mm2
Einbaulage.....	beliebig
Schalthebel.....	abziehbar
Max.Anzugsmoment Hauptkontakte.....	15-20 Nm

	Datum	Name	Freimaßtoleranz	Maßstab	Zeichnungs-Nr.:
Bearb.	23.07.2009	Lugin	DIN ISO 2768 mK	1:2	35-525-180-S
Gepr.	25.08.2010	Mielk			Vers.Nr.: