



Drahtschutz und -management > Kabelverschraubungen > Metal Cable Glands Without Locknut (Material Brass)



Kabelverschraubung – Produkttyp: **Kabelverschraubung**
Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung: **Standard-Gewinde**
Primärproduktmaterial: **Messing**
Klemmen-Durchmesserbereich: **4 – 8 mm**
Primärprodukt-Beschichtungsmaterial: **Nickel**

[Alle Metal Cable Glands Without Locknut \(Material Brass\) \(122\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Kabelverschraubung – Produkttyp	Kabelverschraubung
Kabelverschraubungs- und Zubehörausführung	Standard-Gewinde
Abdichtbar	Ja

Sonstige Eigenschaften

Primärproduktmaterial	Messing
Primärprodukt-Beschichtungsmaterial	Nickel

Abmessungen

Klemmen-Durchmesserbereich	4 – 8 mm
Außengewindegröße	PG 9
Gewindelänge	6 mm

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-20 – 100 °C[-4 – 212 °F]
---------------------------	---------------------------

Industriestandards



UL-Brandschutzklasse	UL 94V-2
IP-Schutzart	IP68

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Tüte
--------------------	------

Produkt-Compliance


Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Compliant with Exemptions
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Compliant with Exemptions
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2025 (247) SVHC > Threshold: Pb (3% in Component Part) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
Halogengehalt	Not Yet Reviewed for halogen content
Lötfähigkeit	Not reviewed for solder process capability

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-AB0-E1602
Metal Cable Glands Without Locknut
(Material Brass)

Kunden kauften auch diese Produkte




TE Teilnr.:1SNG608018R0000
EM-LN-PG9-MET-A



TE Teilnr.:5070074032
RNF-100-3/8-X-SP



TE Teilnr.:801792-SF
FN7611-63-M6



TE Teilnr.:634051-000
202K121-25/225-0




TE Teilnr.:T2030422201-000
HDD-042-F



TE Teilnr.:CAT-J04-APHH
AMPSEAL PCB Right-Angle Headers



TE Teilnr.:927833-1
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn



TE Teilnr.:969593-000
TTMS-6.4-9



TE Teilnr.:398741-000
TTMS-9.5-9

Dokumente

Produktzeichnungen
EM-SG-PG9-MET-C

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_1SNG602089R0000_A.2d_dxf.zip

1SNG602089R0000

Cable Gland, Standard Threaded, Brass, 4 – 8 mm Clamping Range, Nickel Plating, IP68



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1SNG602089R0000_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_1SNG602089R0000_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/Katalogseiten

[Catalog - ENTRELEC Cable Glands](#)

Englisch

Freigabe Agentur

[UL](#)

Englisch

[UL](#)

Englisch