



Fiação e Cabeamento > Fiação de Conexão



Tipo de cabo: MIL-DTL-81044
Tensão de operação: 600
Material de isolamento de fio e cabo: PVDF reticulado de radiação modificada
Material condutor: Cobre revestido de estanho
Tamanho do fio: 18

Características

Características do tipo do produto

Estilo de cabo	Primário
----------------	----------

Recursos de configuração

Número de condutores	1
----------------------	---

Características elétricas

Tensão de operação	600
--------------------	-----

Características do corpo

Material de isolamento de fio e cabo	PVDF reticulado de radiação modificada
Material condutor	Cobre revestido de estanho
Cor do fio (base)	Branco

Dimensões

Diâmetro do cabo externo	2,24[0,088]
Faixa do diâmetro do condutor	1.19[.047]
Tamanho do fio	18

Condições de uso

Tipo de cabo	MIL-DTL-81044
Intervalo amplo de temperatura de operação	'-65 – 150[-85 – 302]

Outro

--	--



Fonte do produto	EUA
------------------	-----

Conformidade

Para obter a documentação de conformidade, visite a página do produto em [TE.com](#)>

Diretiva RoHS da UE 2011/65/UE	Compliant
Diretiva ELV da UE 2000/53/CE	Compliant
China RoHS 2 Diretiva MIIT Ordem nº 32, 2016	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
Regulamento REACH da UE (CE) Nº 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
Teor de halogênio	Out of Scope - excluded from Halogen requirements
Capacidade de processo de solda	Not applicable for solder process capability

Isenção de responsabilidade de conformidade do produto

Essas informações são fornecidas com base em averiguação razoável de nossos fornecedores e representam nosso conhecimento atual com base nas informações fornecidas. Essas informações estão sujeitas a alterações. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a RoHS da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cádmio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2011/65/EU (RoHS2). Os produtos elétricos e eletrônicos acabados terão marcação CE como exigido pela Diretiva 2011/65/UE. Os componentes podem não ter a marcação CE. Os códigos de peças que a TE identificou como em conformidade com a ELV da UE têm uma concentração máxima de 0,1% em peso (materiais homogêneos) de chumbo, cromo hexavalente, mercúrio, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP, DIBP e 0,01% de cádmio, ou se qualificam para isenção a esses limites conforme definido nos Anexos da Diretiva 2000/53/EU (ELV). Em relação ao Regulamento REACH, as informações que a TE fornece sobre substâncias SVHC em artigos para este código de peça baseiam-se na mais recente "Orientação sobre os requisitos para substâncias nos artigos" da Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) publicada nesta URL: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Peças compatíveis



Código da peça da TE 650075-000


[D-436-37](#)

Clientes também compraram







Código da peça da TECAT-AS22759-34
SAE AS22759: 34/35/41/42/43 - Dual-Wall, Normal Weight Wire



Código da peça da TE262029-001
81044/6-16-9



Código da peça da TE141469-000
TTMS-6.4-4



Código da peça da TE294869-000
TTMS-9.5-4

Documentos

Desenho do produto
81044/6-18-9

Inglês

Fichas de dados e páginas de catálogo
Raychem Wire and Cable Quick Reference Guide

Inglês

Especificações do Produto
Especificações do Produto

Inglês