





符合 DIN 41612 和 IEC 60603-2 标准的 EUROCARD 连接器

快速参考指南

TE Connectivity (TE) 的 Eurocard 两件式连接器提供了可靠且经济高效的解决方案，可支持在工业自动化和数据应用中的跨协议通信。我们的 Eurocard 连接器符合 DIN 41612 和 IEC 60603-2 规范，已被证明可在要求严苛的应用中提供可靠的信号完整性 (SI) 和电气性能。我们拥有广泛的产品组合，能够为您的应用轻松匹配适合连接器类型和样式。常见总线系统包括 STE Bus、CIMBUS、FUTUREBUS、VMEBus、MULTIBUS (II)、NUBUS、VXI Bus 和 VME 64X。

Eurocard 系列包含板对板、线对板、带状电缆对板和大电流连接器。

应用

- 数据中心
- 存储
- 服务器
- 基站
- 电信设备
- 背板和主板组件
- 交换系统
- 模块化机架系统
- 电力自动化
- 工业控制中的分布式控制系统
- 可编程逻辑控制器 (PLC)
- 机器人
- 测试和实验室设备
- 能源分配
- 监控设备

产品规格

- **DIN 41612:** 用于印刷电路板的两件式连接器
- **IEC 60603-2:** 频率低于 3 MHz 的印刷电路板用连接器

主要特点

- 符合 DIN 41612 和 IEC 60603-2 标准
- 二件式配置
- 分极封装
- 阻燃
- B 型、C 型、D 型、F 型、M 型、Q 型和 R 型
- 标准 DIN 尺寸以及半尺寸、三分之一尺寸和扩展尺寸
- 多种焊柱长度以及 ACTION PIN 和眼针端子尾部
- 选择性端子加载

标准总线

- **CIMBUS:** B 型, 64 位
- **FUTUREBUS:** C 型, 96 位
- **MULTIBUS (II):** C 型, 96 位
- **NUBUS:** C 型, 96 位
- **STE BUS:** B 型, 64 位
- **VME 64X:** C 型, 96 位
- **VME Bus:** C 型, 96 位
- **VXI BUS:** C 型, 96 位

应用规范

- **114-9014:** Eurocard 连接器 B、C、M 和 R 型 (板对板应用)
- **114-19004:** Eurocard 连接器, F 型插座
- **114-12026:** M 型同轴端子
- **114-10014:** VIII 尺寸电源端子









DIN 41612 性能等级

行业	军事	商用/工业	罕见插拔
等级	1 级	2 级	3 级
测试批次 P			
尺寸检查	是	是	是
接触阻抗	20 毫欧	20 毫欧	—
绝缘电阻	1 E 12 ohms	1 E 12 ohms	1 E 11 ohms
介电强度	1000 V	1000 V	1000 V
测试批次 AP			
拔出力 (单针)	最低 0.15 N (.54 oz)	最低 0.15 N (.54 oz)	最低 0.15 N (.54 oz)
插拔力 (96 位)	最高 90.7 N (20.4 lb)	最高 90.7 N (20.4 lb)	最高 90.7 N (20.4 lb)
可焊接	是	是	是
介电强度	1000 V	1000 V	—
抗振性	10-2000 Hz, 20G	10-500 Hz, 6G	—
冲击	490 m/s ² (50G)	—	—
加速度	980 m/s ²	—	—
快速温度变化	-55°C 至 +125°C	-55°C 至 +125°C	—
绝缘电阻	1 E 12 ohms	1 E 12 ohms	—
介电强度	1000 V	1000 V	—
目视检查	是	是	是
气候序列	5 次	5 次	—
干热环境	+125 °C, 16小时	+125 °C, 16小时	+125 °C, 16小时
干热时绝缘电阻	1 E 11 ohms	1 E 11 ohms	1 E 10 ohms
湿比热	+55°C	+40°C	—
冷	-55°C	-55°C	-55°C
局部真空	300 Mbar	300 Mbar	—
介电强度	300 V	300 V	—
湿比热	+55°C	+40°C	—
绝缘电阻	1 E 10 ohms	1 E 10 ohms	1 E 9 ohms
接触阻抗	20 毫欧	20 毫欧	20 毫欧
介电强度	1000 V	1000 V	—
插拔力	90.7 N (20.4 lb)	90.7 N (20.4 lb)	90.7 N (20.4 lb)
目视检查	是	是	是

DIN 41612 性能等级

行业	军事	商用/工业	罕见插拔
等级	1 级	2 级	3 级
测试批次 BP			
拔出力	0.15 N (.54 oz)	0.15 N (.54 oz)	0.15 N (.54 oz)
插拔次数	250 次	200 次	50 次
工业环境	21 天 SO2	4 天 SO2	—
接触阻抗	20 毫欧	20 毫欧	—
插拔次数	250 次	200 次	—
绝缘电阻	1 E 12 ohms	1 E 12 ohms	—
介电强度	1000 V	1000 V	—
拔出力	0.15 N (.54 oz)	0.15 N (.54 oz)	0.15 N (.54 oz)
目视检查	是	是	是
静态轴向力	90 N (20.25 lb)	—	—
测试批次 CP			
湿比热	56 天	56 天	—
绝缘电阻	1 E 10 ohms	1 E 10 ohms	—
接触阻抗	20 毫欧	20 毫欧	—
介电强度	1000 V	1000 V	—
目视检查	是	是	—
测试批次 DP			
插拔次数	250 次	200 次	—
高温电负载	70°C 时 1 安培	70°C 时 1 安培	—
接触阻抗	20 毫欧	20 毫欧	—
介电强度	1000 V	1000 V	—
放电电压	1000 V	1000 V	—
目视检查	是	是	—
测试批次 EP			
端子机械强度	20 N (4.5 lb)	20 N (4.5 lb)	20 N (4.5 lb)
使用中的触点安装	10 N (2.25 lb)	10 N (2.25 lb)	10 N (2.25 lb)
霉菌生长	是	—	—
目视检查	是	—	—
可燃性	10 秒燃烧	—	—

标准配置类型

B 型	C 和 M 型	持续型 (C 型)	D 型	F 型	R 型	C 型	C 型
							
B 型	C 和 M 型	持续型 (C 型)	D 型	F 型	R 型	C 型	C 型

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
B 型					
插头，直角					
20	A、B	II	标准	焊接	5-1393644-6
20	A、B	II	三分之一	压入式	384278-E
20	A、B	II	三分之一	焊接	384275-E
32	A、B	II	半型	焊接	384265-E
32	A、B	II	半型	焊接	5148103-1
32	A、B	II	半型	焊接	536386-5
32	A、B	II	半型	焊接	5536386-5
32	A、B	II	半型	焊接	5536053-5
32	A、B	II	半型	焊接	536053-5
64	A、B	II	标准	焊接	384241-E
64	A、B	II	标准	焊接	384583-E
64	A、B	II	标准	焊接	5148528-1
64	A、B、C	II	标准	焊接	6-1393644-3
64	A、B、C	II	标准	焊接	6-1393644-6
64	A、B	II	标准	焊接	5536385-5
64	A、B	II	标准	焊接	536385-5
64	A、B	II	标准	焊接	5536052-5
64	B	II 和 III	标准	焊接	536052-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	536405-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
B 型					
插座，直型					
20	A、B、C	II	标准	焊接	7-1393640-2
20	A、B	II	三分之一	压入式	234449-E
20	A、B	II	三分之一	压入式	284418-E
20	A、B	II	三分之一	焊接	254370-E
32	A、B	II	半型	焊接	284164-E
32	A、B	II	半型	焊接	5536446-5
32	A、B	II	半型	焊接	5536461-5
32	A、B	II	半型	焊接	5650858-5
32	A、B	II	半型	焊接	5650864-5
32	A、B	II	半型	压入式	650864-5
32	A、B	II	半型	焊接	1-1393641-1
32	A、B	II	半型	焊接	284168-E
32	A、B	II	半型	焊接	294995-E
64	A、B	II	标准	焊接	1-1393641-6
64	A、B	II	标准	焊接	650859-5
64	A、B	II	标准	焊接	5650859-5
64	A、B	II	标准	焊接	5650860-5
64	A、B	II	标准	焊接	5650861-5
64	A、B	II	标准	焊接	5650865-5
64	A、B	II	标准	焊接	1-1393641-4
64	A、B	II	标准	焊接	7-1393640-8
64	A、B	II	标准	焊接	5650861-4
64	A、B	II	标准	焊接	650860-5
64	A、B	II	标准	焊接	650858-5
64	A、B	II	标准	焊接	650861-4
64	A、B	II	标准	压入式	650865-5
64	A、B	II	标准	压入式	254846-E
64	A、B	II	标准	焊接	284166-E
64	A、B	II	标准	焊接	284880-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	650992-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插头，直角					
20	A、C	II	三分之一	焊接	384226-E
21	A、B、C	II	半型	焊接	464832-E
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	6-1393644-9
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	7-1393644-1
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	254325-E
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	384669-E
32	A、C	II	半型	焊接	374545-E
32	A、C	II	半型	焊接	384210-E
32	A、C	II	半型	焊接	5650978-5
32	A、C	II	半型	压入式	106276-4
32	A、C	II	半型	焊接	650946-5
32	A、C	II	半型	焊接	650978-5
39/48	A、B、C	II	半型	焊接	5148655-5
41	A、B、C	II	半型	焊接	384202-E
48	A、C	II	半型	焊接	1-5148020-5
48	A、C	II	半型	焊接	5148020-5
48	A、C	II	半型	焊接	5148083-1
48	A、C	II	半型	焊接	5536407-5
48	A、C	II	半型	焊接	5650478-5
48	A、C	II	半型	焊接	5650916-5
48	A、C	II	半型	焊接	5650948-5
48	A、C	II	半型	焊接	7-1393644-4
48	A、C	II	半型	焊接	8-1393644-0
48	A、C	II	半型	压入式	216398-4
48	A、C	II	半型	焊接	148714-1
48	A、C	II	半型	焊接	148020-5
48	A、C	II	半型	焊接	650478-5
48	A、C	II	半型	焊接	650916-5
48	A、C	II	半型	焊接	650948-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	2-1393645-7
48	A、B、C	I	半型	焊接	384576-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	254324-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	354329-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	494135-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	384600-E
60-4	A、B、C	I	标准	焊接	374169-E
64	A、C	I	标准	焊接	384046-E
64	A、C	II	标准	焊接	364914-E

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插头，直角					
64	A、C	II	标准	焊接	374587-E
64	A、C	II	标准	焊接	384617-E
64	A、C	II	标准	焊接	5536406-5
64	A、C	II	标准	焊接	536356-5
64	A、C	II	标准	焊接	5536356-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650945-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650951-5
64	A、C	II	标准	焊接	650945-5
64	A、C	II	标准	焊接	650951-5
64	A、C	II	标准	焊接	9-1393644-4
69	满载	II	-	焊接	1392246-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	148116-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650473-6
96	A、B、C	II	标准	焊接	650473-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650947-5
96	A、B、C	I	标准	焊接	374543-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	254835-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	364915-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	374546-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	374585-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	384063-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	484824-E
96	A、B、C	I	标准	压入式	215605-1
96	A、B、C	I	标准	焊接	1-1393644-6
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536405-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536437-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650913-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	215605-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650473-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	536416-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536010-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536148-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536416-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5148003-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536475-1
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650947-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插头，直角					
96	A、B、C	II	标准	焊接	9-1393644-1
96	A、B、C	II	标准	焊接	536010-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	536366-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	536437-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	536437-6
96	A、B、C	II	标准	焊接	536146-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650906-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650914-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	650906-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	650949-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650907-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	650907-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650950-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	650950-5
插头，直型					
64	A、C	II	标准	焊接	216432-4
64	A、C	II	标准	焊接	374544-E
插座，直型					
30	A、C	II	三分之一	焊接	1645664-1
30	A、B、C	II	三分之一	压入式	254995-E
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	244336-E
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	254320-E
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	284949-E
32	A、C	II	半型	焊接	5650459-5
32	A、C	II	半型	焊接	5650466-5
32	A、C	II	半型	压入式	5535068-5
32	A、C	II	半型	焊接	650459-5
32	A、C	II	半型	焊接	650466-5
32	A、C	II	半型	焊接	650466-4
32	A、C	II	半型	焊接	244265-E
48	A、B、C	I	半型	焊接	1393640-7
48	A、B、C	II	半型	焊接	1-5536397-5
48	A、B、C	II	半型	压入式	5535034-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	5535070-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	5535071-4

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插座，直型					
48	A、B、C	II	半型	压入式	4-1393637-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	5536397-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	5536484-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	8-1393640-3
48	A、B、C	II	半型	焊接	8-1393640-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	5535091-5
48	A、B、C	II	半型	压入式	535034-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	535070-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	535070-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	535071-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	536484-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	535091-5
48	A、B、C	II	半型	压入式	5535034-5
48	A、B、C	I	半型	焊接	254895-E
48	A、B、C	II	半型	压入式	234647-E
48	A、B、C	II	半型	压入式	254887-E
48	A、B、C	II	半型	压入式	284136-E
48	A、B、C	II	半型	压入式	294762-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	254498-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	284172-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	284174-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	284944-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	494136-E
64	A、C	II	标准	焊接	5650956-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650408-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650458-5
64	A、C	II	标准	压入式	5535059-4
64	A、C	II	标准	焊接	650956-5
64	A、C	I	标准	焊接	2-1393640-5
64	A、C	II	标准	压入式	535059-5
64	A、C	II	标准	焊接	650408-4
64	A、C	II	标准	压入式	1-148167-5
64	A、C	II	标准	焊接	3-1393641-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插座，直型					
64	A、C	II	标准	焊接	5650983-5
64	A、C	II	标准	焊接	650408-5
64	A、C	II	标准	焊接	650458-5
64	A、C	I	标准	焊接	284979-E
64	A、C	II	标准	压入式	244268-E
64	A、C	II	标准	压入式	244294-E
64	A、C	II	标准	压入式	254120-E
64	A、C	II	标准	焊接	223839-E
64	A、C	II	标准	焊接	224411-E
64	A、C	II	标准	焊接	284170-E
64	A、B、C	II	标准	焊接	244301-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	4-1393637-9
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536418-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	535043-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	535090-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	5535032-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5535043-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5535090-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	4-1393637-6
96	A、B、C	II	标准	压入式	5148057-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	5148059-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	5535032-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	5535056-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	3-1393641-1
96	A、B、C	II	标准	焊接	5535043-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	5535089-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5535090-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650963-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	8-1393640-9
96	A、B、C	II	标准	焊接	9-1393640-2
96	A、B、C	I	标准	压入式	5535032-9
96	A、B、C	II	标准	压入式	5650992-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	535032-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
C 型					
插座，直型					
96	A、B、C	II	标准	压入式	535032-9
96	A、B、C	II	标准	焊接	535090-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	535090-9
96	A、B、C	II	标准	焊接	650963-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	1-148057-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	1-148059-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	148057-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	535032-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	535056-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	535043-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	535089-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	535059-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	650913-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536412-4
96	A、B、C	I	标准	压入式	254015-E
96	A、B、C	I	标准	压入式	284135-E
96	A、B、C	I	标准	焊接	254897-E
96	A、B、C	I	标准	焊接	284984-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	204752-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	224408-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	224412-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	254117-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	214836-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	224472-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	244304-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	284308-E
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	5536494-5
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	536494-5
120	A、B、C	II	收缩前	压入式	5535079-5
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	5535097-5
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	5535098-5
120	A、B、C	II	收缩前	压入式	535079-5
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	535098-4
120	A、B、C	II	收缩前	焊接	535097-5
144	A、B、C	II	收缩前	焊接	5148460-1
150	A、B、C	II	收缩前	焊接	5650404-5
150	A、B、C	II	收缩前	焊接	5650405-5
150	A、B、C	II	收缩前	焊接	5650406-5
150	A、B、C	II	收缩前	压入式	5535080-5
150	A、B、C	II	收缩前	焊接	650405-5
150	A、B、C	II	收缩前	焊接	650406-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
CD 型					
插头，直角					
128	A、B、C、D	I	拓展型	焊接	384283-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	压入式	384671-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	364918-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	484822-E
插座，直型					
128	A、B、C、D	I	拓展型	焊接	284182-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	压入式	244999-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	压入式	254118-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	254977-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	254978-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	484826-E
D 型					
插头，直角					
32	A、C	II	半型	焊接	354868-E
插座，直型					
32	A、B	I	半型	压入式	354442-E
32	A、B	II	半型	压入式	354445-E
32	A、B	II	半型	压入式	354646-E
32	A、B	II	半型	焊接	354647-E
E 型					
插头，直角					
48	A、C、E	I	标准	焊接	354871-E
48	A、C、E	II	标准	焊接	354872-E
160	A、B、C、D、E	I	标准	焊接	384298-E
160	A、B、C、D、E	I	标准	焊接	464271-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	384307-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	384295-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	384299-E

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
E 型					
插头，直型					
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	384294-E
插座，直型					
45	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	284962-E
48	A、C、E	I	标准	压入式	354446-E
48	A、C、E	I	标准	焊接	354341-E
48	A、C、E	II	标准	压入式	354664-E
48	A、C、E	II	标准	焊接	354662-E
160	A、B、C、D、E	I	标准	压入式	254839-E
160	A、B、C、D、E	I	标准	焊接	284959-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	254123-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	254124-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	254960-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	254975-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	284313-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	284314-E
F 型					
插头，直角					
32	Z、B、D	II	标准	焊接	188753-4
32	Z、D	II	标准	焊接	2-164306-1
48	Z、B、D	I	标准	焊接	1377389-1
48	Z、B、D	I	标准	焊接	2-164045-1
48	Z、B、D	II	标准	焊接	166733-4
48	Z、B、D	II	标准	焊接	2-164045-4
48	Z、B、D	II	标准	压入式	354746-E
48	Z、B、D	II	标准	焊接	354741-E
插座，直角					
31	Z、B、D	II	标准	压入式	188826-4

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
F 型					
插座，直型					
32	Z、D	II	标准	焊接	2-164430-4
32	Z、D	II	标准	焊接	166951-4
48	Z、B、D	I	标准	焊接	2-166010-1
48	Z、B、D	II	标准	压入式	215334-1
48	Z、B、D	II	标准	压入式	215334-4
48	Z、B、D	III	标准	压入式	2-166648-4
48	Z、B、D	II	标准	压入式	354746-E
48	Z、B、D	II	标准	焊接	354741-E
G 型					
插座，直型					
64	Z、B、D、F	I	标准	压入式	167771-1
H 型					
插头，直角					
11	B	I	标准	焊接	123730-E
11	B	I	标准	焊接	233230-E
11	B	I	标准	焊接	233235-E
15	Z、D	I	标准	焊接	223363-E
15	Z、D	I	标准	焊接	413169-E
15	Z、D	I	标准	焊接	413638-E
15	Z、D	I	标准	焊接	414575-E
插头，直型					
11	B	I	标准	焊接	233226-E
11	B	I	标准	焊接	233232-E
11	B	I	标准	焊接	233233-E
15	Z、D	I	标准	焊接	414574-E

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
H 型					
插座，直型					
11	B	I	标准	压入式	424655-E
11	B	I	标准	焊接	424654-E
11	B	I	标准	Faston	243246-E
15	Z、D	I	标准	压入式	594752-E
15	Z、D	I	标准	焊接	413170-E
15	Z、D	I	标准	焊接	594750-E
15	Z、D	I	标准	焊接	594751-E
H 型					
插头，直角					
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536146-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5536149-5
插座，直型					
160	满载	II	拓展型	压入式	5148452-5
M 型					
插头，直角					
6+10	A、B、C	I	标准	焊接	374182-E
24+8	A、B、C	I	标准	焊接	374144-E
24+8	A、B、C	II	标准	焊接	5148414-5
24+8	A、B、C	II	标准	焊接	148414-5
39+2	A、B、C	I	标准	焊接	374178-E
42+6	A、B、C	II	标准	焊接	374162-E
42+6	A、B、C	II	标准	焊接	148413-5
51+2	A、B、C	I	标准	焊接	374179-E
60+4	A、B、C	II	标准	焊接	374171-E
60+4	A、B、C	II	标准	焊接	5148412-5
60+4	A、B、C	II	标准	焊接	148412-5
78+2	A、B、C	II	标准	焊接	5148411-5
78+2	A、B、C	II	标准	焊接	148411-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
M 型					
插座，直型					
6+10	A、B、C	I	标准	焊接	294712-E
6+10	A、B、C	I	标准	焊接	354152-E
24+8	A、B、C	II	标准	压入式	5148700-1
24+8	A、B、C	I	标准	焊接	354163-E
24+8	A、B、C	II	标准	压入式	294743-E
24+8	A、B、C	II	标准	焊接	294711-E
42+6	A、B、C	II	标准	压入式	148423-5
42+6	A、B、C	I	标准	焊接	354112-E
42+6	A、B、C	II	标准	焊接	354108-E
60	A、B、C	II	标准	压入式	5148420-5
60+4	A、B、C	II	标准	压入式	148420-5
60+4	A、B、C	II	标准	压入式	254062-E
60+4	A、B、C	II	标准	焊接	354111-E
78	A、B、C	II	标准	压入式	5148417-5
R 型					
插头，直角					
32	A、C	II	半型	焊接	5650946-5
插头，直型					
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	374857-E
32	A、C	II	半型	焊接	5650936-5
32	A、C	II	半型	焊接	650936-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	2-1393659-6
48	A、B、C	II	半型	压入式	5650918-5
48	A、B、C	II	半型	压入式	650918-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	5650477-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	5650479-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	650477-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	650479-5
48	A、B、C	II	半型	压入式	354382-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	364921-E

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
R 型					
插头，直型					
64	A、B、C	II	标准	焊接	4-1393659-7
64	A、C	II	标准	压入式	536098-5
64	A、C	II	标准	压入式	5650912-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650933-5
64	A、C	II	标准	焊接	5650934-5
64	A、C	II	标准	压入式	650912-5
64	A、C	II	标准	焊接	650933-5
64	A、C	II	标准	焊接	650934-5
64	A、C	II	标准	焊接	374002-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	148304-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	5148304-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	536019-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	5650889-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650908-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650470-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650908-5
96	A、B、C	I	标准	焊接	374199-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	234712-E
96	A、B、C	II	标准	压入式	354410-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	374000-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	374001-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	374604-E
120	A、B、C	II	拓展型	压入式	650921-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	650919-5
120	A、B、C	II	拓展型	压入式	5650921-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650910-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650919-5
150	A、B、C	II	拓展型	压入式	650924-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	650911-5
150	A、B、C	II	拓展型	压入式	536096-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650911-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650922-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	650922-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
R 型					
插座，直角					
21	A、B、C	II	-	焊接	1393657-5
21	A、B、C	II	半型	焊接	464831-E
8/21	A、C	II	-	焊接	1393657-1
10/21	A、B、C	II	-	焊接	1982301-1
30	A、B、C	II	三分之一	焊接	254326-E
48	A、B、C	II	半型	焊接	5650868-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	5650868-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	650893-4
48	A、B、C	II	半型	焊接	5650893-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	650868-5
48	A、B、C	II	半型	焊接	284540-E
64	A、C	II	标准	焊接	5650870-4
64	A、C	II	标准	焊接	5650897-4
64	A、C	II	标准	焊接	650897-5
64	A、C	II	标准	焊接	284259-E
96	A、C	II	标准	焊接	5650897-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650461-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650895-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650461-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	284260-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	244139-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	284258-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	284264-E
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650462-5
96	A、B、C	II	标准	压入式	5148292-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650461-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650462-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	5650895-4
96	A、B、C	II	标准	压入式	148292-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650461-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650462-5
96	A、B、C	II	标准	焊接	650895-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	650874-5
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650874-4
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650874-5
150	A、B、C	II	拓展型	压入式	5148295-5
150	A、B、C	II	拓展型	焊接	5650875-5

EUROCARD 连接器部件编号表

位数	加载行数	DIN 等级	DIN 尺寸	端接方式	产品料号
R 型					
插座，直型					
64	A、C	II	标准	焊接	650870-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	650462-4
96	A、B、C	II	标准	焊接	650895-4
120	A、B、C	II	拓展型	焊接	650874-4
160	A、B、C	II	标准	焊接	1-148445-5
Q 型					
插头，直型					
20	A、B	II	三分之一	焊接	374932-E
64	A、C	II	标准	焊接	3-1393659-4
插座，直角					
20	A、B	II	三分之一	压入式	354031-E
20	A、B	II	三分之一	焊接	294927-E
32	A、B	II	半型	焊接	294722-E
64	A、B	II	标准	焊接	294721-E
RD 型					
插头，直型					
128	A、B、C、D	II	拓展型	压入式	374466-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	374460-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	374463-E
插座，直角					
128	A、B、C、D	II	拓展型	压入式	374279-E
128	A、B、C、D	II	拓展型	焊接	384850-E
TE 型					
插头，直型					
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	384668-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	384674-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	374470-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	焊接	374472-E
插座，直角					
160	A、B、C、D、E	I	标准	焊接	374385-E
160	A、B、C、D、E	II	标准	压入式	374390-E
48	A、C、E	II	标准	焊接	374389-E

TE 技术支持中心

美国	+1 (800) 522-6752
加拿大	+1 (905) 475-6222
墨西哥	+52 (0) 55-1106-0800
拉丁美洲/美国	+54 (0) 11-4733-2200
德国	+49 (0) 6251-133-1999
英国	+44 (0) 800-267666
法国	+33 (0) 1-3420-8686
荷兰	+31 (0) 73-6246-999
中国	+86 (0) 400-820-6015

除特别标注外，本手册中零件编号符合 RoHS 规定*。

联系我们

您可轻松联系到我们的专家，TE 随时可以为您提供任何支持。

请访问 te.com/support，联系我们的产品信息专家。

te.com

TE、TE Connectivity、TE Connectivity (标识)、ACTION PIN 和 FASTON 是 TE Connectivity Ltd. 集团公司的商标。此处提到的其它产品、标志和/或公司名称为其各自所有者的商标。

本白皮书中的信息，包括仅为说明产品目的而使用的图纸、插图和图表，据信为可靠信息。但是，TE Connectivity 不对这些信息的准确性或完整性做出任何保证，并且不对这些信息的使用承担任何责任。TE 的义务只在该产品的 TE 的标准销售条款和条件中规定；且在任何情况下，TE 均不对产品销售、转售、使用或误用造成的偶然的、间接性的或结果性的损失承担赔偿责任。TE Connectivity 产品的使用者应自行评估并确定每种产品是否适用于特定用途。

© 2024 TE Connectivity. 版权所有。

2024 年 4 月发布